Conexão rápida roscada série Mini, polegada QBM

FESTO



Características


Resumo

Minissérie para mangueiras pneumáticas com dimensões em polegadas.


- Compacto para máxima densidade de componentes em condições de instalação restritas
- Conexão pneumática via R, NPT, UNF, rosca métrica ou soquete de encaixe
- PBT e latão niquelado
- Meios de operação: ar comprimido e vácuo

Formato


[_] In-line




[C] Bujão




[L] Formato L




[LL] Formato L, versão longa




[T] Formato T



[TL] Formato em T, conexão rápida adicional longitudinal



[Y] Em forma de Y



Código de tipo

001	Série	
QBMY	Conexão rápida roscada, polegada	
QB	Conexão rápida roscada, polegada	
QBMTL	Conexão rápida roscada, polegada	
QBML	Conexão rápida roscada, polegada	
QBMF	Conexão rápida roscada, polegada	
QBMLL	Conexão rápida roscada, polegada	
QBM	Conexão rápida roscada, polegada	
QBMT	Conexão rápida roscada, polegada	

002	Formato	
	In-line	
L	Formato L	
T	Formato T	
Y	Em forma de Y	

003	Conexão pneumática 1 [polegada]	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Conexão rápida 5/32“	
3/16T	Conexão rápida 3/16“	
1/8T	Conexão rápida 1/8“	
1/4T	Conexão rápida 1/4“	
5/32H	Luva de encaixe 5/32“	
M5	M5	

004	Conexão pneumática 2 [polegada]	
	Mesmo tamanho de conexão rápida que conexão pneumática 1	
1/4	Conexão rápida 1/4“	
1/8	Conexão rápida 1/8“	
5/32	Conexão rápida 5/32“	

005	Tipo de montagem	
	Padrão	
I	Sextavado interno	

006	Sistema de unidades	
U	Imperial	

007	Versão	
	Padrão	
M	Conexão híbrida	

Especificações técnicas

Dados técnicos gerais – rosca M5	
Conexão pneumática 1	Rosca macho M5
Formato	Formato em L Forma em L, longo Formato em T Formato reto
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação
Torque de aperto nominal	0,5 Nm

Dados técnicos gerais – rosca R, rosca NPT	
Formato	Formato em L Forma em L, longo Forma em L, conexão de encaixe adicional longitudinal Formato em T Formato reto
Estrutura	Princípio Push-Pull
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Revestimento, Anel de vedação

Dados técnicos gerais – rosca UNF	
Formato	Formato em L Forma em L, longo Forma em L, conexão de encaixe adicional longitudinal Formato em T Formato reto
Estrutura	Princípio Push-Pull
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação

Dados técnicos gerais - bujões, uniões rápidas	
Formato	Bujão Formato em L Formato em T Formato em Y Formato reto
Estrutura	Princípio Push-Pull
Posição de instalação	Indiferente

Condições operacionais e do ambiente	
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Temperatura ambiente	0 ... 60 oC
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 ... 140 oF
Classe de resistência à corrosão KBK[1)]	1 - baixa resistência à corrosão
Classificação marítima[2)]	Ver certificado

1) Mais informações www.festo.com/x/topic/kbk

2) Mais informações www.festo.com/catalogue/qsm → Support/Downloads.


Especificações técnicas

Materiais - conexões rápidas roscadas										
Abreviação do tipo	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMY	QBT
Material corpo[1)]	Latão, niquelado	Latão, niquelado, PBT							PBT	Latão, niquelado, PBT
Material do anel de desengate	POM									
Cor anel de desengate	cinza									
Material de vedação do tubo flexível	Borracha de nitrilo									
Material braçadeira	aço inoxidável de alta liga									
Indicação sobre os materiais	Em conformidade com RoHS									
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III									

1) QSM-M3-3/4: aço niquelado (em vez de latão niquelado)

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada QBM, rosca UNF Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada QBM, rosca NPT


Download de dados CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⫧
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Dimensões


Dimensões – Conexão rápida roscada QBM-...-I, rosca UNF Download de dados CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada QBM-...-I, rosca NPT Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⊂
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada QBMF, rosca UNF

Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Dimensões

Dimensões – União rápida QBM-...T

Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Dimensões

Dimensões – União rápida QBM-...T, redutora

Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D2	D4 ø	D5 ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Dimensões

Dimensões – União rápida QBM-...H


Download de dados CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Dimensões


Dimensões – Bujão QBMC-...H Download de dados CAD www.festo.com



	D1	D2 Ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida em L roscada QBML, rosca UNF Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida em L roscada QBML, rosca NPT


Download de dados CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Dimensões


Dimensões – Conexão rápida em L longa QBMLL, rosca UNF Download de dados CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida em L longa QBMLL, rosca NPT Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Dimensões

Dimensões – União rápida em L QBML-...T


Download de dados CAD www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada em T QBMT, rosca UNF Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada em T QBMT, rosca NPT

Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Dimensões

Dimensões – União rápida em T QBMT-...T

Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimensões

Dimensões – União rápida em T QBMT-...T, redutora


Download de dados CAD www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimensões


Dimensões – Conexão rápida roscada em T QBMTL, rosca UNF Download de dados CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada em T QBMTL, rosca NPT Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Dimensões

Dimensões – União rápida em Y QBMY-...T

Download de dados CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBMY-1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBMY-5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBMY-1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Dimensões

Dimensões – União rápida em Y QBMY-...T, redução

Download de dados CAD www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBMY-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBMY-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Informações para pedido

Dados para pedido - conexão rápida roscada QB

	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Diâmetro nominal	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	Rosca macho M5	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,098 in	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,079 in	10	**533209**	**QBM-M5-1/8-U-M**
	Rosca macho R1/8				**533213**	**QBM-1/8-1/8-U-M**
	Rosca macho 10-32 UNF-2A	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,094 in		**572312**	**QBM-10-32-UNF-5/32-I-U**
			0,098 in		**572303**	**QBM-10-32-UNF-5/32-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,079 in		**533266**	**QBM-10-32-UNF-1/8-U**
			0,094 in		**572311**	**QBM-10-32-UNF-1/8-I-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“			**573054**	**QBM-10-32-UNF-1/4-I-U**
			0,098 in		**573050**	**QBM-10-32-UNF-1/4-U**
	Rosca macho 1/8 NPT	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,118 in		**572305**	**QBM-1/8-5/32-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,098 in		**533270**	**QBM-1/8-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,157 in		**573055**	**QBM-1/8-1/4-I-U**
			0,197 in		**573051**	**QBM-1/8-1/4-U**
	Rosca macho 1/4 NPT	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,098 in		**572306**	**QBM-1/4-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,197 in		**573052**	**QBM-1/4-1/4-U**

Dados para pedido - união rápida QB

	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Diâmetro nominal	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	Luva de encaixe Ø 5/32“	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,094 in	10	**572280**	**QBM-5/32H-1/8-U**
	para Ø externo do tubo flexível de 5/32“	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,118 in		**572278**	**QBM-5/32T-U**
	para Ø externo do tubo flexível 1/8“	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,094 in		**572277**	**QBM-1/8T-U**
	Para Ø externo do tubo flexível de 3/16“		0,098 in		**573057**	**QBM-3/16T-1/8-U**
	para Ø externo do tubo flexível 1/4“	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,138 in		**573058**	**QBM-1/4T-5/32-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,197 in		**573056**	**QBM-1/4T-U**

Informações para pedido

Dados para pedido - bujão QBC-...H

	Conexão pneumática 1	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	Luva de encaixe Ø 1/8“	10	**572281**	**QBMC-1/8H-U**

Dados para pedido - conexão rápida roscada QBF

	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Diâmetro nominal	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	Rosca fêmea 10-32 UNF-2B	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,118 in	10	**572283**	**QBMF-10-32-UNF-5/32-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,098 in		**572282**	**QBMF-10-32-UNF-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,118 in		**573066**	**QBMF-10-32-UNF-1/4-U**

Dados para pedido - conexão rápida em L roscada QBL

	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Diâmetro nominal	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	Rosca macho M5	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,098 in	10	**533228**	**QBML-M5-1/8-U-M**
	Rosca macho R1/8				**533232**	**QBML-1/8-1/8-U-M**
	Rosca macho 10-32 UNF-2A	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“			**572308**	**QBML-10-32-UNF-5/32-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/8“			**533285**	**QBML-10-32-UNF-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“			**573059**	**QBML-10-32-UNF-1/4-U**
	Rosca macho 1/8 NPT	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“			**533289**	**QBML-1/8-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,118 in		**573060**	**QBML-1/8-1/4-U**
	Rosca macho 1/4 NPT	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,098 in		**572310**	**QBML-1/4-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,118 in		**573061**	**QBML-1/4-1/4-U**

Informações para pedido

Dados para pedido - união rápida em L QBL

	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Diâmetro nominal	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	para Ø externo do tubo flexível de 5/32“	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,118 in	10	**572285**	**QBML-5/32T-U**
	para Ø externo do tubo flexível 1/8“	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,094 in		**572284**	**QBML-1/8T-U**
	para Ø externo do tubo flexível 1/4“	para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,197 in		**573063**	**QBML-1/4T-U**

Dados para pedido - conexão rápida em L longa QBLL

	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Diâmetro nominal	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	Rosca macho M5	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,098 in	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/8“			**574302**	**QBMLL-M5-1/8-U-M**
	Rosca macho 10-32 UNF-2A			10	**572286**	**QBMLL-10-32-UNF-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“			**573064**	**QBMLL-10-32-UNF-1/4-U**
	Rosca macho 1/8 NPT	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“			**572287**	**QBMLL-1/8-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,118 in		**573065**	**QBMLL-1/8-1/4-U**

Dados para pedido - conexão rápida roscada em T QBT

	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Diâmetro nominal	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	Rosca macho M5	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,098 in	10	**533247**	**QBMT-M5-1/8-U-M**
	Rosca macho R1/8				**533251**	**QBMT-1/8-1/8-U-M**
	Rosca macho 10-32 UNF-2A	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“			**572289**	**QBMT-10-32-UNF-5/32-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/8“			**533304**	**QBMT-10-32-UNF-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“			**573067**	**QBMT-10-32-UNF-1/4-U**
	Rosca macho 1/8 NPT	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“			**533308**	**QBMT-1/8-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,138 in		**573068**	**QBMT-1/8-1/4-U**
	Rosca macho 1/4 NPT	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,098 in		**572291**	**QBMT-1/4-1/8-U**

Informações para pedido

Informações para pedido - união rápida em T QBT

	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Diâmetro nominal	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	para Ø externo do tubo flexível de 5/32“	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,118 in	10	**572294**	**QBMT-5/32T-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,094 in		**572292**	**QBMT-5/32T-1/8-U**
	para Ø externo do tubo flexível 1/8“				**572293**	**QBMT-1/8T-U**
	para Ø externo do tubo flexível 1/4“	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,118 in		**573070**	**QBMT-1/4T-5/32-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,197 in		**573069**	**QBMT-1/4T-U**

Dados para pedido - conexão rápida roscada em T QBTL

	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Diâmetro nominal	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	Rosca macho 10-32 UNF-2A	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,098 in	10	**572296**	**QBMTL-10-32-UNF-5/32-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/8“			**572295**	**QBMTL-10-32-UNF-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“			**573071**	**QBMTL-10-32-UNF-1/4-U**
	Rosca macho 1/8 NPT	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“			**572297**	**QBMTL-1/8-1/8-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,118 in		**573072**	**QBMTL-1/8-1/4-U**
	Rosca macho 1/4 NPT	para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,098 in		**572298**	**QBMTL-1/4-1/8-U**

Dados para pedido - união rápida em Y QBY

	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Diâmetro nominal	Tamanho do recipiente	Nº de referência	Tipo
	para Ø externo do tubo flexível de 5/32“	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,118 in	10	**572300**	**QBMY-5/32T-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/8“	0,094 in		**572301**	**QBMY-5/32T-1/8-U**
	para Ø externo do tubo flexível 1/8“				**572299**	**QBMY-1/8T-U**
	para Ø externo do tubo flexível 1/4“	para tubo flexível com Ø externo de 5/32“	0,118 in		**573074**	**QBMY-1/4T-5/32-U**
		para tubo flexível com Ø externo de 1/4“	0,197 in		**573073**	**QBMY-1/4T-U**