šroubení s nástrčnou koncovkou, řada Mini, rozměry v palcích QBM

FESTO



vlastnosti


všeobecné údaje

standardní řada pro pneumatické hadice s rozměry v palcích.


- kompaktní pro maximální koncentraci komponentů ve stísněném prostoru
- Připojení pneumatiky závitem R, NPT, UNF, metrickým závitem nebo násuvnou spojkou
- PBT a poniklovaná mosaz
- provozní média: stlačený vzduch, podtlak

tvar


[_] Přímý tvar




[C] Záslepka




[L] Tvar L




[LL] Tvar L, dlouhé provedení




[T] Tvar T



[TL] Tvar T, přídavné nástrčné připojení, podélné



[Y] Tvar Y



typové značení

001	Řada	
QBMY	Šroubení s nástrčnou koncovkou, rozměry v palcích	
QB	Šroubení s nástrčnou koncovkou, rozměry v palcích	
QBMTL	Šroubení s nástrčnou koncovkou, rozměry v palcích	
QBML	Šroubení s nástrčnou koncovkou, rozměry v palcích	
QBMF	Šroubení s nástrčnou koncovkou, rozměry v palcích	
QBMLL	Šroubení s nástrčnou koncovkou, rozměry v palcích	
QBM	Šroubení s nástrčnou koncovkou, rozměry v palcích	
QBMT	Šroubení s nástrčnou koncovkou, rozměry v palcích	

002	tvar	
	Přímý tvar	
L	Tvar L	
T	Tvar T	
Y	Tvar Y	

003	pneumatické připojení 1 [v palcích]	
1/8	NPT1/8	
1/4	NPT1/4	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Nástrčné připojení 5/32“	
3/16T	Nástrčné připojení 3/16“	
1/8T	Nástrčné připojení 1/8“	
1/4T	Nástrčné připojení 1/4“	
5/32H	Nástrčná dutinka 5/32“	
M5	M5	

004	pneumatické připojení 2 [v palcích]	
	Stejná velikost nástrčného připojení jako pneumatické napájení 1	
1/4	Nástrčné připojení 1/4“	
1/8	Nástrčné připojení 1/8“	
5/32	Nástrčné připojení 5/32“	

005	druh montáže	
	Standard	
I	Vnitřní šestihran	

006	soustava jednotek	
U	Imperiální	

007	provedení	
	Standard	
M	Hybridní připojení	

technické údaje

Všeobecné technické údaje – závit M5	
Připojení pneumatiky 1	vnější závit M5
Tvar	tvar L tvar L, dlouhá verze tvar T přímý tvar
Druh těsnění na závitovém čepu	Těsnicí kroužek
Jmenovitý utahovací moment	0,5 Nm

Všeobecné technické údaje – závit R, závit NPT	
Tvar	tvar L tvar L, dlouhá verze tvar L, přídavné nástrčné připojení, podélné tvar T přímý tvar
Konstrukce	princip push-pull
Montážní poloha	libovolná
Druh těsnění na závitovém čepu	povlak, Těsnicí kroužek

Všeobecné technické údaje – závit UNF	
Tvar	tvar L tvar L, dlouhá verze tvar L, přídavné nástrčné připojení, podélné tvar T přímý tvar
Konstrukce	princip push-pull
Montážní poloha	libovolná
Druh těsnění na závitovém čepu	Těsnicí kroužek

Všeobecné technické údaje – záslepky, spojky s nástrčnými koncovkami	
Tvar	záslepky tvar L tvar T tvar Y přímý tvar
Konstrukce	princip push-pull
Montážní poloha	libovolná

Provozní a okolní podmínky	
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0,095 ... 1 MPa
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0,95 ... 10 bar
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-13,775 ... 145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	je možný mazaný provoz
Okolní teplota	0 ... 60°C
Okolní teplota, °F	32 ... 140°F
Třída odolnosti korozi KBK[1)]	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Námořní klasifikace[2)]	viz. certifikát

1) Další informace na adrese www.festo.com/x/topic/kbk

2) Další informace na adrese www.festo.com/catalogue/qsm → Support/Downloads.


technické údaje

Materiály - šroubení s nástrčnými koncovkami										
Zkratka typu	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMY	QBT
Materiál tělesa[1)]	mosaz, poniklováno	mosaz, poniklováno, PBT							PBT	mosaz, poniklováno, PBT
Materiál uvolňovacího kroužku	POM									
Barva uvolňovacího kroužku	šedá									
Materiál těsnění hadice	NBR									
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová									
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS									
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III									

1) QSM-M3-3/4: poniklovaná ocel (místo poniklované mosazi)

rozměry

rozměry – Šroubení s nástrčnou koncovkou, QBM, závit UNF CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

rozměry

rozměry – Šroubení s nástrčnou koncovkou, QBM, závit NPT


CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⫩
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

rozměry


rozměry – Šroubení s nástrčnou koncovkou, QBM-...-I, závit UNF CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

rozměry

rozměry – Šroubení s nástrčnou koncovkou, QBM-...-I, závit NPT CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⊂
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

rozměry

rozměry – Šroubení s nástrčnou koncovkou, QBMF, závit UNF

CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

rozměry

rozměry – Spojky s nástrčnými koncovkami QBM-...T

CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D5 ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

rozměry

rozměry – Spojky s nástrčnými koncovkami, QBM-...T, redukční

CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D2	D4 ø	D5 ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

rozměry

rozměry – Spojky s nástrčnými koncovkami QBM-...H


CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

rozměry


rozměry – Záslepky QBMC-...H CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D2 Ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

rozměry

rozměry – Šroubení L s nástrčnou koncovkou, QBML, závit UNF CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

rozměry

rozměry – Šroubení L s nástrčnou koncovkou, QBML, závit NPT


CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

rozměry


rozměry – Dlouhá šroubení L s nástrčnou koncovkou, QBMLL, závit UNF CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

rozměry

rozměry – Dlouhá šroubení L s nástrčnou koncovkou, QBMLL, závit NPT CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

rozměry

rozměry – Spojky s nástrčnými koncovkami L QBML-...T


CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

rozměry


rozměry – Šroubení T s nástrčnými koncovkami, QBMT, závit UNF CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

rozměry

rozměry – Šroubení T s nástrčnými koncovkami, QBMT, závit NPT CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⌀
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

rozměry

rozměry – Spojky T s nástrčnými koncovkami, QBMT-...T


CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

rozměry


rozměry – Spojky T s nástrčnými koncovkami, QBMT-...T, redukční CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

rozměry

rozměry – Šroubení T s nástrčnými koncovkami, QBMTL, závit UNF CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

rozměry

rozměry – Šroubení T s nástrčnými koncovkami, QBMTL, závit NPT

CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

rozměry

rozměry – Spojky Y s nástrčnými koncovkami, QBMY-...T

CAD ke stažení www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBMY-1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBMY-5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBMY-1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

rozměry

rozměry – Spojky Y s nástrčnými koncovkami, QBMY-...T, redukční

CAD ke stažení www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBMY-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBMY-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

údaje pro objednávky

Udaje pro objednávky – šroubení s nástrčnou koncovkou, QB

	Připojení pneumatiky 1	Pneumatické připojení 2	Jmenovitá světlost	Velikost balení	obj. č.	typ
	vnější závit M5	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,098 in	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
	vnější závit R1/8	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,079 in	10	**533209**	**QBM-M5-1/8-U-M**
					533213	**QBM-1/8-1/8-U-M**
	vnější závit 10-32 UNF-2A	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,094 in		**572312**	**QBM-10-32-UNF-5/32-I-U**
			0,098 in		**572303**	**QBM-10-32-UNF-5/32-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,079 in		**533266**	**QBM-10-32-UNF-1/8-U**
			0,094 in		**572311**	**QBM-10-32-UNF-1/8-I-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“			**573054**	**QBM-10-32-UNF-1/4-I-U**
			0,098 in		**573050**	**QBM-10-32-UNF-1/4-U**
	vnější závit 1/8 NPT	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,118 in		**572305**	**QBM-1/8-5/32-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,098 in		**533270**	**QBM-1/8-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,157 in		**573055**	**QBM-1/8-1/4-I-U**
			0,197 in		**573051**	**QBM-1/8-1/4-U**
	vnější závit 1/4 NPT	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,098 in		**572306**	**QBM-1/4-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,197 in		**573052**	**QBM-1/4-1/4-U**

Údaje pro objednávky – spojky s nástrčnými koncovkami QB

	Připojení pneumatiky 1	Pneumatické připojení 2	Jmenovitá světlost	Velikost balení	obj. č.	typ
	Ø nástrčné dutinky 5/32“	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,094 in	10	**572280**	**QBM-5/32H-1/8-U**
	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,118 in		**572278**	**QBM-5/32T-U**
	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,094 in		**572277**	**QBM-1/8T-U**
	pro hadici s vnějším Ø 3/16“		0,098 in		**573057**	**QBM-3/16T-1/8-U**
	pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,138 in		**573058**	**QBM-1/4T-5/32-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,197 in		**573056**	**QBM-1/4T-U**

Udaje pro objednávky – záslepky QBC-...H

	Připojení pneumatiky 1	Velikost balení	obj. č.	typ
	nástrčná dutinka Ø 1/8“	10	**572281**	**QBMC-1/8H-U**

údaje pro objednávky

Údaje pro objednávky – šroubení s nástrčnými koncovkami QBF

	Připojení pneumatiky 1	Pneumatické připojení 2	Jmenovitá světlost	Velikost balení	obj. č.	typ
	vnitřní závit 10-32 UNF-2B	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,118 in	10	**572283**	**QBMF-10-32-UNF-5/32-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,098 in		**572282**	**QBMF-10-32-UNF-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,118 in		**573066**	**QBMF-10-32-UNF-1/4-U**

Udaje pro objednávky – šroubení L s nástrčnými koncovkami, QBL

	Připojení pneumatiky 1	Pneumatické připojení 2	Jmenovitá světlost	Velikost balení	obj. č.	typ
	vnější závit M5	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,098 in	10	**533228**	**QBML-M5-1/8-U-M**
	vnější závit R1/8				**533232**	**QBML-1/8-1/8-U-M**
	vnější závit 10-32 UNF-2A	pro hadici s vnějším Ø 5/32“			**572308**	**QBML-10-32-UNF-5/32-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/8“			**533285**	**QBML-10-32-UNF-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“			**573059**	**QBML-10-32-UNF-1/4-U**
	vnější závit 1/8 NPT	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“			**533289**	**QBML-1/8-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,118 in		**573060**	**QBML-1/8-1/4-U**
	vnější závit 1/4 NPT	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,098 in		**572310**	**QBML-1/4-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,118 in		**573061**	**QBML-1/4-1/4-U**

Udaje pro objednávky – spojky L s nástrčnými koncovkami, QBL

	Připojení pneumatiky 1	Pneumatické připojení 2	Jmenovitá světlost	Velikost balení	obj. č.	typ
	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,118 in	10	**572285**	**QBML-5/32T-U**
	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,094 in		**572284**	**QBML-1/8T-U**
	pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,197 in		**573063**	**QBML-1/4T-U**

údaje pro objednávky

Údaje pro objednávky – dlouhá šroubení L s nástrčnou koncovkou, QBLL

	Připojení pneumatiky 1	Pneumatické připojení 2	Jmenovitá světlost	Velikost balení	obj. č.	typ
	vnější závit M5	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,098 in	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/8“			**574302**	**QBMLL-M5-1/8-U-M**
	vnější závit 10-32 UNF-2A			10	**572286**	**QBMLL-10-32-UNF-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“			**573064**	**QBMLL-10-32-UNF-1/4-U**
	vnější závit 1/8 NPT	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“			**572287**	**QBMLL-1/8-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,118 in		**573065**	**QBMLL-1/8-1/4-U**

Udaje pro objednávky – šroubení T s nástrčnými koncovkami, QBT

	Připojení pneumatiky 1	Pneumatické připojení 2	Jmenovitá světlost	Velikost balení	obj. č.	typ
	vnější závit M5	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,098 in	10	**533247**	**QBMT-M5-1/8-U-M**
	vnější závit R1/8				**533251**	**QBMT-1/8-1/8-U-M**
	vnější závit 10-32 UNF-2A	pro hadici s vnějším Ø 5/32“			**572289**	**QBMT-10-32-UNF-5/32-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/8“			**533304**	**QBMT-10-32-UNF-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“			**573067**	**QBMT-10-32-UNF-1/4-U**
	vnější závit 1/8 NPT	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“			**533308**	**QBMT-1/8-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,138 in		**573068**	**QBMT-1/8-1/4-U**
	vnější závit 1/4 NPT	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,098 in		**572291**	**QBMT-1/4-1/8-U**

Údaje pro objednávky – spojky T s nástrčnými koncovkami, QBT

	Připojení pneumatiky 1	Pneumatické připojení 2	Jmenovitá světlost	Velikost balení	obj. č.	typ
	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,118 in	10	**572294**	**QBMT-5/32T-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,094 in		**572292**	**QBMT-5/32T-1/8-U**
	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“				**572293**	**QBMT-1/8T-U**
	pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,118 in		**573070**	**QBMT-1/4T-5/32-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,197 in		**573069**	**QBMT-1/4T-U**

údaje pro objednávky

Udaje pro objednávky – šroubení T s nástrčnými koncovkami, QBTL

	Připojení pneumatiky 1	Pneumatické připojení 2	Jmenovitá světlost	Velikost balení	obj. č.	typ
	vnější závit 10-32 UNF-2A	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,098 in	10	**572296**	**QBMTL-10-32-UNF-5/32-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/8“			**572295**	**QBMTL-10-32-UNF-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“			**573071**	**QBMTL-10-32-UNF-1/4-U**
	vnější závit 1/8 NPT	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“			**572297**	**QBMTL-1/8-1/8-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,118 in		**573072**	**QBMTL-1/8-1/4-U**
	vnější závit 1/4 NPT	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,098 in		**572298**	**QBMTL-1/4-1/8-U**

Udaje pro objednávky – spojky Y s nástrčnými koncovkami, QBY

	Připojení pneumatiky 1	Pneumatické připojení 2	Jmenovitá světlost	Velikost balení	obj. č.	typ
	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,118 in	10	**572300**	**QBMY-5/32T-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/8“	0,094 in		**572301**	**QBMY-5/32T-1/8-U**
	pro hadici s vnějším průměrem 1/8“				**572299**	**QBMY-1/8T-U**
	pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	pro hadici s vnějším Ø 5/32“	0,118 in		**573074**	**QBMY-1/4T-5/32-U**
		pro hadici s vnějším průměrem 1/4“	0,197 in		**573073**	**QBMY-1/4T-U**