
Vtično-navojni priključek, mini serija, palec QBM



Značilnosti


Pregledno na enem mestu

Mini serija za pnevmatske cevi imperialnih dimenzij.


- Kompakten za največjo gostoto komponent v omejenih pogojih namestitve
- Pnevmatski priključek prek R, NPT, UNF, metričnega navoja ali vtične tulke
- PBT in nikljana medenina
- Delovni mediji: stisnjen zrak, vakuum

Oblika


[_] Ravna oblika




[C] Slepi čep




[L] L-oblika




[LL] L-oblika, dolga izvedba




[T] T-oblika



[TL] T-oblika, dodatni vtični priključek, vzdolžno



[Y] Y-oblika



Razlaga kode

001	Serija	
QBMY	Vtično-navojni priključek QBMY	
QB	Vtično-navojni priključek QB	
QBMTL	Vtično-navojni priključek QBMTL	
QBML	Vtično-navojni priključek QBML	
QBMF	Vtično-navojni priključek QBMF	
QBMLL	Vtično-navojni priključek QBMLL	
QBM	Vtično-navojni priključek QBM	
QBMT	Vtično-navojni priključek QBMT	

002	Oblika	
	Ravna oblika	
L	L-oblika	
T	T-oblika	
Y	Y-oblika	

003	Pnevmatični priključek 1 [col]	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Vtični priključek 5/32“	
3/16T	Vtični priključek 3/16“	
1/8T	Vtični priključek 1/8“	
1/4T	Vtični priključek 1/4“	
5/32H	Vtična tulka 5/32“	
M5	M5	

004	Pnevmatični priključek 2 [col]	
	Enaka vtična priključna velikost kot pnevmatični priključek 1	
1/4	Vtični priključek 1/4“	
1/8	Vtični priključek 1/8“	
5/32	Vtični priključek 5/32“	

005	Način montaže	
	Standardno	
I	Notranji šestkotnik	

006	Sistem enot	
U	Imperialni sistem	

007	Izvedba	
	Standardno	
M	Hibridni priključek	

Podatkovni list

Splošni tehnični podatki – navoj M5	
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj M5
Zasnova	Oblika L L-oblika, dolga T-oblika ravna oblika
Vrsta tesnila na čepu za privitje	Tesnilni obroč
Nazivni pritezni moment	0,5 Nm

Splošni tehnični podatki – navoj R, navoj NPT	
Zasnova	Oblika L L-oblika, dolga L-oblika, dodatni vtični priključek, vzdolžno T-oblika ravna oblika
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Položaj vgradnje	poljubno
Vrsta tesnila na čepu za privitje	Premaz, Tesnilni obroč

Splošni tehnični podatki – navoj UNF	
Zasnova	Oblika L L-oblika, dolga L-oblika, dodatni vtični priključek, vzdolžno T-oblika ravna oblika
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Položaj vgradnje	poljubno
Vrsta tesnila na čepu za privitje	Tesnilni obroč

Splošni tehnični podatki – zapirni čep, vtični priključki	
Zasnova	Zapirni čep Oblika L T-oblika Y-oblika ravna oblika
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Položaj vgradnje	poljubno

Delovni in okoljski pogoji	
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	–0,095 ... 1 MPa
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	–0,95 ... 10 bar
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	–13,775 ... 145 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Temperatura okolice	0 ... 60°C
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	32 ... 140°F
Razred korozijske odpornosti KBK[1)]	1 – nizka korozijska obremenitev
Pomorska klasifikacija[2)]	glej certifikat

1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk

2) Več informacij na www.festo.com/catalogue/qsm → Support/Downloads.

Podatkovni list


Materiali										
Okrajšava tipa	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMY	QBT
Material ohišja[1)]	Medenina, nikljana	Medenina, nikljana, PBT							PBT	Medenina, nikljana, PBT
Material sprostilnega obroča	POM									
Barva sprostilnega obroča	siva									
Material tesnila gibke cevi	Nitrilni kavčuk									
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo									
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS									
Skladnost z LABS	VDMA24364 območje III									

1) QSM-M3-5/32-I-U-M: visoko legirano nerjavno jeklo

Dimenzije

Dimenzije – Vtično-navojni priključek QBM, navoj UNF

Prenos podatkov CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Dimenzije

Dimenzije – Vtično-navojni priključek QBM, navoj NPT


Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⌲
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Dimenzije


Dimenzije – Vtično-navojni priključek QBM-...-I, navoj UNF Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Dimenzije


Dimenzije – Vtično-navojni priključek QBM-...-I, navoj NPT Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⊂
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Dimenzije


Dimenzije – Vtično-navojni priključek QBMF, navoj UNF Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Dimenzije

Dimenzije – Vtični priključek QBM-...T Prenos podatkov CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Dimenzije

Dimenzije – Vtični priključek QBM-...T, reducirni

Prenos podatkov CAD www.festo.com




	D1	D2	D4 ø	D5 ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Dimenzije

Dimenzije – Vtični priključek QBM-...H


Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Dimenzije


Dimenzije – Zapirni čep QBMC-...H Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2 Ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Dimenzije


Dimenzije – L vtični priključek QBML, navoj UNF Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Dimenzije


Dimenzije – L vtični priključek QBML, navoj NPT Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Dimenzije


Dimenzije – Dolg vtično navojni priključek L QBMLL, navoj UNF Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Dimenzije

Dimenzije – Dolg vtično navojni priključek L QBMLL, navoj NPT Prenos podatkov CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Dimenzije

Dimenzije – L vtična vez QBML-...T


Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Dimenzije

Dimenzije – Vtično-navojni priključek T QBMT, navoj UNF Prenos podatkov CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Dimenzije

Dimenzije – Vtično-navojni priključek T QBMT, navoj NPT

Prenos podatkov CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⊂
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Dimenzije

Dimenzije – T-vtična vez QBMT-...T


Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimenzije


Dimenzije – T-vtična vez QBMT-...T, reducirna Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimenzije


Dimenzije – Vtično-navojni priključek T QBMTL, navoj UNF Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Dimenzije

Dimenzije – Vtično-navojni priključek T QBMTL, navoj NPT Prenos podatkov CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Dimenzije

Dimenzije – Y vtična vez QBMY-...T

Prenos podatkov CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBMY-1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBMY-5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBMY-1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Dimenzije

Dimenzije – Y vtična vez QBMY-...T, reducirna

Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBMY-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBMY-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Informacije za naročanje

Podatki za naročanje – vtično-navojni priključek QB

	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Nazivni premer	Velikost posode	Št. dela	Tip
	Zunanji navoj M5	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,098 palec	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
	zunanji navoj R1/8	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,079 palec	10	**533209**	**QBM-M5-1/8-U-M**
					533213	**QBM-1/8-1/8-U-M**
	Zunanji navoj 10-32 UNF-2A	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,094 palec		**572312**	**QBM-10-32-UNF-5/32-I-U**
			0,098 palec		**572303**	**QBM-10-32-UNF-5/32-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,079 palec		**533266**	**QBM-10-32-UNF-1/8-U**
			0,094 palec		**572311**	**QBM-10-32-UNF-1/8-I-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“			**573054**	**QBM-10-32-UNF-1/4-I-U**
			0,098 palec		**573050**	**QBM-10-32-UNF-1/4-U**
	Zunanji navoj 1/8 NPT	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,118 palec		**572305**	**QBM-1/8-5/32-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,098 palec		**533270**	**QBM-1/8-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,157 palec		**573055**	**QBM-1/8-1/4-I-U**
			0,197 palec		**573051**	**QBM-1/8-1/4-U**
	Zunanji navoj 1/4 NPT	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,098 palec		**572306**	**QBM-1/4-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,197 palec		**573052**	**QBM-1/4-1/4-U**

Podatki za naročanje - vtični priključek QB

	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Nazivni premer	Velikost posode	Št. dela	Tip
	Ø vtične tulke 5/32“	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,094 palec	10	**572280**	**QBM-5/32H-1/8-U**
	za zunanji Ø gibke cevi 5/32“	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,118 palec		**572278**	**QBM-5/32T-U**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,094 palec		**572277**	**QBM-1/8T-U**
	za gibko cev z zunanjim Ø 3/16“		0,098 palec		**573057**	**QBM-3/16T-1/8-U**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,138 palec		**573058**	**QBM-1/4T-5/32-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,197 palec		**573056**	**QBM-1/4T-U**

Podatki za naročanje – zapirni čep QBC-...H

	Pnevmatični priključek 1	Velikost posode	Št. dela	Tip
	Ø vtične tulke 1/8“	10	**572281**	**QBMC-1/8H-U**

Informacije za naročanje

Podatki za naročanje – vtično-navojni priključek QBF

	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Nazivni premer	Velikost posode	Št. dela	Tip
	notranji navoj 10-32 UNF-2B	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,118 palec	10	**572283**	**QBMF-10-32-UNF-5/32-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,098 palec		**572282**	**QBMF-10-32-UNF-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,118 palec		**573066**	**QBMF-10-32-UNF-1/4-U**

Podatki za naročanje – L vtični priključek QBL

	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Nazivni premer	Velikost posode	Št. dela	Tip
	Zunanji navoj M5	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,098 palec	10	**533228**	**QBML-M5-1/8-U-M**
	zunanji navoj R1/8				**533232**	**QBML-1/8-1/8-U-M**
	Zunanji navoj 10-32 UNF-2A	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“			**572308**	**QBML-10-32-UNF-5/32-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/8“			**533285**	**QBML-10-32-UNF-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“			**573059**	**QBML-10-32-UNF-1/4-U**
	Zunanji navoj 1/8 NPT	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“			**533289**	**QBML-1/8-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,118 palec		**573060**	**QBML-1/8-1/4-U**
	Zunanji navoj 1/4 NPT	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,098 palec		**572310**	**QBML-1/4-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,118 palec		**573061**	**QBML-1/4-1/4-U**

Podatki za naročanje - L vtična vez QBL

	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Nazivni premer	Velikost posode	Št. dela	Tip
	za zunanji Ø gibke cevi 5/32“	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,118 palec	10	**572285**	**QBML-5/32T-U**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,094 palec		**572284**	**QBML-1/8T-U**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,197 palec		**573063**	**QBML-1/4T-U**

Podatki za naročanje – dolg vtično navojni priključek L QBLL

	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Nazivni premer	Velikost posode	Št. dela	Tip
	Zunanji navoj M5	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,098 palec	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/8“			**574302**	**QBMLL-M5-1/8-U-M**
	Zunanji navoj 10-32 UNF-2A			10	**572286**	**QBMLL-10-32-UNF-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“			**573064**	**QBMLL-10-32-UNF-1/4-U**
	Zunanji navoj 1/8 NPT	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“			**572287**	**QBMLL-1/8-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,118 palec		**573065**	**QBMLL-1/8-1/4-U**

Informacije za naročanje

Podatki za naročanje – vtično-navojni priključek T QBT

	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Nazivni premer	Velikost posode	Št. dela	Tip
	Zunanji navoj M5	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,098 palec	10	**533247**	**QBMT-M5-1/8-U-M**
	zunanji navoj R1/8				**533251**	**QBMT-1/8-1/8-U-M**
	Zunanji navoj 10-32 UNF-2A	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“			**572289**	**QBMT-10-32-UNF-5/32-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/8“			**533304**	**QBMT-10-32-UNF-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“			**573067**	**QBMT-10-32-UNF-1/4-U**
	Zunanji navoj 1/8 NPT	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“			**533308**	**QBMT-1/8-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,138 palec		**573068**	**QBMT-1/8-1/4-U**
	Zunanji navoj 1/4 NPT	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,098 palec		**572291**	**QBMT-1/4-1/8-U**

Podatki za naročanje - T-vtična vez QBT

	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Nazivni premer	Velikost posode	Št. dela	Tip
	za zunanji Ø gibke cevi 5/32“	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,118 palec	10	**572294**	**QBMT-5/32T-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,094 palec		**572292**	**QBMT-5/32T-1/8-U**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“				**572293**	**QBMT-1/8T-U**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,118 palec		**573070**	**QBMT-1/4T-5/32-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,197 palec		**573069**	**QBMT-1/4T-U**

Podatki za naročanje – vtično-navojni priključek T QBTL

	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Nazivni premer	Velikost posode	Št. dela	Tip
	Zunanji navoj 10-32 UNF-2A	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,098 palec	10	**572296**	**QBMTL-10-32-UNF-5/32-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/8“			**572295**	**QBMTL-10-32-UNF-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“			**573071**	**QBMTL-10-32-UNF-1/4-U**
	Zunanji navoj 1/8 NPT	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“			**572297**	**QBMTL-1/8-1/8-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,118 palec		**573072**	**QBMTL-1/8-1/4-U**
	Zunanji navoj 1/4 NPT	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,098 palec		**572298**	**QBMTL-1/4-1/8-U**

Podatki za naročanje - Y vtična vez QBY

	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Nazivni premer	Velikost posode	Št. dela	Tip
	za zunanji Ø gibke cevi 5/32“	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,118 palec	10	**572300**	**QBMY-5/32T-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	0,094 palec		**572301**	**QBMY-5/32T-1/8-U**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“				**572299**	**QBMY-1/8T-U**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	0,118 palec		**573074**	**QBMY-1/4T-5/32-U**
		za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	0,197 palec		**573073**	**QBMY-1/4T-U**