Фітинг цанговий, серія Mini, версія метрична QBM



Основні характеристики


Короткий огляд

Стандартна серія для пневматичних трубок з дюймовими розмірами.


- Компактність для максимальної щільності компонентів в умовах обмеженого простору
- Пневматичне з'єднання через R, NPT, UNF, метричну різьбу або гніздо
- PBT і нікельована латунь
- Робочі середовища: стиснене повітря, вакуум

Конструкція


[_]	Пряма форма




[C]	Заглушка




[L]	Форма L




[LL]	L-подібна форма, довга версія




[T]	T форма



[TL]	T-подібна форма, додаткове штекерне з'єднання, поздовжнє



[Y]	Y-форма



Код для замовлення

001	Серія	
QBMY	Цанговий фітинг QBMY	
QB	Фітинг цанговий QB	
QBMTL	Цанговий фітинг QBMTL	
QBML	Цанговий фітинг QBML	
QBMF	Фітинг цанговий QBMF	
QBMLL	Цанговий фітинг QBMLL	
QBM	Цанговий фітинг QBM	
QBMT	Фітинг QBMT	

002	Конструкція	
	Пряма форма	
L	Форма L	
T	T форма	
Y	Y-форма	

003	Пневматичне під'єднання 1 [„]	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Цанговий фітинг 5/32“	
3/16T	Штекерне з'єднання 3/16“	
1/8T	Штекерне з'єднання 1/8“	
1/4T	Штекерне з'єднання 1/4“	
5/32H	Втулка 5/32“	
M5	M5	

004	Пневматичне під'єднання 2 [„]	
	Розмір цангового фітинга такий як і у пневматичного з'єднання 1	
1/4	Цанговий фітинг 1/4“	
1/8	Цанговий фітинг 1/8“	
5/32	Цанговий фітинг 5/32“	

005	Тип кріплення	
	Стандартний	
I	Внутрішній шестикутник	

006	Система одиниць	
U	Версія дюймова	

007	Версія	
	Стандарт	
M	Гібридне підключення	

Карта даних

Загальні технічні дані - різьба M5	
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба M5
Конструкція	Форма L-кутова L форма, довгий Форма T пряма форма
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнювальне кільце
Номінальний момент дотягування	0,5 Н·м

Загальні технічні дані , різьба R, різьба NPT	
Конструкція	Форма L-кутова L форма, довгий L-подібний подовжений фітинг Форма T пряма форма
Конструкція	Принцип «Push-Pull».
Положення монтажу	Будь-який
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Шар, Ущільнювальне кільце

Загальні технічні дані - різьба UNF	
Конструкція	Форма L-кутова L форма, довгий L-подібний подовжений фітинг Форма T пряма форма
Конструкція	Принцип «Push-Pull».
Положення монтажу	Будь-який
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнювальне кільце

Загальні технічні дані – заглушки, штекерні з‘єднання	
Конструкція	Заглушка Форма L-кутова Форма T Форма Y пряма форма
Конструкція	Принцип «Push-Pull».
Положення монтажу	Будь-який

Умови експлуатації та навколишнього середовища	
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0,095 ... 1 МПа
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0,95 ... 10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13,775 ... 145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Температура навколишнього середовища	0 ... 60°C
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	32 ... 140°F
Клас корозійної стійкості (CRC)[1)]	1 - низький опір корозії
Морська класифікація[2)]	Див. сертифікат

1) Більше інформації www.festo.com/x/topic/kbk

2) Більше інформації www.festo.com/catalogue/qsm → Support/Downloads.

Карта даних


Матеріали - Цангові фітинги										
Абревіатура типу	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMY	QBT
Матеріал корпусу[1)]	Нікельована латунь	Нікельована латунь, PBT							PBT	Нікельована латунь, PBT
Матеріал звільняючого кільця	POM									
Колір розчепного кільця	Сірий									
Матеріал ущільнення трубки	NBR									
Матеріал хомута для шланга	високолегована нержавіюча сталь									
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS									
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III									

1) QSM-M3-3/4: нікельована сталь (нікельована замість латуні)

Розміри

Розміри – Цанговий фітинг QBM, різьба UNF

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Розміри

Розміри – Цанговий фітинг QBM, різьба NPT


Завантаження дані CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⫧
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Розміри


Розміри – Цанговий фітинг QBM-...-I, різьба UNF Завантаження дані CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Розміри


Розміри – Цанговий фітинг QBM-...-I, різьба NPT Завантаження дані CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⊂
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Розміри

Розміри – Цанговий фітинг QBMF, різьба UNF Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Розміри

Розміри – Цанговий фітинг QBM-...T


Завантаження дані CAD www.festo.com



	D1	D5 ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Розміри

Розміри – Фітинг QBM-...T, редукція Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2	D4 ⌀	D5 ⌀	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Розміри

Розміри – Цанговий фітинг QBM-...H

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Розміри

Розміри – Заглушка QBMC-...H

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2 ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Розміри

Розміри – Кутовий цанговий фітинг QBML, різьба UNF

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Розміри

Розміри – Кутовий цанговий фітинг QBML, різьба NPT


Завантаження дані CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Розміри


Розміри – Кутовий подовжений фітинг QBMLL, різьба UNF Завантаження дані CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Розміри

Розміри – Кутовий подовжений фітинг QBMLL, різьба NPT Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Розміри

Розміри – Кутовий цанговий фітинг QBML-...T

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Розміри

Розміри – T-подібний цанговий фітинг QBMT, різьба UNF

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⌀
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Розміри

Розміри – T-подібний цанговий фітинг QBMT, різьба NPT

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Розміри

Розміри – T-подібний цанговий фітинг QBMT-...T

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Розміри

Розміри – T-подібний фітинг QBMT-...T, редукція


Завантаження дані CAD www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Розміри

Розміри – T-подібний цанговий фітинг QBMTL, різьба UNF Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Розміри

Розміри – T-подібний цанговий фітинг QBMTL, різьба NPT

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Розміри

Розміри – Y-подібний цанговий фітинг QBMY-...T

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBMY-1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBMY-5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBMY-1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Розміри

Розміри – Y-подібний цанговий фітинг QBMY-...T, редукція

Завантаження дані CAD www.festo.com



	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBMY-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBMY-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Дані для замовлення

Дані для замовлення – цанговий фітинг QB

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Зовнішня різьба M5	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32“	0,098 дюйм	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
		Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	0,079 дюйм	10	**533209**	**QBM-M5-1/8-U-M**
	Зовнішня різьба R1/8				**533213**	**QBM-1/8-1/8-U-M**
	Зовнішня різьба 10-32 UNF-2A	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32“	0,094 дюйм		**572312**	**QBM-10-32-UNF-5/32-I-U**
			0,098 дюйм		**572303**	**QBM-10-32-UNF-5/32-U**
		Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	0,079 дюйм		**533266**	**QBM-10-32-UNF-1/8-U**
			0,094 дюйм		**572311**	**QBM-10-32-UNF-1/8-I-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“			**573054**	**QBM-10-32-UNF-1/4-I-U**
			0,098 дюйм		**573050**	**QBM-10-32-UNF-1/4-U**
	Зовнішня різьба 1/8 NPT	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32“	0,118 дюйм		**572305**	**QBM-1/8-5/32-U**
		Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	0,098 дюйм		**533270**	**QBM-1/8-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	0,157 дюйм		**573055**	**QBM-1/8-1/4-I-U**
			0,197 дюйм		**573051**	**QBM-1/8-1/4-U**
	Зовнішня різьба 1/4 NPT	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	0,098 дюйм		**572306**	**QBM-1/4-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	0,197 дюйм		**573052**	**QBM-1/4-1/4-U**

Дані для замовлення – цанговий фітинг QB

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Втулка Ø 5/32“	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	0,094 дюйм	10	**572280**	**QBM-5/32H-1/8-U**
	Для пневмотрубки з зовн. Ø 5/32“	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32“	0,118 дюйм		**572278**	**QBM-5/32T-U**
	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	0,094 дюйм		**572277**	**QBM-1/8T-U**
	для трубки з зовнішнім Ø 3/16“		0,098 дюйм		**573057**	**QBM-3/16T-1/8-U**
	Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32“	0,138 дюйм		**573058**	**QBM-1/4T-5/32-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	0,197 дюйм		**573056**	**QBM-1/4T-U**

Дані для замовлення – заглушка QBC-...H

	Пневматичний порт 1	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Втулка Ø 1/8“	10	**572281**	**QBMC-1/8H-U**

Дані для замовлення

Дані для замовлення – цанговий фітинг QBF

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Внутрішня різьба 10-32 UNF-2B	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32“	0,118 дюйм	10	**572283**	**QBMF-10-32-UNF-5/32-U**
		Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	0,098 дюйм		**572282**	**QBMF-10-32-UNF-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	0,118 дюйм		**573066**	**QBMF-10-32-UNF-1/4-U**

Дані для замовлення – кутовий цанговий фітинг QBL

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Зовнішня різьба M5	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	0,098 дюйм	10	**533228**	**QBML-M5-1/8-U-M**
	Зовнішня різьба R1/8				**533232**	**QBML-1/8-1/8-U-M**
	Зовнішня різьба 10-32 UNF-2A	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32“			**572308**	**QBML-10-32-UNF-5/32-U**
		Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“			**533285**	**QBML-10-32-UNF-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“			**573059**	**QBML-10-32-UNF-1/4-U**
	Зовнішня різьба 1/8 NPT	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“			**533289**	**QBML-1/8-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	0,118 дюйм		**573060**	**QBML-1/8-1/4-U**
	Зовнішня різьба 1/4 NPT	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	0,098 дюйм		**572310**	**QBML-1/4-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	0,118 дюйм		**573061**	**QBML-1/4-1/4-U**

Дані для замовлення – кутовий цанговий фітинг QBL

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Для пневмотрубки з зовн. Ø 5/32“	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32“	0,118 дюйм	10	**572285**	**QBML-5/32T-U**
	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“	0,094 дюйм		**572284**	**QBML-1/8T-U**
	Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	0,197 дюйм		**573063**	**QBML-1/4T-U**

Дані для замовлення – кутовий подовжений цанговий фітинг QBLL

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Зовнішня різьба M5	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32“	0,098 дюйм	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
		Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“			**574302**	**QBMLL-M5-1/8-U-M**
	Зовнішня різьба 10-32 UNF-2A			10	**572286**	**QBMLL-10-32-UNF-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“			**573064**	**QBMLL-10-32-UNF-1/4-U**
	Зовнішня різьба 1/8 NPT	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8“			**572287**	**QBMLL-1/8-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	0,118 дюйм		**573065**	**QBMLL-1/8-1/4-U**

Дані для замовлення

Дані для замовлення – T-подібний цанговий фітинг QBT

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Зовнішня різьба M5	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"	0,098 дюйм	10	**533247**	**QBMT-M5-1/8-U-M**
	Зовнішня різьба R1/8				**533251**	**QBMT-1/8-1/8-U-M**
	Зовнішня різьба 10-32 UNF-2A	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32"			**572289**	**QBMT-10-32-UNF-5/32-U**
		Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"			**533304**	**QBMT-10-32-UNF-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4"			**573067**	**QBMT-10-32-UNF-1/4-U**
	Зовнішня різьба 1/8 NPT	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"			**533308**	**QBMT-1/8-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4"	0,138 дюйм		**573068**	**QBMT-1/8-1/4-U**
	Зовнішня різьба 1/4 NPT	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"	0,098 дюйм		**572291**	**QBMT-1/4-1/8-U**

Дані для замовлення – T-подібний цанговий фітинг QBT

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Для пневмотрубки з зовн. Ø 5/32"	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32"	0,118 дюйм	10	**572294**	**QBMT-5/32T-U**
		Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"	0,094 дюйм		**572292**	**QBMT-5/32T-1/8-U**
	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"				**572293**	**QBMT-1/8T-U**
	Для трубки з зовнішнім Ø 1/4"	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32"	0,118 дюйм		**573070**	**QBMT-1/4T-5/32-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4"	0,197 дюйм		**573069**	**QBMT-1/4T-U**

Дані для замовлення – T-подібний цанговий фітинг QBTL

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Зовнішня різьба 10-32 UNF-2A	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32"	0,098 дюйм	10	**572296**	**QBMTL-10-32-UNF-5/32-U**
		Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"			**572295**	**QBMTL-10-32-UNF-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4"			**573071**	**QBMTL-10-32-UNF-1/4-U**
	Зовнішня різьба 1/8 NPT	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"			**572297**	**QBMTL-1/8-1/8-U**
		Для трубки з зовнішнім Ø 1/4"	0,118 дюйм		**573072**	**QBMTL-1/8-1/4-U**
	Зовнішня різьба 1/4 NPT	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"	0,098 дюйм		**572298**	**QBMTL-1/4-1/8-U**

Дані для замовлення – Y-подібний цанговий фітинг QBY

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Для пневмотрубки з зовн. Ø 5/32"	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32"	0,118 дюйм	10	**572300**	**QBMY-5/32T-U**
		Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"	0,094 дюйм		**572301**	**QBMY-5/32T-1/8-U**
	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"				**572299**	**QBMY-1/8T-U**
	Для трубки з зовнішнім Ø 1/4"	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32"	0,118 дюйм		**573074**	**QBMY-1/4T-5/32-U**

Дані для замовлення

Дані для замовлення – Y-подібний цанговий фітинг QBY

	Пневматичний порт 1	Пневматичне з'єднання 2	Номінальний розмір	Розмір упаковки	№ частини	Тип
	Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	Для трубки з зовнішнім Ø 1/4“	0,197 дюйм	10	**573073**	**QBMY-1/4T-U**