Raccordo a innesto, mini serie, pollici QBM



Caratteristiche


In sintesi

Serie mini per tubi pneumatici con dimensioni in pollici.


- Compatto per densità massima di componenti in spazi di installazione ristretti
- Connessione pneumatica con filetto R, NPT, UNF, metrico o attacco push-in
- PBT e ottone nichelato
- Fluidi di lavoro: aria compressa, vuoto

Progettazione


[_] Forma diritta




[C] Tappo di chiusura




[L] Forma a L




[LL] Forma a L, versione lunga




[T] Forma a T



[TL] Forma a T,connettore a innesto supplementare, in direzione della lunghezza



[Y] Forma a Y



Codice tipo

001	Serie	
QBMY	Raccordo a innesto, pollice	
QB	Raccordo a innesto, pollici	
QBMTL	Raccordo a innesto, pollice	
QBML	Raccordo a innesto, pollice	
QBMF	Raccordo a innesto rapido, pollici	
QBMLL	Raccordo a innesto rapido, pollici	
QBM	Raccordo a innesto, pollici	
QBMT	Raccordo a innesto rapido, pollici	

002	Progettazione	
	Forma diritta	
L	Forma a L	
T	Forma a T	
Y	Forma a Y	

003	Attacco pneumatico 1 [Inch]	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Connettore a innesto 5/32“	
3/16T	Connettore a innesto 3/16“	
1/8T	Connettore a innesto 1/8“	
1/4T	Raccordo a innesto rapido 1/4“	
5/32H	Bussola a innesto rapido 5/32“	
M5	M5	

004	Attacco pneumatico 2 [Inch]	
	Connettore a innesto delle stesse dimensioni del collegamento pneumatico 1	
1/4	Connettore a innesto 1/4“	
1/8	Connettore a innesto 1/8“	
5/32	Connettore a innesto 5/32“	

005	Metodo di montaggio	
	Standard	
I	Esagono incassato	

006	Sistema di misura	
U	Imperiale	

007	Versione	
	Standard	
M	Collegamento ibrido	

Foglio dati

Dati tecnici generali – Filetto M5	
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio M5
Progettazione	Forma a L Forma a L, lunga Forma a T Forma diritta
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	Anello di tenuta
Coppia nominale	0,5 Nm

Dati tecnici generali – Filetto R, filetto NPT	
Progettazione	Forma a L Forma a L, lunga Forma a T,connettore a innesto supplementare, in direzione della lunghezza Forma a T Forma diritta
Design	Principio push-pull
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	Rivestimento, Anello di tenuta

Dati tecnici generali – Filetto UNF	
Progettazione	Forma a L Forma a L, lunga Forma a T,connettore a innesto supplementare, in direzione della lunghezza Forma a T Forma diritta
Design	Principio push-pull
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	Anello di tenuta

Dati tecnici generali – Tappo di chiusura, connettori a innesto	
Progettazione	Tappo di chiusura Forma a L Forma a T Forma a Y Forma diritta
Design	Principio push-pull
Posizione di montaggio	Qualsiasi

Condizioni di esercizio e ambientali	
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-13,775 ... 145 psi
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Temperatura ambiente	0 ... 60°C
Temperatura ambiente	32 ... 140°F
Classe di resistenza alla corrosione CRC[1)]	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Classificazione marittima[2)]	Vedere certificato

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

2) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/catalogue/qsm → Support/Downloads.

Foglio dati

Materiali – Raccordi a innesto


Codice corto	QBML	QBM	QB	QBL	QBMT	QBT	QBMLL	QBMTL	QBMY	QBMF
Materiale corpo[1)]	Ottone nichelato, PBT		Ottone nichelato	Ottone nichelato, PBT					PBT	Ottone nichelato, PBT
Materiale anello di smontaggio	POM									
Colore dell'anello di rilascio	Grigio									
Materiale della guarnizione del tubo	Gomma nitrilica									
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile altolegato									
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)									
Conformità PWIS	VDMA24364 - Zona III									

1) QSM-M3-3/4: acciaio nichelato (anziché ottone nichelato)

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto QBM, filetto UNF

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto QBM, filetto NPT


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⌀
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Dimensioni


Dimensioni – Raccordo a innesto QBM-...-I, filetto UNF Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto QBM-...-I, filetto NPT Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	=C
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto QBMF, filetto UNF

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Dimensioni

Dimensioni – Connettore a innesto QBM-...T


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D5 ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Dimensioni

Dimensioni – Connettore a innesto QBM-...T, per riduzione Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D4 ø	D5 ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Dimensioni

Dimensioni – Connettore a innesto QBM-...H

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Dimensioni

Dimensioni – Tappo di chiusura QBMC-...H


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2 Ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Dimensioni


Dimensioni – Raccordo a innesto a L QBML, filetto UNF Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Dimensioni


Dimensioni – Raccordo a innesto a L QBML, filetto NPT Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Dimensioni


Dimensioni – Raccordo a innesto a L, lungo QBMLL, filetto UNF Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L, lungo QBMLL, filetto NPT Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a L QBML-...T

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QBMT, filetto UNF

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⌀
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QBMT, filetto NPT

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⊂
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QBMT-...T


Download dati CAD www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimensioni


Dimensioni – Raccordo a innesto a T QBMT-...T, per riduzione Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QBMTL, filetto UNF Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a T QBMTL , filetto NPT

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QBMY-...T

Download dati CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBMY-1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBMY-5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBMY-1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Dimensioni

Dimensioni – Raccordo a innesto a Y QBMY-...T, per riduzione

Download dati CAD www.festo.com



	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBMY-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBMY-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QB

	Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Filetto maschio M5	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,098 in	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
		Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,079 in	10	**533209**	**QBM-M5-1/8-U-M**
	Filetto maschio R1/8				**533213**	**QBM-1/8-1/8-U-M**
	Filetto maschio 10-32 UNF-2A	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,094 in		**572312**	**QBM-10-32-UNF-5/32-I-U**
			0,098 in		**572303**	**QBM-10-32-UNF-5/32-U**
		Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,079 in		**533266**	**QBM-10-32-UNF-1/8-U**
			0,094 in		**572311**	**QBM-10-32-UNF-1/8-I-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“			**573054**	**QBM-10-32-UNF-1/4-I-U**
			0,098 in		**573050**	**QBM-10-32-UNF-1/4-U**
	Filetto maschio 1/8 NPT	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,118 in		**572305**	**QBM-1/8-5/32-U**
		Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,098 in		**533270**	**QBM-1/8-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,157 in		**573055**	**QBM-1/8-1/4-I-U**
			0,197 in		**573051**	**QBM-1/8-1/4-U**
	Filetto maschio 1/4 NPT	Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,098 in		**572306**	**QBM-1/4-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,197 in		**573052**	**QBM-1/4-1/4-U**

Informazioni per l'ordinazione – Connettore a innesto QB

	Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Raccordo a innesto Ø 5/32“	Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,094 in	10	**572280**	**QBM-5/32H-1/8-U**
	Per tubo diametro esterno 5/32“	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,118 in		**572278**	**QBM-5/32T-U**
	Per tubo diametro esterno 1/8“	Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,094 in		**572277**	**QBM-1/8T-U**
	Per diametro esterno della tubazione di 3/16“		0,098 in		**573057**	**QBM-3/16T-1/8-U**
	Per tubo diametro esterno 1/4“	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,138 in		**573058**	**QBM-1/4T-5/32-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,197 in		**573056**	**QBM-1/4T-U**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Tappo di chiusura QBC-...H

	Collegamento pneumatico, porta 1	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Raccordo a innesto Ø 1/8“	10	**572281**	**QBMC-1/8H-U**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto QBF

	Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Filetto femmina 10-32 UNF-2B	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,118 in	10	**572283**	**QBMF-10-32-UNF-5/32-U**
		Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,098 in		**572282**	**QBMF-10-32-UNF-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,118 in		**573066**	**QBMF-10-32-UNF-1/4-U**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QBL

	Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Filetto maschio M5	Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,098 in	10	**533228**	**QBML-M5-1/8-U-M**
	Filetto maschio R1/8				**533232**	**QBML-1/8-1/8-U-M**
	Filetto maschio 10-32 UNF-2A	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“			**572308**	**QBML-10-32-UNF-5/32-U**
		Per diametro esterno tubazione 1/8“			**533285**	**QBML-10-32-UNF-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“			**573059**	**QBML-10-32-UNF-1/4-U**
	Filetto maschio 1/8 NPT	Per diametro esterno tubazione 1/8“			**533289**	**QBML-1/8-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,118 in		**573060**	**QBML-1/8-1/4-U**
	Filetto maschio 1/4 NPT	Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,098 in		**572310**	**QBML-1/4-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,118 in		**573061**	**QBML-1/4-1/4-U**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L QBL

	Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Per tubo diametro esterno 5/32“	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,118 in	10	**572285**	**QBML-5/32T-U**
	Per tubo diametro esterno 1/8“	Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,094 in		**572284**	**QBML-1/8T-U**
	Per tubo diametro esterno 1/4“	Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,197 in		**573063**	**QBML-1/4T-U**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a L, lungo QBLL

	Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Filetto maschio M5	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,098 in	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
		Per diametro esterno tubazione 1/8“			**574302**	**QBMLL-M5-1/8-U-M**
	Filetto maschio 10-32 UNF-2A			10	**572286**	**QBMLL-10-32-UNF-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“			**573064**	**QBMLL-10-32-UNF-1/4-U**
	Filetto maschio 1/8 NPT	Per diametro esterno tubazione 1/8“			**572287**	**QBMLL-1/8-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,118 in		**573065**	**QBMLL-1/8-1/4-U**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QBT

	Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Filetto maschio M5	Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,098 in	10	**533247**	**QBMT-M5-1/8-U-M**
	Filetto maschio R1/8				**533251**	**QBMT-1/8-1/8-U-M**
	Filetto maschio 10-32 UNF-2A	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“			**572289**	**QBMT-10-32-UNF-5/32-U**
		Per diametro esterno tubazione 1/8“			**533304**	**QBMT-10-32-UNF-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“			**573067**	**QBMT-10-32-UNF-1/4-U**
	Filetto maschio 1/8 NPT	Per diametro esterno tubazione 1/8“			**533308**	**QBMT-1/8-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,138 in		**573068**	**QBMT-1/8-1/4-U**
	Filetto maschio 1/4 NPT	Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,098 in		**572291**	**QBMT-1/4-1/8-U**

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QBT

	Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Per tubo diametro esterno 5/32“	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,118 in	10	**572294**	**QBMT-5/32T-U**
		Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,094 in		**572292**	**QBMT-5/32T-1/8-U**
	Per tubo diametro esterno 1/8“				**572293**	**QBMT-1/8T-U**
	Per tubo diametro esterno 1/4“	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,118 in		**573070**	**QBMT-1/4T-5/32-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,197 in		**573069**	**QBMT-1/4T-U**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a T QBTL

	Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Filetto maschio 10-32 UNF-2A	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,098 in	10	**572296**	**QBMTL-10-32-UNF-5/32-U**
		Per diametro esterno tubazione 1/8“			**572295**	**QBMTL-10-32-UNF-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“			**573071**	**QBMTL-10-32-UNF-1/4-U**
	Filetto maschio 1/8 NPT	Per diametro esterno tubazione 1/8“			**572297**	**QBMTL-1/8-1/8-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,118 in		**573072**	**QBMTL-1/8-1/4-U**
	Filetto maschio 1/4 NPT	Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,098 in		**572298**	**QBMTL-1/4-1/8-U**

Informazioni per l'ordinazione – Raccordo a innesto a Y QBY

	Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Per tubo diametro esterno 5/32“	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,118 in	10	**572300**	**QBMY-5/32T-U**
		Per diametro esterno tubazione 1/8“	0,094 in		**572301**	**QBMY-5/32T-1/8-U**
	Per tubo diametro esterno 1/8“				**572299**	**QBMY-1/8T-U**
	Per tubo diametro esterno 1/4“	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	0,118 in		**573074**	**QBMY-1/4T-5/32-U**
		Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	0,197 in		**573073**	**QBMY-1/4T-U**