


Nosič štítků

FESTO



typové značení

001	Řada	
CPV18-BZ-ST	Nosič štítků CPV18	
VMPAL-ST	Nosič štítků VMPAL	
ASCF	Nosič štítků ASCF	
CPX-ST	Nosič štítků CPX	
CPVSC1-ST	Nosič štítků CPVSC1	
CPV10-BZ-ST	Nosič štítků CPV10	
VMPA14-ST	Nosič štítků VMPA14	
VMPA1-ST	Nosič štítků VMPA1	
CPV14-BZ-ST	Nosič štítků CPV14	

002	Označovací prvek	
H	Držák štítků	
M	Držák štítků pro připojovací blok	
P1	Profil 1	
P3	Profil 3	
R	Držák	
RP1	Profil 1 včetně držáku	
RP3	Profil 3 včetně držáku	
T	Držák štítků, průhledný	

003	Přifažení	
E2	Provedení E2	
L1	Provedení L1	
L2	Provedení L2	
P11	Provedení P11	
S1	Provedení S1	
S2	Provedení S2	
S6	Provedení S6	


004	Velikost	
	Standard	
2	Velikost 2	
10	Velikost 10	
14	Velikost 14	
18	Velikost 18/18 mm	
1	Velikost 1	

005	Pozice pro ventily	
	Bez	
2V	2 pozice pro ventily	
3V	3 pozice pro ventily	
4V	4 pozice pro ventily	
5V	5 pozic pro ventily	
6V	6 pozic pro ventily	
7V	7 pozic pro ventily	
8V	8 pozic pro ventily	
9V	9 pozic pro ventily	
10V	10 pozic pro ventily	
11V	11 pozic pro ventily	
12V	12 pozic pro ventily	
13V	13 pozic pro ventily	
14V	14 pozic pro ventily	
15V	15 pozic pro ventily	
16V	16 pozic pro ventily	
17V	17 pozic pro ventily	
18V	18 pozic pro ventily	
19V	19 pozic pro ventily	
20V	20 pozic pro ventily	
21V	21 pozice pro ventily	
22V	22 pozice pro ventily	
23V	23 pozice pro ventily	
24V	24 pozice pro ventily	

006	Provedení	
	Standard	
Z	S přídavnými poli pro označení	

technické údaje

Materiály - nosiče štítků s popisovými štítky IBS-6x10 pro ventilové terminály CPV




Materiál nosiče popisových štítků	–
Materiál průhledového skla	–
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Provozní a okolní podmínky - nosiče štítků s popisovými štítky IBS-6x10 pro ventilové terminály CPV

Třída odolnosti koroze KBK ¹⁾	–
--	---

1) Další informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

Materiály - nosiče štítků s průhledem pro ventilové terminály CPV



Materiál nosiče popisových štítků	–
Materiál průhledového skla	PVC
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L


Provozní a okolní podmínky - nosiče štítků s průhledem pro ventilové terminály CPV

Třída odolnosti koroze KBK ¹⁾	2 - mírné nároky na odolnost koroze
--	-------------------------------------

1) Další informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk


technické údaje

Materiály - nosiče štítků pro ventilové terminály CPV-SC



Materiál nosiče popisových štítků	PVC
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Všeobecné technické údaje - nosiče štítků pro ventilové terminály MPA-L



Velikost ventilu	10 mm	14 mm	20 mm
Velikost balení	10		
Hmotnost výrobku	3 g		5 g


Materiály - nosiče štítků pro ventilové terminály MPA-L

Materiál nosiče popisových štítků	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Provozní a okolní podmínky - nosiče štítků pro ventilové terminály MPA-L

Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
----------------------------	--

Všeobecné technické údaje - nosiče štítků s popisovými štítky IBS-6x10 pro ventilové terminály MPA-S




Řada	Nosič štítků VMPA14	Nosič štítků VMPA1
Hmotnost výrobku	2,7 g	1 g

technické údaje

Materiály - nosiče štítků s popisovými štítky IBS-6x10 pro ventilové terminály MPA-S

Materiál nosiče popisových štítků	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Všeobecné technické údaje - nosiče štítků s papírovými štítky pro ventilové terminály MPA-S




Řada	Nosič štítků VMPA14	Nosič štítků VMPA1
Hmotnost výrobku	1,5 g	1 g

Materiály - nosiče štítků s papírovými fóliovými štítky pro ventilové terminály MPA-S

Řada	Nosič štítků VMPA14	Nosič štítků VMPA1
Materiál nosiče popisových štítků	PP	–
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS	
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L	

Všeobecné technické údaje - nosiče štítků pro terminály CPX



Šířka	12 mm
Výška	2 mm
Délka	48 mm
Hmotnost výrobku	5 g


Materiály - nosiče štítků pro terminály CPX

Materiál nosiče popisových štítků	PP
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Provozní a okolní podmínky - nosiče štítků pro terminály CPX

Okolní teplota	-5 ... 50°C
Skladovací teplota	-20 ... 70°C

Všeobecné technické údaje - nosiče štítků pro Motion Terminal VTEM



Hmotnost výrobku	5,4 g
------------------	-------

Materiály - nosiče štítků pro Motion Terminal VTEM


Materiál nosiče popisových štítků	PP
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

technické údaje

Provozní a okolní podmínky - nosiče štítků pro Motion Terminal VTEM	
Třída odolnosti koroze KBK ¹⁾	2 - mírné nároky na odolnost koroze


1) Další informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

Materiály - nosiče štítků pro moduly CTSL se vstupy



Materiál nosiče popisových štítků	PA, zesíleno
Materiál štítku	PVC
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Materiály - nosiče štítků pro ventilové terminály VTOC



Materiál nosiče popisových štítků	PVC
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L


technické údaje

Provozní a okolní podmínky - nosiče štítků pro ventilové terminály VTOC

Třída odolnosti korozi KBK ¹⁾	1 - nízké nároky na odolnost korozi
--	-------------------------------------

1) Další informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

Materiály - nosiče štítků pro ventilové terminály VTUG




Materiál nosiče popisových štítků	—
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Provozní a okolní podmínky - nosiče štítků pro ventilové terminály VTUG

Třída odolnosti korozi KBK ¹⁾	2 - mírné nároky na odolnost korozi
--	-------------------------------------

1) Další informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

Všeobecné technické údaje - nosiče štítků pro řadové připojovací desky podle ISO 5599-1, VABV-S1




Šířka	21 mm
Výška	7 mm
Délka	42 mm
Hmotnost výrobku	2 g

Materiály - nosiče štítků pro řadové připojovací desky podle ISO 5599-1, VABV-S1

Materiál nosiče popisových štítků	—
Materiál štítku	PP
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

technické údaje

Materiály - nosiče štítků pro ventilové terminály VTSA/VTSA-F




Přířazení	Provedení S2	Provedení S6
Materiál nosiče popisových štítků	PP	
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS	–
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L	

Provozní a okolní podmínky - nosiče štítků pro ventilové terminály VTSA/VTSA-F

Třída odolnosti koroze KBK ¹⁾	0 - žádné nároky na odolnost koroze
--	-------------------------------------

1) Další informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

Materiály - nosiče štítků pro ventily VSVA




Materiál nosiče popisových štítků	PP
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Provozní a okolní podmínky - nosiče štítků pro ventily VSVA

Třída odolnosti koroze KBK ¹⁾	0 - žádné nároky na odolnost koroze
--	-------------------------------------

1) Další informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

Všeobecné technické údaje - nosiče štítků s dalšími označovacími poli pro ventily VSVA



Hmotnost výrobku	1 g
------------------	-----

technické údaje

Materiály - nosiče štítků s dodatečnými označovacími poli pro ventily VSVA

Materiál nosiče popisových štítků	PP
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Všeobecné technické údaje – nosiče štítků pro ventilové terminály VTUX, profil 1 vč. držáku



Velikost	1	2
Max. počet pozic pro ventily	4	8
kompatibilní s	Ventilové terminály VTUX-A-P; Ventilové terminály VTUX-A-S	
Max. utahovací moment	0,5 Nm	
Šířka	26 mm	
Výška	7 mm	
Délka	42 mm	84 mm
Velikost balení	1	
Hmotnost výrobku	11 g	16 g

Všeobecné technické údaje – nosiče štítků pro ventilové terminály VTUX, profil 3 vč. držáku

Velikost	1	2
Max. počet pozic pro ventily	4	8
kompatibilní s	Ventilové terminály VTUX-A-P; Ventilové terminály VTUX-A-S	Ventilové terminály VTUX-A-S
Max. utahovací moment	0,5 Nm	
Šířka	53 mm	
Výška	7 mm	
Délka	42 mm	84 mm
Velikost balení	1	
Hmotnost výrobku	13 g	18 g

Všeobecné technické údaje – nosiče štítků pro ventilové terminály VTUX, jednotlivé díly

Označovací prvek	Profil 1	Profil 3	Držák
kompatibilní s	Ventilové terminály VTUX-A-P; Ventilové terminály VTUX-A-S		
Max. počet pozic pro ventily	Možnost provedení podle přání zákazníka		
Max. utahovací moment	0,5 Nm		
Velikost	1; 2		
Šířka	26 mm	53 mm	26 mm
Výška	7 mm		
Délka	1 000 mm	10,2 mm	
Velikost balení	5	1	
Hmotnost výrobku	680 g	940 g	35 g

technické údaje

Materiály - nosiče štítků pro ventilové terminály VTUX

Materiál nosiče popisových štítků	PA, zesíleno
Materiál štítku	PVC
Materiál průhledového skla	PVC
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-i-ontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1


Provozní a okolní podmínky - nosiče štítků pro ventilové terminály VTUX

Okolní teplota	-5 ... 50°C
Skladovací teplota	-20 ... 70°C
Třída odolnosti koroze KBK ¹⁾	1 - nízké nároky na odolnost koroze


1) Další informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

údaje pro objednávky


Údaje pro objednávky - nosiče štítků s popisovými štítky IBS-6x10 pro ventilové terminály CPV

	Řada	Pozice pro ventily	Hmotnost výrobku	obj. č.	typ
	Nosič štítků CPV14	2 pozice pro ventily	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Nosič štítků CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Nosič štítků CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Nosič štítků CPV14	3 pozice pro ventily	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Nosič štítků CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Nosič štítků CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Nosič štítků CPV14	4 pozice pro ventily	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Nosič štítků CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Nosič štítků CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Nosič štítků CPV14	5 pozic pro ventily	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Nosič štítků CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Nosič štítků CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Nosič štítků CPV14	6 pozic pro ventily	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Nosič štítků CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Nosič štítků CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Nosič štítků CPV14	7 pozic pro ventily	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Nosič štítků CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Nosič štítků CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Nosič štítků CPV14	8 pozic pro ventily	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Nosič štítků CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Nosič štítků CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Údaje pro objednávky - nosiče štítků s průhledem pro ventilové terminály CPV


	Řada	Pozice pro ventily	Hmotnost výrobku	obj. č.	typ
	Nosič štítků CPV14	2 pozice pro ventily		194073	CPV14-VI-ST-T-2
	Nosič štítků CPV10		11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Nosič štítků CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Nosič štítků CPV10	3 pozice pro ventily	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Nosič štítků CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Nosič štítků CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Nosič štítků CPV10	4 pozice pro ventily	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Nosič štítků CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Nosič štítků CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Nosič štítků CPV10	5 pozic pro ventily	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Nosič štítků CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Nosič štítků CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Nosič štítků CPV10	6 pozic pro ventily	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Nosič štítků CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Nosič štítků CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Nosič štítků CPV10	7 pozic pro ventily	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Nosič štítků CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Nosič štítků CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Nosič štítků CPV10	8 pozic pro ventily	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Nosič štítků CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Nosič štítků CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro ventilové terminály CPV-SC


	Řada	Pozice pro ventily	obj. č.	typ
	Nosič štítků CPVSC1	2 pozice pro ventily	547395	CPVSC1-ST-2


údaje pro objednávky

Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro ventilové terminály CPV-SC				
	Řada	Pozice pro ventily	obj. č.	typ
	Nosič štítků CPVSC1	3 pozice pro ventily	547396	CPVSC1-ST-3
		4 pozice pro ventily	527631	CPVSC1-ST-4
		5 pozic pro ventily	547397	CPVSC1-ST-5
		6 pozic pro ventily	547398	CPVSC1-ST-6
		7 pozic pro ventily	547399	CPVSC1-ST-7
		8 pozic pro ventily	527633	CPVSC1-ST-8
		9 pozic pro ventily	547400	CPVSC1-ST-9
		10 pozic pro ventily	547401	CPVSC1-ST-10
		11 pozic pro ventily	547402	CPVSC1-ST-11
		12 pozic pro ventily	527635	CPVSC1-ST-12
		13 pozic pro ventily	547403	CPVSC1-ST-13
		14 pozic pro ventily	547404	CPVSC1-ST-14
		15 pozic pro ventily	547405	CPVSC1-ST-15
		16 pozic pro ventily	527637	CPVSC1-ST-16


Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro ventilové terminály MPA-L					
	Řada	Velikost ventilu	Velikost balení	obj. č.	typ
	Nosič štítků VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


Údaje pro objednávky - nosiče štítků s popisovými štítky IBS-6x10 pro ventilové terminály MPA-S				
	Řada	Pozice pro ventily	obj. č.	typ
	Nosič štítků VMPA14	4 pozice pro ventily	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Nosič štítků VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Údaje pro objednávky - nosiče štítků s papírovými štítky pro ventilové terminály MPA-S				
	Řada	Pozice pro ventily	obj. č.	typ
	Nosič štítků VMPA14	4 pozice pro ventily	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Nosič štítků VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4


Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro terminály CPX			
	Řada	obj. č.	typ
	Nosič štítků CPX	536593	CPX-ST-1

údaje pro objednávky


Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro Motion Terminal VTEM				
	Řada	Velikost balení	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11

Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro moduly CTSL se vstupy					
	Řada	Pozice pro ventily	Hmotnost výrobku	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	Bez		547473	ASCF-H-E2

Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro ventilové terminály VTOC					
	Řada	Pozice pro ventily	Hmotnost výrobku	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	3 pozice pro ventily	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 pozice pro ventily	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 pozic pro ventily	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 pozic pro ventily	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 pozic pro ventily	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 pozic pro ventily	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 pozic pro ventily	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 pozic pro ventily	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 pozic pro ventily	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 pozic pro ventily	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 pozic pro ventily	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 pozic pro ventily	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 pozic pro ventily	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 pozic pro ventily	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 pozic pro ventily	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 pozic pro ventily	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 pozic pro ventily	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 pozic pro ventily	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 pozice pro ventily	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 pozice pro ventily	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 pozice pro ventily	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 pozice pro ventily	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V


Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro ventilové terminály VTUG						
	Řada	Velikost	Pozice pro ventily	Hmotnost výrobku	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	Velikost 10	4 pozice pro ventily	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 pozic pro ventily	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 pozic pro ventily	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 pozic pro ventily	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 pozic pro ventily	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V

údaje pro objednávky


Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro ventilové terminály VTUG						
	Řada	Velikost	Pozice pro ventily	Hmotnost výrobku	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	Velikost 10	9 pozic pro ventily	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 pozic pro ventily	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 pozic pro ventily	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 pozic pro ventily	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 pozic pro ventily	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 pozice pro ventily	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Velikost 14	4 pozice pro ventily	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 pozic pro ventily	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 pozic pro ventily	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 pozic pro ventily	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 pozic pro ventily	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 pozic pro ventily	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 pozic pro ventily	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 pozic pro ventily	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 pozic pro ventily	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 pozic pro ventily	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 pozice pro ventily	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Velikost 18/18 mm	4 pozice pro ventily	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 pozic pro ventily	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 pozic pro ventily	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 pozic pro ventily	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 pozic pro ventily	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 pozic pro ventily	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 pozic pro ventily	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 pozic pro ventily	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 pozic pro ventily	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 pozic pro ventily	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 pozice pro ventily	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

údaje pro objednávky


Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro řadové připojovací desky podle ISO 5599-1, VABV-S1

	Řada	Označovací prvek	Přiřazení	Velikost balení	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	Držák štítků pro připojovací blok	Provedení S1 (kruhový válec ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro ventilové terminály VTSA/VTSA-F

	Řada	Přiřazení	Velikost	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	Provedení S6	Standard	540889	ASCF-M-S6
		Provedení S2	Velikost 2	562577	ASCF-M-S2-2

Údaje pro objednávky - nosiče štítků pro ventily VSVA

	Řada	Přiřazení	Označovací prvek	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	Provedení S6	Držák štítků, průhledný	540888	ASCF-T-S6

Údaje pro objednávky - nosiče štítků s dalšími označovacími poli pro ventily VSVA

	Řada	Přiřazení	Označovací prvek	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	Provedení S6	Držák štítků, průhledný	8106532	ASCF-T-S6-Z

Informace k objednávce – nosiče štítků pro ventilové terminály VTUX, držák

	Řada	Velikost	Max. počet pozic pro ventily	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	1, 2	Možnost provedení podle přání zákazníka	8207664	ASCF-R-XA

údaje pro objednávky


Údaje pro objednávky – nosiče štítků pro ventilové terminály VTUX, profil 1					
	Řada	Velikost	Max. počet pozic pro ventily	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	1, 2	Možnost provedení podle přání zákazníka	8207665	ASCF-P1-XA-1000

Údaje pro objednávky – nosiče štítků pro ventilové terminály VTUX, profil 3					
	Řada	Velikost	Max. počet pozic pro ventily	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	1, 2	Možnost provedení podle přání zákazníka	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Údaje pro objednávky – nosiče štítků pro ventilové terminály VTUX, profil 1 včetně držáku					
	Řada	Velikost	Max. počet pozic pro ventily	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Údaje pro objednávky – nosiče štítků pro ventilové terminály VTUX, profil 3 včetně držáku					
	Řada	Velikost	Max. počet pozic pro ventily	obj. č.	typ
	Nosič štítků ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

příslušenství

Popisové štítky				
	Velikost	Velikost balení	obj. č.	typ
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240