


Držáč etikete

FESTO



Unesite kod

001	Serijska	
CPV18-BZ-ST	Nosač natpisnih pločica CPV18	
VMPAL-ST	Držač natpisne etikete VMPAL	
ASCF	Nosač natpisnih pločica ASCF	
CPX-ST	Držač natpisne naljepnice CPX	
CPVSC1-ST	Nosač natpisnih pločica CPVSC1	
CPV10-BZ-ST	Nosač natpisnih pločica CPV10	
VMPA14-ST	Nosač natpisnih pločica VMPA14	
VMPA1-ST	Nosač natpisnih pločica VMPA1	
CPV14-BZ-ST	Držač natpisne naljepnice CPV14	

002	Element oznake	
H	Štitonoša	
M	Držač naljepnice za priključni blok	
P1	Profil 1	
P3	Profil 3	
R	Držač	
RP1	Profil 1 uklj. držač	
RP3	Profil 3 uklj. držač	
T	Nosač natpisne pločice, proziran	

003	Zadatak	
E2	Verzija E2	
L1	Verzija L1	
L2	Verzija L2	
P11	Verzija P11	
S1	Verzija S1	
S2	Verzija S2	
S6	Verzija S6	


004	Izvedbena veličina	
	Standard	
2	Veličina 2	
10	Veličina 10	
14	Veličina 14	
18	Veličina 18/18 mm	
1	Veličina 1	

005	Položaji ventila	
	Bez	
2V	2 položaja ventila	
3V	3 položaja ventila	
4V	4 položaja ventila	
5V	5 položaja ventila	
6V	6 položaja ventila	
7V	7 položaja ventila	
8V	8 položaja ventila	
9V	9 položaja ventila	
10V	10 položaja ventila	
11V	11 položaja ventila	
12V	12 položaja ventila	
13V	13 položaja ventila	
14V	14 položaja ventila	
15V	15 položaja ventila	
16V	16 položaja ventila	
17V	17 položaja ventila	
18V	18 položaja ventila	
19V	19 položaja ventila	
20V	20 položaja ventila	
21V	21 položaj ventila	
22V	22 položaja ventila	
23V	23 položaja ventila	
24V	24 položaja ventila	

006	Izvedba	
	Standard	
Z	S dodatnim poljima za označavanje	

podatkovni list

Materijali – Držatelj naljepnice s oznakom IBS-6x10 za ventilne otake CPV




Materijal držatelja natpisne naljepnice	–
Materijal leće	–
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

Uvjeti rada i okoliša – Držatelj natpisa s natpisnom pločicom IBS-6x10 za ventilne otake CPV

Klasa otpornosti na koroziju CRC ¹⁾	–
--	---

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Materijali – Držatelj naljepnica s prozorčićem za provjeru ventilskih otoka CPV



Materijal držatelja natpisne naljepnice	–
Materijal leće	PVC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L


Uvjeti rada i okoliša – Držatelj natpisa s prozorčićem za provjeru ventilskih otoka CPV

Klasa otpornosti na koroziju CRC ¹⁾	2 - umjereno opterećenje korozijom
--	------------------------------------

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk


podatkovni list

Materijali – Držači naljepnica za ventilske otoke CPV-SC



Materijal držača natpisne naljepnice	PVC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L

Opći tehnički podaci – Držači naljepnica za ventilske otoke MPA-L



Veličina ventila	10 mm	14 mm	20 mm
Veličina spremnika	10		
Težina proizvoda	3 g		5 g


Materijali – Držači naljepnica za ventilske otoke MPA-L

Materijal držača natpisne naljepnice	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

Uvjeti rada i okoliša – Držač natpisa za ventilske otoke MPA-L

Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
----------------------------------	--

Opći tehnički podaci – Držač naljepnice s oznakom IBS-6x10 za ventilske otoke MPA-S




Serijski broj	Nosač natpisnih pločica VMPA1	Nosač natpisnih pločica VMPA14
Težina proizvoda	1 g	2,7 g

podatkovni list

Materijali – Držač naljepnice s oznakom IBS-6x10 za ventilske otoke MPA-S

Materijal držača natpisne naljepnice	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

Opći tehnički podaci – Držač naljepnica s papirnatom folijom za ventilske otoke MPA-S




Serijski broj	Nosač natpisnih pločica VMPA14	Nosač natpisnih pločica VMPA1
Težina proizvoda	1,5 g	1 g

Materijali – Držač naljepnica s papirnatom folijom za ventilske terminale MPA-S

Serijski broj	Nosač natpisnih pločica VMPA14	Nosač natpisnih pločica VMPA1
Materijal držača natpisne naljepnice	PP	–
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS	
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L	

Opći tehnički podaci – držač naljepnice za terminal CPX



Širina	12 mm
visina	2 mm
duljina	48 mm
Težina proizvoda	5 g


Materijali – Držač naljepnice za terminal CPX

Materijal držača natpisne naljepnice	PP
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L

Uvjeti rada i okoliša – Držač natpisa CPX terminala

Temperatura okoline	–5 ... 50°C
Temperatura skladištenja	–20 ... 70°C

Opći tehnički podaci – držač naljepnice za Motion Terminal VTEM



Težina proizvoda	5,4 g
------------------	-------

Materijali – Držači naljepnica za Motion Terminal VTEM


Materijal držača natpisne naljepnice	PP
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

podatkovni list

Uvjeti rada i okoliša – Držač natpisa za Motion Terminal VTEM	
Klasa otpornosti na koroziju CRC ¹⁾	2 - umjereno opterećenje korozijom


1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Materijali – Držači naljepnica za CTSL ulazne module



Materijal držača natpisne naljepnice	PA ojačan
Materijalni štit	PVC
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L

Materijali – Držači naljepnica za ventilske otoke VTOC



Materijal držača natpisne naljepnice	PVC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L


podatkovni list

Uvjeti rada i okoliša – Držak natpisa za VTOC ventilske otoke

Klasa otpornosti na koroziju CRC ¹⁾	1 - mala izloženost koroziji
---	------------------------------

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Materijali – Držaci naljepnica za ventilske otoke VTUG




Materijal držača natpisne naljepnice	–
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

Uvjeti rada i okoliša – Držak natpisa za ventilske otoke VTUG

Klasa otpornosti na koroziju CRC ¹⁾	2 - umjereno opterećenje korozijom
---	------------------------------------

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Opći tehnički podaci – držaci naljepnica za razdjelne ploče prema ISO 5599-1, VABV-S1




Širina	21 mm
visina	7 mm
duljina	42 mm
Težina proizvoda	2 g

Materijali – Držaci naljepnica za razdjelne ploče prema ISO 5599-1, VABV-S1

Materijal držača natpisne naljepnice	–
Materijalni štit	PP
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

podatkovni list

Materijali – Držači naljepnica za ventilske otoke VTSA/VTSA-F




Zadatak	Verzija S2	Verzija S6
Materijal držača natpisne naljepnice	PP	
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS	–
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L	

Uvjeti rada i okoliša – Držač natpisa za ventilske otoke VTSA/VTSA-F

Klasa otpornosti na koroziju CRC ¹⁾	0 - nema izloženosti koroziji
---	-------------------------------

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Materijali – Držači naljepnica za ventile VSVA




Materijal držača natpisne naljepnice	PP
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

Uvjeti rada i okoliša – Držač natpisa za ventile VSVA

Klasa otpornosti na koroziju CRC ¹⁾	0 - nema izloženosti koroziji
---	-------------------------------

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Opći tehnički podaci – Držač naljepnice s dodatnim poljima za označavanje za ventile VSVA



Težina proizvoda	1 g
------------------	-----

podatkovni list

Materijali – Držači naljepnica s dodatnim poljima za označavanje za ventile VSVA

Materijal držača natpisne naljepnice	PP
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

Opći tehnički podaci – Držač pločica za ventilski otok VTUX, profil 1 uključujući držač

Izvedbena veličina	1	2
Maksimalni broj položaja ventila	4	8
Kompatibilan s	Ventilski blok VTUX-A-P; Ventilski blok VTUX-A-S	
Maksimalni moment zatezanja	0,5 Nm	
Širina	26 mm	
visina	7 mm	
duljina	42 mm	84 mm
Veličina spremnika	1	
Težina proizvoda	11 g	16 g

Opći tehnički podaci – Držač pločica za ventilski otok VTUX, profil 3 uključujući držač

Izvedbena veličina	1	2
Maksimalni broj položaja ventila	4	8
Kompatibilan s	Ventilski blok VTUX-A-P; Ventilski blok VTUX-A-S	Ventilski blok VTUX-A-S
Maksimalni moment zatezanja	0,5 Nm	
Širina	53 mm	
visina	7 mm	
duljina	42 mm	84 mm
Veličina spremnika	1	
Težina proizvoda	13 g	21 g

Opći tehnički podaci – Držač pločica za razdjelnike ventila VTUX, pojedinačni dijelovi

Element oznake	Profil 1	Profil 3	Držač
Kompatibilan s	Ventilski blok VTUX-A-P; Ventilski blok VTUX-A-S		
Maksimalni broj položaja ventila	Moguća izvedba prema zahtjevima kupca		
Maksimalni moment zatezanja	0,5 Nm		
Izvedbena veličina	1; 2		
Širina	26 mm	53 mm	26 mm
visina	7 mm		
duljina	1.000 mm		10,2 mm
Veličina spremnika	5		1
Težina proizvoda	680 g	940 g	35 g

podatkovni list

Materijali – Držači naljepnica za VTUX ventilske otoke


Materijal držača natpisne naljepnice	PA ojačan
Materijalni štit	PVC
Materijal leće	PVC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Pogodno za proizvodnju baterija sa smanjenim vrijednostima Cu/Zn/Ni (F1a)
Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1


Radni i okolišni uvjeti – Držač za natpise za razdjelnike ventila VTUX

Temperatura okoline	–5 ... 50°C
Temperatura skladištenja	–20 ... 70°C
Klasa otpornosti na koroziju CRC ¹⁾	1 - mala izloženost koroziji

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk


Detalji narudžbe

Podaci za narudžbu – Držač naljepnice s oznakom IBS-6x10 za ventilске otoke CPV					
	Seriја	Položaji ventila	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	Držač natpisne naljepnice CPV14	2 položaja ventila	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Nosač natpisnih pločica CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Nosač natpisnih pločica CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Držač natpisne naljepnice CPV14	3 položaja ventila	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Nosač natpisnih pločica CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Nosač natpisnih pločica CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Držač natpisne naljepnice CPV14	4 položaja ventila	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Nosač natpisnih pločica CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Nosač natpisnih pločica CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Držač natpisne naljepnice CPV14	5 položaja ventila	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Nosač natpisnih pločica CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Nosač natpisnih pločica CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Držač natpisne naljepnice CPV14	6 položaja ventila	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Nosač natpisnih pločica CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Nosač natpisnih pločica CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6


Informacije o naručivanju – Držač naljepnica s prozorčićem za ventilске otoke CPV					
	Seriја	Položaji ventila	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	Držač natpisne naljepnice CPV14	2 položaja ventila		194073	CPV14-VI-ST-T-2

Detalji narudžbe


Informacije o naručivanju – Držač naljepnica s prozorčićem za ventilne otoke CPV


	Serijski broj	Položaj ventil	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica CPV10	2 položaja ventila	11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Nosač natpisnih pločica CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Nosač natpisnih pločica CPV10	3 položaja ventila	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Držač natpisne naljepnice CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Nosač natpisnih pločica CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Nosač natpisnih pločica CPV10	4 položaja ventila	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Držač natpisne naljepnice CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Nosač natpisnih pločica CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Nosač natpisnih pločica CPV10	5 položaja ventila	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Držač natpisne naljepnice CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Nosač natpisnih pločica CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Nosač natpisnih pločica CPV10	6 položaja ventila	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Nosač natpisnih pločica CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Držač natpisne naljepnice CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Nosač natpisnih pločica CPV10	7 položaja ventila	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Nosač natpisnih pločica CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Držač natpisne naljepnice CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Nosač natpisnih pločica CPV10	8 položaja ventila	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Nosač natpisnih pločica CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Držač natpisne naljepnice CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Informacije o naručivanju – Držači natpisa za razdjelnike ventila CPV-SC


	Serijski broj	Položaj ventil	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica CPVSC1	2 položaja ventila	547395	CPVSC1-ST-2
		3 položaja ventila	547396	CPVSC1-ST-3
		4 položaja ventila	527631	CPVSC1-ST-4
		5 položaja ventila	547397	CPVSC1-ST-5
		6 položaja ventila	547398	CPVSC1-ST-6
		7 položaja ventila	547399	CPVSC1-ST-7
		8 položaja ventila	527633	CPVSC1-ST-8
		9 položaja ventila	547400	CPVSC1-ST-9
		10 položaja ventila	547401	CPVSC1-ST-10
		11 položaja ventila	547402	CPVSC1-ST-11
		12 položaja ventila	527635	CPVSC1-ST-12
		13 položaja ventila	547403	CPVSC1-ST-13
		14 položaja ventila	547404	CPVSC1-ST-14


Detalji narudžbe


Informacije o naručivanju – Držači natpisa za razdjelnike ventila CPV-SC				
	Seriya	Položaji ventila	Br. dijela	Tip
	Nosac natpisnih pločica CPVSC1	15 položaja ventila	547405	CPVSC1-ST-15
		16 položaja ventila	527637	CPVSC1-ST-16

Informacije o naručivanju – Držači natpisa za razdjelnike ventila MPA-L					
	Seriya	Veličina ventila	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
	Držač natpisne etikete VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20

Podaci za narudžbu – Držač naljepnice s oznakom IBS-6x10 za ventilne otoke MPA-S				
	Seriya	Položaji ventila	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica VMPA14	4 položaja ventila	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Nosač natpisnih pločica VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Podaci za narudžbu – Držač naljepnica s papirnatom folijom za ventilne otoke MPA-S				
	Seriya	Položaji ventila	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica VMPA14	4 položaja ventila	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Nosač natpisnih pločica VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4

Informacije o naručivanju – Držač naljepnice za terminal CPX			
	Seriya	Br. dijela	Tip
	Držač natpisne naljepnice CPX	536593	CPX-ST-1


Informacije o naručivanju – Držač naljepnice za Motion Terminal VTEM				
	Seriya	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11

Detalji narudžbe


Informacije o naručivanju – Držač naljepnice za CTSL ulazne module

	Seriya	Položaji ventila	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	Bez		547473	ASCF-H-E2


Informacije o naručivanju – Držači naljepnica za ventilne otoke VTOC


	Seriya	Položaji ventila	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	3 položaja ventila	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 položaja ventila	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 položaja ventila	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 položaja ventila	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 položaja ventila	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 položaja ventila	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 položaja ventila	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 položaja ventila	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 položaja ventila	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 položaja ventila	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 položaja ventila	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 položaja ventila	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 položaja ventila	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 položaja ventila	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 položaja ventila	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 položaja ventila	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 položaja ventila	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 položaja ventila	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 položaj ventila	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 položaja ventila	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 položaja ventila	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 položaja ventila	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V

Informacije o naručivanju – Držači naljepnica za ventilne otoke VTUG


	Seriya	Izvedbena veličina	Položaji ventila	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	Veličina 10	4 položaja ventila	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 položaja ventila	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 položaja ventila	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 položaja ventila	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 položaja ventila	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 položaja ventila	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 položaja ventila	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 položaja ventila	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 položaja ventila	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 položaja ventila	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V

Detalji narudžbe


Informacije o naručivanju – Držači naljepnica za ventilne otkoče VTUG						
	Serijski broj	Izvedbena veličina	Položaji ventila	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	Nosilac natpisnih pločica ASCF	Veličina 10	24 položaja ventila	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Veličina 14	4 položaja ventila	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 položaja ventila	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 položaja ventila	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 položaja ventila	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 položaja ventila	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 položaja ventila	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 položaja ventila	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 položaja ventila	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 položaja ventila	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 položaja ventila	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 položaja ventila	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Veličina 18/18 mm	4 položaja ventila	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 položaja ventila	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 položaja ventila	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 položaja ventila	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 položaja ventila	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 položaja ventila	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 položaja ventila	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 položaja ventila	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 položaja ventila	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 položaja ventila	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 položaja ventila	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

Podaci za narudžbu – Držači naljepnica za priključne ploče razdjelnika prema ISO 5599-1, VABV-S1						
	Serijski broj	Element oznake	Raspored	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
	Nosilac natpisnih pločica ASCF	Držač naljepnice za priključni blok	Verzija S1 (okrugli cilindar ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Detalji narudžbe

Informacije o naručivanju – Držači natpisa za razdjelnike ventila VTSA/VTSA-F					
	Seriya	Raspored	Izvedbena veličina	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	Verzija S6	Standard	540889	ASCF-M-S6
		Verzija S2	Veličina 2	562577	ASCF-M-S2-2

Informacije o naručivanju – Držači naljepnica za ventile VSVA					
	Seriya	Raspored	Element oznake	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	Verzija S6	Nosač natpisne pločice, proziran	540888	ASCF-T-S6

Informacije o naručivanju – Držač naljepnice s dodatnim poljima za označavanje za ventile VSVA					
	Seriya	Raspored	Element oznake	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	Verzija S6	Nosač natpisne pločice, proziran	8106532	ASCF-T-S6-Z

Podaci za narudžbu – držač natpisne etikete za ventilski otok VTUX, držač					
	Seriya	Izvedbena veličina	Maksimalni broj položaja ventila	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	1, 2	Moguća izvedba prema zahtjevima kupca	8207664	ASCF-R-XA

Podaci o narudžbi – ndržač natpisne etikete za ventilski otok VTUX, profil 1					
	Seriya	Izvedbena veličina	Maksimalni broj položaja ventila	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	1, 2	Moguća izvedba prema zahtjevima kupca	8207665	ASCF-P1-XA-1000


Detalji narudžbe

Podaci o narudžbi – držač natpisne etikete za ventilski otok VTUX, profil 3					
	Serijski broj	Izvedbena veličina	Maksimalni broj položaja ventila	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	1, 2	Moguća izvedba prema zahtjevima kupca	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Podaci o narudžbi – držač natpisne etikete za označavanje za ventilski otok VTUX, profili 1 uključujući držač					
	Serijski broj	Izvedbena veličina	Maksimalni broj položaja ventila	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Podaci o narudžbi – držač natpisne etikete za označavanje za ventilski otok VTUX, profili 3 uključujući držač					
	Serijski broj	Izvedbena veličina	Maksimalni broj položaja ventila	Br. dijela	Tip
	Nosač natpisnih pločica ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

oprema

Oznake s natpisom	Izvedbena veličina	Veličina spremnika	Br. dijela	Tip
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240