


Supporto per targhette di identificazione

FESTO



Codice tipo

001	Serie	
CPV18-BZ-ST	Porta-targhette CPV18	
VMPAL-ST	Porta-targhette VMPAL	
ASCF	Porta-targhette ASCF	
CPX-ST	Porta-targhette CPX	
CPVSC1-ST	Porta-targhette CPVSC1	
CPV10-BZ-ST	Porta-targhette CPV10	
VMPA14-ST	Porta-targhette VMPA14	
VMPA1-ST	Porta-targhette VMPA1	
CPV14-BZ-ST	Porta-targhette CPV14	

002	Elemento di designazione	
H	Porta-targhette	
M	Porta-targhette per blocco di collegamento	
P1	Profilo 1	
P3	Profilo 3	
R	Supporto	
RP1	Profilo 1 incluso supporto	
RP3	Profilo 3 incluso supporto	
T	Porta-targhette, trasparente	


003	Allocazione	
E2	Versione E2	
L1	Versione L1	
L2	Versione L2	
P11	Versione P11	
S1	Versione S1	
S2	Versione S2	
S6	Versione S6	

004	Dimensione	
	Standard	
2	Dimensione 2	
10	Taglia 10	
14	Taglia 14	
18	Taglia 18/18 mm	
1	Dimensione 1	

005	Posti valvola	
	Nessuno	
2V	2 posti valvola	
3V	3 posti valvola	
4V	4 posti valvola	
5V	5 posti valvola	
6V	6 posti valvola	
7V	7 posti valvola	
8V	8 posti valvola	
9V	9 posti valvola	
10V	10 posti valvola	
11V	11 posti valvola	
12V	12 posti valvola	
13V	13 posti valvola	
14V	14 posti valvola	
15V	15 posti valvola	
16V	16 posti valvola	
17V	17 posti valvola	
18V	18 posti valvola	
19V	19 posti valvola	
20V	20 posti valvola	
21V	21 posti valvola	
22V	22 posti valvola	
23V	23 posti valvola	
24V	24 posti valvola	

006	Versione	
	Standard	
Z	Con checkbox aggiuntive	

Foglio dati


Materiali – Porta-targhette con targhetta di identificazione IBS-6x10 per unità di valvole CPV

Materiale del porta-targhette	–
Materiale dello schermo	–
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condizioni di esercizio e ambientali – Porta-targhette con targhetta di identificazione IBS-6x10 per unità di valvole CPV

Classe di resistenza alla corrosione CRC ¹⁾	–
--	---

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/crc

Materiali – Porta-targhette con finestrella per unità di valvole CPV

Materiale del porta-targhette	–
Materiale dello schermo	PVC
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Condizioni di esercizio e ambientali – Porta-targhette con finestrella per unità di valvole CPV

Classe di resistenza alla corrosione CRC ¹⁾	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
--	---

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/crc


Foglio dati

Materiali – Porta-targhette per unità di valvole CPV-SC



Materiali del porta-targhette	PVC
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L

Dati tecnici generali – Porta-targhette per unità di valvole MPA-L



Dimensione valvola	10 mm	14 mm	20 mm
Dimensioni del pacchetto	10		
Peso prodotto	3 g		5 g


Materiali – Porta-targhette per unità di valvole MPA-L

Materiali del porta-targhette	POM
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condizioni di esercizio e ambientali – Porta-targhette per unità di valvole MPA-L

Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
--	--

Dati tecnici generali – Porta-targhette con targhetta di identificazione IBS-6x10 per unità di valvole MPA-S




Serie	Porta-targhette VMFA1	Porta-targhette VMFA14
Peso prodotto	1 g	2,7 g

Foglio dati

Materiali – Porta-targhette con targhetta di identificazione IBS-6x10 per unità di valvole MPA-S


Materiale del porta-targhette	POM
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dati tecnici generali – Porta-targhette con targhetta in carta laminata per unità di valvole MPA-S

Serie	Porta-targhette VMPA1	Porta-targhette VMPA14
Peso prodotto	1 g	1,5 g

Materiali – Porta-targhette con targhetta in carta laminata per unità di valvole MPA-S

Serie	Porta-targhette VMPA1	Porta-targhette VMPA14
Materiale del porta-targhette	–	PP
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)	
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L	

Dati tecnici generali – Porta-targhette per terminale CPX


Larghezza	12 mm
Altezza	2 mm
Lunghezza	48 mm
Peso prodotto	5 g

Materiali – Porta-targhette per terminale CPX

Materiale del porta-targhette	PP
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L

Condizioni di esercizio e ambientali – Porta-targhette per terminale CPX

Temperatura ambiente	-5 ... 50°C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70°C

Dati tecnici generali – Porta-targhette per Motion Terminal VTEM

Peso prodotto	5,4 g
---------------	-------

Materiali – Porta-targhette per Motion Terminal VTEM


Materiale del porta-targhette	PP
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Foglio dati

Condizioni di esercizio e ambientali – Porta-targhette per Motion Terminal VTEM	
Classe di resistenza alla corrosione CRC ¹⁾	2 - Moderata sollecitazione da corrosione


1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/crc

Materiali – Porta-targhette per moduli di ingresso CTSL



Materiale del porta-targhette	PA, rinforzato
Materiale targhetta	PVC
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L

Materiali – Porta-targhette per unità di valvole VTOC



Materiale del porta-targhette	PVC
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L


Foglio dati

Condizioni di esercizio e ambientali – Porta-targhette per unità di valvole VTOC

Classe di resistenza alla corrosione CRC ¹⁾	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
--	---------------------------------------

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/crc

Materiali – Porta-targhette per unità di valvole VTUG




Materiale del porta-targhette	–
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condizioni di esercizio e ambientali – Porta-targhette per unità di valvole VTUG

Classe di resistenza alla corrosione CRC ¹⁾	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
--	---

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/crc

Dati tecnici generali – Porta-targhette per sottobasi accoppiabili secondo ISO 5599-1, VABV-S1




Larghezza	21 mm
Altezza	7 mm
Lunghezza	42 mm
Peso prodotto	2 g

Materiali – Porta-targhette per sottobasi accoppiabili secondo ISO 5599-1, VABV-S1

Materiale del porta-targhette	–
Materiale targhetta	PP
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Foglio dati

Materiali – Porta-targhette per unità di valvole VTSA/VTSA-F




Allocazione	Versione S2	Versione S6
Materiale del porta-targhette	PP	
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)	–
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L	

Condizioni di esercizio e ambientali – Porta-targhette per unità di valvole VTSA/VTSA-F

Classe di resistenza alla corrosione CRC ¹⁾	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
--	---

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/crc

Materiali – Porta-targhette per valvole VSVA




Materiale del porta-targhette	PP
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condizioni di esercizio e ambientali – Porta-targhette per valvole VSVA

Classe di resistenza alla corrosione CRC ¹⁾	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
--	---

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/crc

Dati tecnici generali – Porta-targhette con campi di marcatura aggiuntivi per valvole VSVA




Peso prodotto	1 g
---------------	-----

Foglio dati

Materiali – Porta-targhette con campi di marcatura aggiuntivi per le valvole VSVA

Materiale del porta-targhette	PP
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dati tecnici generali – Porta-targhette per unità di valvole VTUX, profilo 1 incl. supporto

Dimensione	1	2
Numero max di posti valvola	4	8
Compatibile con	Unità di valvole VTUX-A-P; Unità di valvole VTUX-A-S	
Coppia di serraggio max.	0,5 Nm	
Larghezza	26 mm	
Altezza	7 mm	
Lunghezza	42 mm	84 mm
Dimensioni del pacchetto	1	
Peso prodotto	11 g	16 g

Dati tecnici generali – Porta-targhette per unità di valvole VTUX, profilo 3 incl. supporto

Dimensione	1	2
Numero max di posti valvola	4	8
Compatibile con	Unità di valvole VTUX-A-P; Unità di valvole VTUX-A-S	Unità di valvole VTUX-A-S
Coppia di serraggio max.	0,5 Nm	
Larghezza	53 mm	
Altezza	7 mm	
Lunghezza	42 mm	84 mm
Dimensioni del pacchetto	1	
Peso prodotto	13 g	15 g

Dati tecnici generali – Porta-targhette per unità di valvole VTUX, componenti singoli

Elemento di designazione	Profilo 1	Profilo 3	Supporto
Compatibile con	Unità di valvole VTUX-A-P; Unità di valvole VTUX-A-S		
Numero max di posti valvola	Sono possibili versioni secondo le specifiche del cliente		
Coppia di serraggio max.	0,5 Nm		
Dimensione	1; 2		
Larghezza	26 mm	53 mm	26 mm
Altezza	7 mm		
Lunghezza	1.000 mm		10,2 mm
Dimensioni del pacchetto	5		1
Peso prodotto	680 g	940 g	35 g

Foglio dati

Materiali – Porta-targhette per unità di valvole VTUX


Materiale del porta-targhette	PA, rinforzato
Materiale targhetta	PVC
Materiale dello schermo	PVC
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Adatto alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a)
Idoneità della camera bianca, misurata in base a ISO 14644-14	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1


Condizioni di esercizio e ambientali – Porta-targhette per unità di valvole VTUX


Temperatura ambiente	-5 ... 50°C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70°C
Classe di resistenza alla corrosione CRC ¹⁾	1 - Bassa corrosione o sollecitazione

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk


Data ordine


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette con targhetta di identificazione IBS-6x10 per unità di valvole CPV					
	Serie	Posti valvola	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette CPV14	2 posti valvola	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Porta-targhette CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Porta-targhette CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Porta-targhette CPV14	3 posti valvola	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Porta-targhette CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Porta-targhette CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Porta-targhette CPV14	4 posti valvola	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Porta-targhette CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Porta-targhette CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Porta-targhette CPV14	5 posti valvola	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Porta-targhette CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Porta-targhette CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Porta-targhette CPV14	6 posti valvola	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Porta-targhette CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Porta-targhette CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Porta-targhette CPV14	7 posti valvola	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Porta-targhette CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Porta-targhette CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Porta-targhette CPV14	8 posti valvola	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Porta-targhette CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Porta-targhette CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette con finestrella per unità di valvole CPV					
	Serie	Posti valvola	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette CPV14	2 posti valvola		194073	CPV14-VI-ST-T-2
	Porta-targhette CPV10		11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Porta-targhette CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Porta-targhette CPV10	3 posti valvola	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Porta-targhette CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Porta-targhette CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Porta-targhette CPV10	4 posti valvola	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Porta-targhette CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Porta-targhette CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Porta-targhette CPV10	5 posti valvola	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Porta-targhette CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Porta-targhette CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Porta-targhette CPV10	6 posti valvola	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Porta-targhette CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Porta-targhette CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Porta-targhette CPV10	7 posti valvola	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Porta-targhette CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Porta-targhette CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Porta-targhette CPV10	8 posti valvola	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Porta-targhette CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Porta-targhette CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per unità di valvole CPV-SC				
	Serie	Posti valvola	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette CPVSC1	2 posti valvola	547395	CPVSC1-ST-2


Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per unità di valvole CPV-SC				
	Serie	Posti valvola	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette CPVSC1	3 posti valvola	547396	CPVSC1-ST-3
		4 posti valvola	527631	CPVSC1-ST-4
		5 posti valvola	547397	CPVSC1-ST-5
		6 posti valvola	547398	CPVSC1-ST-6
		7 posti valvola	547399	CPVSC1-ST-7
		8 posti valvola	527633	CPVSC1-ST-8
		9 posti valvola	547400	CPVSC1-ST-9
		10 posti valvola	547401	CPVSC1-ST-10
		11 posti valvola	547402	CPVSC1-ST-11
		12 posti valvola	527635	CPVSC1-ST-12
		13 posti valvola	547403	CPVSC1-ST-13
		14 posti valvola	547404	CPVSC1-ST-14
		15 posti valvola	547405	CPVSC1-ST-15
		16 posti valvola	527637	CPVSC1-ST-16


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per unità di valvole MPA-L					
	Serie	Dimensione valvola	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette con targhetta di identificazione IBS-6x10 per unità di valvole MPA-S				
	Serie	Posti valvola	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette VMPA14	4 posti valvola	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Porta-targhette VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette con targhetta in carta laminata per unità di valvole MPA-S				
	Serie	Posti valvola	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette VMPA14	4 posti valvola	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Porta-targhette VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per terminale CPX			
	Serie	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette CPX	536593	CPX-ST-1

Data ordine


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per Motion Terminal VTEM				
	Serie	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per moduli di ingresso CTSL					
	Serie	Posti valvola	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	Nessuno		547473	ASCF-H-E2


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per unità di valvole VTOC					
	Serie	Posti valvola	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	3 posti valvola	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 posti valvola	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 posti valvola	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 posti valvola	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 posti valvola	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 posti valvola	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 posti valvola	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 posti valvola	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 posti valvola	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 posti valvola	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 posti valvola	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 posti valvola	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 posti valvola	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 posti valvola	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 posti valvola	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 posti valvola	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 posti valvola	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 posti valvola	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 posti valvola	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 posti valvola	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 posti valvola	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 posti valvola	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V

Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per unità di valvole VTUG						
	Serie	Dimensione	Posti valvola	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	Taglia 10	4 posti valvola	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 posti valvola	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 posti valvola	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 posti valvola	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 posti valvola	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 posti valvola	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 posti valvola	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 posti valvola	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 posti valvola	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 posti valvola	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V

Data ordine


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per unità di valvole VTUG						
	Serie	Dimensione	Posti valvola	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	Taglia 10	24 posti valvola	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Taglia 14	4 posti valvola	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 posti valvola	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 posti valvola	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 posti valvola	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 posti valvola	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 posti valvola	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 posti valvola	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 posti valvola	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 posti valvola	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 posti valvola	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 posti valvola	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Taglia 18/18 mm	4 posti valvola	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 posti valvola	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 posti valvola	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 posti valvola	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 posti valvola	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 posti valvola	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 posti valvola	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 posti valvola	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 posti valvola	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 posti valvola	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 posti valvola	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per sottobasi accoppiabili secondo ISO 5599-1, VABV-S1						
	Serie	Elemento di designazione	Allocazione	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	Porta-targhette per blocco di collegamento	Versione S1 (cilindro rotondo ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per unità di valvole VTSA/VTSA-F						
	Serie	Allocazione	Dimensione	Cod. prod.	Tipo	
	Porta-targhette ASCF	Versione S6	Standard	540889	ASCF-M-S6	
		Versione S2	Dimensione 2	562577	ASCF-M-S2-2	

Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per valvole VSVA						
	Serie	Allocazione	Elemento di designazione	Cod. prod.	Tipo	
	Porta-targhette ASCF	Versione S6	Porta-targhette, trasparente	540888	ASCF-T-S6	

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette con campi di marcatura aggiuntivi per valvole VSVA					
	Serie	Allocazione	Elemento di designazione	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	Versione S6	Porta-targhette, trasparente	8106532	ASCF-T-S6-Z

Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per isole di valvole VTUX, supporto					
	Serie	Dimensione	Numero max di posti valvola	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	1, 2	Sono possibili versioni secondo le specifiche del cliente	8207664	ASCF-R-XA

Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per isole di valvole VTUX, profilo 1					
	Serie	Dimensione	Numero max di posti valvola	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	1, 2	Sono possibili versioni secondo le specifiche del cliente	8207665	ASCF-P1-XA-1000


Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per isole di valvole VTUX, profilo 3					
	Serie	Dimensione	Numero max di posti valvola	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	1, 2	Sono possibili versioni secondo le specifiche del cliente	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per isole di valvole VTUX, profilo 1 incl. supporto					
	Serie	Dimensione	Numero max di posti valvola	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Porta-targhette per isole di valvole VTUX, profilo 3 incl. supporto					
	Serie	Dimensione	Numero max di posti valvola	Cod. prod.	Tipo
	Porta-targhette ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

Accessori

Targhette di identificazione				
	Dimensione	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240