


Suport pentru etichete

FESTO



Cod tip

001	Serie	
CPV18-BZ-ST	Suport de etichete CPV18	
VMPAL-ST	Suport etichete VMPAL	
ASCF	Suport pentru etichete ASCF	
CPX-ST	Suport de etichete CPX	
CPVSC1-ST	Suport pentru etichete CPVSC1	
CPV10-BZ-ST	Suport de etichete CPV10	
VMPA14-ST	Suport pentru etichete VMPA14	
VMPA1-ST	Suport pentru etichete VMPA1	
CPV14-BZ-ST	Suport de etichete CPV14	

002	Element de desemnare	
H	Suport de panou	
M	Suport de eticheta pentru blocul de racordare	
P1	Profil 1	
P3	Profil 3	
R	Suport	
RP1	Profil 1 incl. suport	
RP3	Profil 3 incl. suport	
T	Suport de eticheta transparent	

003	Atribuire	
E2	Varianta E2	
L1	Varianta L1	
L2	Varianta L2	
P11	Varianta P11	
S1	Versiune S1	
S2	Versiune S2	
S6	Versiunea S6	


004	Dimensiune	
	Standard	
2	Dimensiune 2	
10	Dimensiune 10	
14	Dimensiune 14	
18	Dimensiune 18/18 mm	
1	Dimensiune 1	

005	Pozitii ventile	
	Fara	
2V	2 pozitii de ventil	
3V	3 pozitii de ventil	
4V	4 pozitii de ventil	
5V	5 pozitii de ventil	
6V	6 de pozitii de ventil	
7V	7 pozitii pentru ventile	
8V	8 pozitii de ventile	
9V	9 pozitii de ventil	
10V	10 de pozitii de supapa	
11V	11 pozitii pentru ventile	
12V	12 pozitii de ventil	
13V	13 de pozitii de ventil	
14V	14 pozitii de ventil	
15V	15 pozitii de ventil	
16V	16 pozitii de ventil	
17V	17 pozitii de ventil	
18V	18 pozitii de ventil	
19V	19 pozitii pentru ventile	
20V	20 pozitii de ventil	
21V	21 pozitii de ventil	
22V	22 pozitii pentru ventile	
23V	23 pozitii de ventil	
24V	24 pozitii de ventil	

006	Varianta	
	Standard	
Z	Cu marcaje suplimentare	

Fisa de date

Materiale – Suport etichete cu etichete IBS-6x10 pentru insule de ventile CPV




Material suport de etichete	–
Material vizor	–
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Conditii de functionare si de mediu - Suport etichete cu placa identificare IBS-6x10 pentru insule de ventile CPV

Clasa de rezistenta la coroziune KBK ¹⁾	–
--	---

1) Informatii suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk

Materiale - Suport etichete cu vizor pentru insule de ventile CPV



Material suport de etichete	–
Material vizor	PVC
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L


Conditii de functionare si de mediu - Suport etichete cu fereastra de inspectie pentru insule de ventile CPV

Clasa de rezistenta la coroziune KBK ¹⁾	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
--	--

1) Informatii suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk


Fisa de date

Materiale - Suport etichete pentru insulele de ventile CPV-SC



Material suport de etichete	PVC
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L

Date tehnice generale - Suport etichete pentru insule de ventile MPA-L



Dimensiune ventil	10 mm	14 mm	20 mm
Unitate de ambalare	10		
Greutate produs	3 g		5 g


Materiale - Suport etichete pentru insulele de ventile MPA-L

Material suport de etichete	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Conditii de functionare si de mediu - Suport etichete pentru insulele de ventile MPA-L

Clasa de rezistenta la corozivitate KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
---	--

Date tehnice generale - Suport etichete cu placa identificare IBS-6x10 pentru insule de ventile MPA-S




Serie	Suport pentru etichete VMFA14	Suport pentru etichete VMFA1
Greutate produs	2,7 g	1 g

Fisa de date

Materiale - Suport etichete cu placa identificare IBS-6x10 pentru insula de ventile MPA-S


Material suport de etichete	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Date tehnice generale - Suport etichete cu eticheta din folie de hartie pentru insule de ventile MPA-S

Serie	Suport pentru etichete VMPA14	Suport pentru etichete VMPA1
Greutate produs	1,5 g	1 g

Materiale - Suport etichete cu etichete din hartie pentru insula de ventile MPA-S

Serie	Suport pentru etichete VMPA14	Suport pentru etichete VMPA1
Material suport de etichete	PP	–
Nota privind materialele	Conform RoHS	
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L	

Date tehnice generale - Suport etichete pentru terminal CPX


Latime	12 mm
Inaltime	2 mm
Lungime	48 mm
Greutate produs	5 g

Materiale - Suport etichete pentru terminal CPX

Material suport de etichete	PP
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L

Conditii de operare si mediu - Suport etichete pentru terminal CPX

Temperatura ambianta	-5 ... 50°C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70°C

Date tehnice generale - Suport etichete pentru Motion Terminal VTEM

Greutate produs	5,4 g
-----------------	-------

Materiale - Suport etichete pentru Motion Terminal VTEM


Material suport de etichete	PP
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Fisa de date

Conditii de operare si de mediu - Suport etichete pentru Motion Terminal VTEM	
Clasa de rezistenta la coroziune KBK ¹⁾	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii


1) Informatii suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk

Materiale - Suport etichete pentru module intrari CTSL



Material suport de etichete	Ranforsat cu PA
Material scut	PVC
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L

Materiale - Suport etichete pentru insule de ventile VTOC




Material suport de etichete	PVC
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L

Fisa de date

Conditii de operare si mediu - Suport de etichete pentru insule de ventile VTOC

Clasa de rezistenta la coroziune KBK ¹⁾	1 - stres redus la coroziune
--	------------------------------

1) Informatii suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk


Materiale - Suport etichete pentru insule de ventile VTUG

Material suport de etichete	—
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Conditii de functionare si de mediu - Suport etichete pentru insule de ventile VTUG

Clasa de rezistenta la coroziune KBK ¹⁾	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
--	--

1) Informatii suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk

Date tehnice generale - Suport etichete pentru placi inseriere in conformitate cu ISO 5599-1, VABV-S1


Latime	21 mm
Inaltime	7 mm
Lungime	42 mm
Greutate produs	2 g

Materiale - Suport etichete pentru placi inseriere in conformitate cu ISO 5599-1, VABV-S1

Material suport de etichete	—
Material scut	PP
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Fisa de date

Materiale - Suport etichete pentru insulele de ventile VTSA/VTSA-F




Atribuire	Versiune S2	Versiunea S6
Material suport de etichete	PP	
Nota privind materialele	Conform RoHS	–
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L	

Conditii de functionare si de mediu - Suport etichete pentru insulele de ventile VTSA/VTSA-F

Clasa de rezistenta la coroziune KBK ¹⁾	0 - nu este afectat de coroziune
--	----------------------------------

1) Informatii suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk

Materiale - Suport etichete pentru ventile VSVA




Material suport de etichete	PP
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Conditii de functionare si de mediu - Suport etichete pentru ventile VSVA

Clasa de rezistenta la coroziune KBK ¹⁾	0 - nu este afectat de coroziune
--	----------------------------------

1) Informatii suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk

Date tehnice generale - Suport etichete cu caapuri de marcare suplimentare pentru ventile VSVA




Greutate produs	1 g
-----------------	-----

Fisa de date

Materiale - Suport etichete cu campuri suplimentare de marcare pentru ventile VSVA

Material suport de etichete	PP
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Date tehnice generale – Suport etichete pentru insule de ventile VTUX, profil 1 inclusiv suport



Dimensiune	1	2
Numarul max. de pozitii de ventil	4	8
Compatibil cu	Insula de ventile VTUX-A-P; Insula de ventile VTUX-A-S	
Cuplu de strangere max.	0,5 Nm	
Latime	26 mm	
Inaltime	7 mm	
Lungime	42 mm	84 mm
Unitate de ambalare	1	
Greutate produs	11 g	16 g

Date tehnice generale – Suport etichete pentru insule de ventile VTUX, profil 3 inclusiv suport

Dimensiune	1	2
Numarul max. de pozitii de ventil	4	8
Compatibil cu	Insula de ventile VTUX-A-P; Insula de ventile VTUX-A-S	Insula de ventile VTUX-A-S
Cuplu de strangere max.	0,5 Nm	
Latime	53 mm	
Inaltime	7 mm	
Lungime	42 mm	84 mm
Unitate de ambalare	1	
Greutate produs	13 g	18 g

Date tehnice generale – Suport etichete pentru insule de ventile VTUX, piese individuale

Element de desemnare	Profil 1	Profil 3	Suport
Compatibil cu	Insula de ventile VTUX-A-P; Insula de ventile VTUX-A-S		
Numarul max. de pozitii de ventil	Versiuni in functie de posibile cerinte ale clientului		
Cuplu de strangere max.	0,5 Nm		
Dimensiune	1; 2		
Latime	26 mm	53 mm	26 mm
Inaltime	7 mm		
Lungime	1.000 mm		
Unitate de ambalare	5		
Greutate produs	680 g	940 g	35 g

Fisa de date

Materiale - Suport etichete pentru insule de ventile VTUX


Material suport de etichete	Ranforsat cu PA
Material scut	PVC
Material vizor	PVC
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Potrivit pentru productia de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a)
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1


Conditii de operare si mediu - Suport de etichete pentru insule de ventile VTUX

Temperatura ambianta	-5 ... 50°C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK ¹⁾	1 - stres redus la coroziune

1) Informatii suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk


Detalii comanda

Date pentru comanda - Suport etichete cu placa identificare IBS-6x10 pentru insule de ventil CPV					
	Serie	Pozitii ventil	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	Suport de etichete CPV14	2 pozitii de ventil	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Suport de etichete CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Suport de etichete CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Suport de etichete CPV14	3 pozitii de ventil	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Suport de etichete CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Suport de etichete CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Suport de etichete CPV14	4 pozitii de ventil	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Suport de etichete CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Suport de etichete CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Suport de etichete CPV14	5 pozitii de ventil	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Suport de etichete CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Suport de etichete CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Suport de etichete CPV14	6 de pozitii de ventil	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Suport de etichete CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Suport de etichete CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Suport de etichete CPV14	7 pozitii pentru ventil	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Suport de etichete CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Suport de etichete CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Suport de etichete CPV14	8 pozitii de ventil	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Suport de etichete CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Suport de etichete CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Date pentru comanda - Suport etichete cu fereastra de inspecție pentru insule de ventil CPV					
	Serie	Pozitii ventil	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	Suport de etichete CPV14	2 pozitii de ventil		194073	CPV14-VI-ST-T-2

Detalii comanda


Date pentru comanda - Suport etichete cu fereastra de inspectie pentru insule de ventile CPV


	Serie	Pozitii ventile	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	Suport de etichete CPV10	2 pozitii de ventil	11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Suport de etichete CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Suport de etichete CPV10	3 pozitii de ventil	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Suport de etichete CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Suport de etichete CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Suport de etichete CPV10	4 pozitii de ventil	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Suport de etichete CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Suport de etichete CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Suport de etichete CPV10	5 pozitii de ventil	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Suport de etichete CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Suport de etichete CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Suport de etichete CPV10	6 de pozitii de ventil	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Suport de etichete CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Suport de etichete CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Suport de etichete CPV10	7 pozitii pentru ventile	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Suport de etichete CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Suport de etichete CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Suport de etichete CPV10	8 pozitii de ventile	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Suport de etichete CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Suport de etichete CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Detalii de comanda - Suport etichete pentru insulele de ventile CPV-SC


	Serie	Pozitii ventile	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete CPVSC1	2 pozitii de ventil	547395	CPVSC1-ST-2
		3 pozitii de ventil	547396	CPVSC1-ST-3
		4 pozitii de ventil	527631	CPVSC1-ST-4
		5 pozitii de ventil	547397	CPVSC1-ST-5
		6 de pozitii de ventil	547398	CPVSC1-ST-6
		7 pozitii pentru ventile	547399	CPVSC1-ST-7
		8 pozitii de ventile	527633	CPVSC1-ST-8
		9 pozitii de ventil	547400	CPVSC1-ST-9
		10 de pozitii de supapa	547401	CPVSC1-ST-10
		11 pozitii pentru ventile	547402	CPVSC1-ST-11
		12 pozitii de ventil	527635	CPVSC1-ST-12
		13 de pozitii de ventil	547403	CPVSC1-ST-13
		14 pozitii de ventil	547404	CPVSC1-ST-14


Detalii comanda


Detalii de comanda - Suport etichete pentru insulele de ventile CPV-SC				
	Serie	Pozitii ventile	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete CPVSC1	15 pozitii de ventil	547405	CPVSC1-ST-15
		16 pozitii de ventil	527637	CPVSC1-ST-16

Detalii de comanda - Suport etichete pentru insulele de ventile MPA-L					
	Serie	Dimensiune ventil	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
	Suport etichete VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20

Date de comanda - Suport de etichete cu etichete IBS-6x10 pentru insule de ventile MPA-S				
	Serie	Pozitii ventile	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete VMPA14	4 pozitii de ventil	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Suport pentru etichete VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Informatii pentru comanda - Suport etichete cu eticheta din folie de hartie pentru insule de ventile MPA-S				
	Serie	Pozitii ventile	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete VMPA14	4 pozitii de ventil	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Suport pentru etichete VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4

Informatii pentru comanda - Suport etichete pentru terminal CPX			
	Serie	Nr. piesa	Tip
	Suport de etichete CPX	536593	CPX-ST-1


Date de comanda - Suport de etichete pentru Motion Terminal VTEM				
	Serie	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11

Detalii comanda


Date de comanda - Suport de etichete pentru modul de intrari CTSL

	Serie	Pozitii ventil	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	Fara		547473	ASCF-H-E2


Date de comanda - Suport etichete pentru insule de ventil VTOC


	Serie	Pozitii ventil	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	3 pozitii de ventil	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 pozitii de ventil	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 pozitii de ventil	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 de pozitii de ventil	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 pozitii pentru ventil	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 pozitii de ventil	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 pozitii de ventil	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 de pozitii de supapa	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 pozitii pentru ventil	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 pozitii de ventil	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 de pozitii de ventil	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 pozitii de ventil	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 pozitii de ventil	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 pozitii de ventil	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 pozitii de ventil	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 pozitii de ventil	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 pozitii pentru ventil	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 pozitii de ventil	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 pozitii de ventil	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 pozitii pentru ventil	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 pozitii de ventil	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 pozitii de ventil	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V


Detalii de comanda - Suport etichete pentru insule de ventil VTUG

	Serie	Dimensiune	Pozitii ventil	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	Dimensiune 10	4 pozitii de ventil	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 pozitii de ventil	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 de pozitii de ventil	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 pozitii pentru ventil	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 pozitii de ventil	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 pozitii de ventil	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 de pozitii de supapa	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 pozitii de ventil	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 pozitii de ventil	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 pozitii de ventil	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 pozitii de ventil	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Dimensiune 14	4 pozitii de ventil	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 pozitii de ventil	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V


Detalii comanda

Detalii de comanda - Suport etichete pentru insule de ventile VTUG						
	Serie	Dimensiune	Pozitii ventile	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	Dimensiune 14	6 de pozitii de ventil	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 pozitii pentru ventile	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 pozitii de ventile	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 pozitii de ventil	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 de pozitii de supapa	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 pozitii de ventil	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 pozitii de ventil	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 pozitii de ventil	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 pozitii de ventil	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Dimensiune 18/18 mm	4 pozitii de ventil	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 pozitii de ventil	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 de pozitii de ventil	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 pozitii pentru ventile	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 pozitii de ventile	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 pozitii de ventil	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 de pozitii de supapa	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 pozitii de ventil	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 pozitii de ventil	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 pozitii de ventil	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 pozitii de ventil	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V


Date de comanda – Suport eticheta pentru placi de baza conform ISO 5599-1, VABV-S1						
	Serie	Element de desemnare	Alocare	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	Suport de eticheta pentru blocul de racordare	Varianta S1 (cilindru rotund ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Detalii de comanda - Suport etichete pentru insulele de ventile VTSA/VTSA-F					
	Serie	Alocare	Dimensiune	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	Varianta S6	Standard	540889	ASCF-M-S6

Detalii comanda

Detalii de comanda - Suport etichete pentru insulele de ventile VTSA/VTSA-F					
	Serie	Alocare	Dimensiune	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	Versiune S2	Dimensiune 2	562577	ASCF-M-S2-2

Date pentru comanda - Suport etichete pentru ventile VSVA					
	Serie	Alocare	Element de desemnare	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	Varianta S6	Suport de eticheta transparent	540888	ASCF-T-S6

Informații pentru comanda - Suport eticheta cu campuri de marcare suplimentare pentru ventile VSVA					
	Serie	Alocare	Element de desemnare	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	Varianta S6	Suport de eticheta transparent	8106532	ASCF-T-S6-Z

Informații de comandă – suport etichete pentru insule de ventile VTUX, suport					
	Serie	Dimensiune	Numarul max. de pozitii de ventil	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	1, 2	Versiuni in functie de posibile cerinte ale clientului	8207664	ASCF-R-XA

Informații de comandă – suport etichete pentru insule de ventile VTUX, profil 1					
	Serie	Dimensiune	Numarul max. de pozitii de ventil	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	1, 2	Versiuni in functie de posibile cerinte ale clientului	8207665	ASCF-P1-XA-1000


Detalii comanda

Informații de comandă – suport etichete pentru insule de ventile VTUX, profil 3					
	Serie	Dimensiune	Numarul max. de pozitii de ventil	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	1, 2	Versiuni in functie de posibile cerinte ale clientului	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Informații de comandă – suport etichete pentru insule de ventile VTUX, profil 1 incl. suport					
	Serie	Dimensiune	Numarul max. de pozitii de ventil	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Informații de comandă – suport etichete pentru insule de ventile VTUX, profil 3 incl. suport					
	Serie	Dimensiune	Numarul max. de pozitii de ventil	Nr. piesa	Tip
	Suport pentru etichete ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

Accesorii

Placute de etichetare				
	Dimensiune	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240