


Držáč natpisa

FESTO



Ključ tipa

001	Serijska	
CPV18-BZ-ST	Držatelj natpisa CPV18	
VMPAL-ST	Držatelj natpisa VMPAL	
ASCF	Držatelj natpisa ASCF	
CPX-ST	Držatelj natpisa CPX	
CPVSC1-ST	Držatelj natpisa CPVSC1	
CPV10-BZ-ST	Držatelj natpisa CPV10	
VMPA14-ST	Držatelj natpisa VMPA14	
VMPA1-ST	Držatelj natpisa VMPA1	
CPV14-BZ-ST	Držatelj natpisa CPV14	

002	Element za označavanje	
H	Nosač natpisa	
M	Nosač natpisa za priključni blok	
P1	Profil 1	
P3	Profil 3	
R	Držatelj za pričvršćenje	
RP1	Profil 1 sa držačem	
RP3	Profil 3 sa držačem	
T	Nosač natpisa providni	

003	Raspored	
E2	Izvedba E2	
L1	Izvedba L1	
L2	Izvedba L2	
P11	Izvedba P11	
S1	Izvedba S1	
S2	Izvedba S2	
S6	Izvedba S6	


004	Veličina konstrukcije	
	Standardno	
2	Veličina 2	
10	Veličina 10	
14	Veličina 14	
18	Veličina 18/18 mm	
1	Veličina 1	

005	Mesta za ventile	
	Bez	
2V	2 mesta za ventile	
3V	3 mesta za ventile	
4V	4 mesta za ventile	
5V	5 mesta za ventile	
6V	6 mesta za ventile	
7V	7 mesta za ventile	
8V	8 mesta za ventile	
9V	9 mesta za ventile	
10V	10 mesta za ventile	
11V	11 mesta za ventile	
12V	12 mesta za ventile	
13V	13 mesta za ventile	
14V	14 mesta za ventile	
15V	15 mesta za ventile	
16V	16 mesta za ventile	
17V	17 mesta za ventile	
18V	18 mesta za ventile	
19V	19 mesta za ventile	
20V	20 mesta za ventile	
21V	21 mesta za ventile	
22V	22 mesta za ventile	
23V	23 mesta za ventile	
24V	24 mesta za ventile	

006	Izvedba	
	Standard	
Z	Sa dodatnim poljima za obeležavanje	

List sa podacima

Materijali – nosač znaka sa IBS-6x10 oznakom za ventilske terminale CPV




Materijal držača natpisa	–
Materijal providne ploče	–
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

Uslovi rada i životne sredine – IBS-6x10 nosač znaka za ventilske terminale CPV

Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	–
---	---

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/crc

Materijali – Nosač znakova sa prozorom za inspekciju za ventilske terminale CPV



Materijal držača natpisa	–
Materijal providne ploče	PVC
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L


Uslovi rada i životne sredine – Nosač znaka sa kontrolnom pločom za ventilske terminale CPV

Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	2 - umerena izloženost koroziji
---	---------------------------------

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/crc


List sa podacima

Materijali – Nosači oznaka za ventilske terminale CPV-SC



Materijal držača natpisa	PVC
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L

Opšti tehnički podaci – Nosač znaka za ventilske terminale MPA-L



Veličina ventila	10 mm	14 mm	20 mm
Veličina posude	10		
Težina proizvoda	3 g		5 g


Materijali – Nosači oznaka za ventilske terminale MPA-L

Materijal držača natpisa	POM
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

Uslovi rada i životne sredine – Nosač oznaka za ventilske terminale MPA-L

Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
---	---------------------------------------

Opšti tehnički podaci – Nosač oznaka sa oznakom IBS-6x10 za ventilske terminale MPA-S




Serijski broj	Držac natpisa VMPA1	Držac natpisa VMPA14
Težina proizvoda	1 g	2,7 g

List sa podacima

Materijali – nosač znaka sa IBS-6x10 oznakom za ventilske terminale MPA-S

Materijal držača natpisa	POM
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

Opšti tehnički podaci – Nosač oznaka sa papirnom folijom za ventilske terminale MPA-S




Serijski broj	Držač natpisa VMPA1	Držač natpisa VMPA14
Težina proizvoda	1 g	1,5 g

Materijali – Nosač oznaka od papirne folije za ventilske terminale MPA-S

Serijski broj	Držač natpisa VMPA1	Držač natpisa VMPA14
Materijal držača natpisa	–	PP
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS	
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L	

Opšti tehnički podaci – Potpišite nosač za terminal CPX



Širina	12 mm
Visina	2 mm
Dužina	48 mm
Težina proizvoda	5 g


Materijali – Nosači oznaka za terminal CPX

Materijal držača natpisa	PP
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L

Uslovi rada i životne sredine – Nosač oznaka za terminal CPX

Temperatura okruženja	-5 ... 50°C
Temperatura skladištenja	-20 ... 70°C

Opšti tehnički podaci – Nosač znaka za terminal kretanja VTEM



Težina proizvoda	5,4 g
------------------	-------

Materijali – Nosači znakova za Motion Terminal VTEM


Materijal držača natpisa	PP
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

List sa podacima

Operativni i uslovi životne sredine – Sign Carrier for Motion Terminal VTEM	
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	2 - umerena izloženost koroziji


1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/crc

Materijali – nosači znakova za CTSL ulazne module



Materijal držača natpisa	PA-ojačan
Materijal natpisa	PVC
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L

Materijali – Nosači oznaka za ventilske terminale VTOC



Materijal držača natpisa	PVC
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L


List sa podacima

Uslovi rada i životne sredine – nosači oznaka za ventilske terminale VTOC

Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	1 - mala izloženost koroziji
---	------------------------------

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/crc

Materijali – Nosači oznaka za ventilske terminale VTUG




Materijal držača natpisa	–
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

Uslovi rada i životne sredine – nosači znakova za ventilske kolektore VTUG

Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	2 - umerena izloženost koroziji
---	---------------------------------

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/crc

Opšti tehnički podaci – Nosač znaka za povezivanje ploča prema ISO 5599-1, VABV-S1




Širina	21 mm
Visina	7 mm
Dužina	42 mm
Težina proizvoda	2 g

Materijali – Nosači znakova za međusobno povezivanje ploča prema ISO 5599-1, VABV-S1

Materijal držača natpisa	–
Materijal natpisa	PP
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

List sa podacima

Materijali – Nosači oznaka za ventilske terminale VTSA/VTSA-F




Raspored	Izvedba S2	Izvedba S6
Materijal držača natpisa	PP	
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS	–
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L	

Uslovi rada i životne sredine – Nosač oznaka za ventilske terminale VTSA/VTSA-F

Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	0 - bez izloženosti koroziji
---	------------------------------

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/crc

Materijali – Nosači znakova za ventile VSVA




Materijal držača natpisa	PP
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

Uslovi rada i životne sredine – nosač oznaka ventila VSVA

Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	0 - bez izloženosti koroziji
---	------------------------------

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/crc

Opšti tehnički podaci – nosač znaka sa dodatnim poljima za označavanje ventila VSVA




Težina proizvoda	1 g
------------------	-----

List sa podacima

Materijali – Nosači znakova sa dodatnim poljima za označavanje ventila VSVA

Materijal držača natpisa	PP
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

Opšti tehnički podaci – držak natpisa za ventilne ostrve VTUX, profil 1 uključujući držač za pričvršćenje



Veličina konstrukcije	1	2
Maks. broj mesta za ventile	4	8
Kompatibilno sa	Ventilsko ostrvo VTUX-A-P; Ventilsko ostrvo VTUX-A-S	
Maks. obrtni moment pritezanja	0,5 Nm	
Širina	26 mm	
Visina	7 mm	
Dužina	42 mm	84 mm
Veličina posude	1	
Težina proizvoda	11 g	16 g

Opšti tehnički podaci – držak natpisa za ventilne ostrve VTUX, profil 3 uključujući držač za pričvršćenje

Veličina konstrukcije	1	2
Maks. broj mesta za ventile	4	8
Kompatibilno sa	Ventilsko ostrvo VTUX-A-P; Ventilsko ostrvo VTUX-A-S	Ventilsko ostrvo VTUX-A-S
Maks. obrtni moment pritezanja	0,5 Nm	
Širina	53 mm	
Visina	7 mm	
Dužina	42 mm	84 mm
Veličina posude	1	
Težina proizvoda	13 g	18 g

Opšti tehnički podaci – držak natpisa za ventilne ostrva VTUX, pojedinačni delovi

Element za označavanje	Profil 1	Profil 3	Držak za pričvršćenje
Kompatibilno sa	Ventilsko ostrvo VTUX-A-P; Ventilsko ostrvo VTUX-A-S		
Maks. broj mesta za ventile	Izvedbe prema želji kupaca		
Maks. obrtni moment pritezanja	0,5 Nm		
Veličina konstrukcije	1; 2		
Širina	26 mm	53 mm	26 mm
Visina	7 mm		
Dužina	1.000 mm		10,2 mm
Veličina posude	5		1
Težina proizvoda	680 g	940 g	35 g

List sa podacima


Materijali – Nosači oznaka za ventilne terminale VTUX	
Materijal držača natpisa	PA-ojačan
Materijal natpisa	PVC
Materijal providne ploče	PVC
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju liti- jum-jonskih baterija	1 Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)
Pogodnost za čiste sobe, me- rena prema ISO 14644-14	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1

Uslovi rada i životne sredine – nosači oznaka za ventilne terminale VTUX	
Temperatura okruženja	-5 ... 50°C
Temperatura skladištenja	-20 ... 70°C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	1 - mala izloženost koroziji


1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Podaci za narudžbu


Informacije za naručivanje – Nosač znaka sa oznakom IBS-6x10 za ventilne terminale CPV

	Serijski broj	Mesta za ventilne	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	Držak natpisa CPV14	2 mesta za ventilne	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Držak natpisa CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Držak natpisa CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Držak natpisa CPV14	3 mesta za ventilne	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Držak natpisa CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Držak natpisa CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Držak natpisa CPV14	4 mesta za ventilne	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Držak natpisa CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Držak natpisa CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Držak natpisa CPV14	5 mesta za ventilne	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Držak natpisa CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Držak natpisa CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Držak natpisa CPV14	6 mesta za ventilne	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Držak natpisa CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Držak natpisa CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Držak natpisa CPV14	7 mesta za ventilne	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Držak natpisa CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Držak natpisa CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Držak natpisa CPV14	8 mesta za ventilne	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Držak natpisa CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Držak natpisa CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Detalji o naručivanju – Nosač znakova sa diskom za pregled terminala ventila CPV


	Serijski broj	Mesta za ventilne	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	Držak natpisa CPV14	2 mesta za ventilne		194073	CPV14-VI-ST-T-2
	Držak natpisa CPV10		11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Držak natpisa CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Držak natpisa CPV10	3 mesta za ventilne	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Držak natpisa CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Držak natpisa CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Držak natpisa CPV10	4 mesta za ventilne	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Držak natpisa CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Držak natpisa CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Držak natpisa CPV10	5 mesta za ventilne	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Držak natpisa CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Držak natpisa CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Držak natpisa CPV10	6 mesta za ventilne	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Držak natpisa CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Držak natpisa CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Držak natpisa CPV10	7 mesta za ventilne	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Držak natpisa CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Držak natpisa CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Držak natpisa CPV10	8 mesta za ventilne	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Držak natpisa CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Držak natpisa CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Informacije o naručivanju – Nosač oznaka za ventilne terminale CPV-SC


	Serijski broj	Mesta za ventilne	Br. dela	Tip
	Držak natpisa CPVSC1	2 mesta za ventilne	547395	CPVSC1-ST-2


Podaci za narudžbu

Informacije o naručivanju – Nosač oznaka za ventilne terminale CPV-SC				
	Serijski broj	Mesta za ventile	Br. dela	Tip
	Držač natpisa CPVSC1	3 mesta za ventile	547396	CPVSC1-ST-3
		4 mesta za ventile	527631	CPVSC1-ST-4
		5 mesta za ventile	547397	CPVSC1-ST-5
		6 mesta za ventile	547398	CPVSC1-ST-6
		7 mesta za ventile	547399	CPVSC1-ST-7
		8 mesta za ventile	527633	CPVSC1-ST-8
		9 mesta za ventile	547400	CPVSC1-ST-9
		10 mesta za ventile	547401	CPVSC1-ST-10
		11 mesta za ventile	547402	CPVSC1-ST-11
		12 mesta za ventile	527635	CPVSC1-ST-12
		13 mesta za ventile	547403	CPVSC1-ST-13
		14 mesta za ventile	547404	CPVSC1-ST-14
		15 mesta za ventile	547405	CPVSC1-ST-15
		16 mesta za ventile	527637	CPVSC1-ST-16


Informacije o naručivanju – Nosač oznaka za ventilne terminale MPA-L					
	Serijski broj	Veličina ventila	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Držač natpisa VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


Informacije o naručivanju – Nosač znaka sa oznakom IBS-6x10 za ventilne terminale MPA-S				
	Serijski broj	Mesta za ventile	Br. dela	Tip
	Držač natpisa VMPA14	4 mesta za ventile	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Držač natpisa VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Informacije o naručivanju – Nosač znakova sa pločom od papirne folije za terminale ventila MPA-S				
	Serijski broj	Mesta za ventile	Br. dela	Tip
	Držač natpisa VMPA14	4 mesta za ventile	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Držač natpisa VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4


Informacije o naručivanju – Potpišite prevoznika za terminal CPX			
	Serijski broj	Br. dela	Tip
	Držač natpisa CPX	536593	CPX-ST-1

Podaci za narudžbu


Informacije za naručivanje – Nosač oznaka za Motion Terminal VTEM					
	Serijski broj	Veličina posude	Br. dela	Tip	
	Držač natpisa ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11	

Informacije za naručivanje – Nosač oznaka za ulazne module CTSI					
	Serijski broj	Mesta za ventile	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	Bez		547473	ASCF-H-E2


Informacije o naručivanju – Nosači oznaka za ventilske terminale VTOC					
	Serijski broj	Mesta za ventile	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	3 mesta za ventile	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 mesta za ventile	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 mesta za ventile	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 mesta za ventile	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 mesta za ventile	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 mesta za ventile	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 mesta za ventile	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 mesta za ventile	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 mesta za ventile	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 mesta za ventile	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 mesta za ventile	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 mesta za ventile	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 mesta za ventile	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 mesta za ventile	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 mesta za ventile	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 mesta za ventile	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 mesta za ventile	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 mesta za ventile	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 mesta za ventile	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 mesta za ventile	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 mesta za ventile	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 mesta za ventile	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V


Informacije o naručivanju – Valve Terminal Sign Carrier VTUG						
	Serijski broj	Veličina konstrukcije	Mesta za ventile	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	Veličina 10	4 mesta za ventile	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 mesta za ventile	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 mesta za ventile	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 mesta za ventile	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 mesta za ventile	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V

Podaci za narudžbu

Informacije o naručivanju – Valve Terminal Sign Carrier VTUG						
	Serijski broj	Veličina konstrukcije	Mesta za ventile	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	Veličina 10	9 mesta za ventile	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 mesta za ventile	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 mesta za ventile	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 mesta za ventile	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 mesta za ventile	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 mesta za ventile	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Veličina 14	4 mesta za ventile	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 mesta za ventile	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 mesta za ventile	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 mesta za ventile	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 mesta za ventile	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 mesta za ventile	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 mesta za ventile	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 mesta za ventile	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 mesta za ventile	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 mesta za ventile	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 mesta za ventile	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Veličina 18/18 mm	4 mesta za ventile	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 mesta za ventile	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 mesta za ventile	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 mesta za ventile	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 mesta za ventile	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 mesta za ventile	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 mesta za ventile	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 mesta za ventile	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 mesta za ventile	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 mesta za ventile	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 mesta za ventile	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

Podaci za narudžbu

Informacije za naručivanje – Nosač znaka za međusobno povezivanje ploča prema ISO 5599-1, VABV-S1						
	Serijski broj	Element za označavanje	Raspored	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	Nosač natpisa za priključni blok	Izvedba S1 (okrugli cilindar ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Informacije o naručivanju – Nosač oznaka za ventilne terminale VTSA/VTSA-F					
	Serijski broj	Raspored	Veličina konstrukcije	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	Izvedba S6	Standardno	540889	ASCF-M-S6
		Izvedba S2	Veličina 2	562577	ASCF-M-S2-2


Informacije za naručivanje – Nosač oznaka za ventile VSVA					
	Serijski broj	Raspored	Element za označavanje	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	Izvedba S6	Nosač natpisa providni	540888	ASCF-T-S6

Informacije za naručivanje – Nosač znaka sa dodatnim poljima za označavanje VSVA ventila					
	Serijski broj	Raspored	Element za označavanje	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	Izvedba S6	Nosač natpisa providni	8106532	ASCF-T-S6-Z

Informacije o naručivanju – Držač za oznake za VTUX ventilne razvodnike, nosač					
	Serijski broj	Veličina konstrukcije	Maks. broj mesta za ventile	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	1, 2	Izvedbe prema želji kupaca	8207664	ASCF-R-XA

Podaci za narudžbu


Informacije za naručivanje – Držač oznaka za VTUX ventilске razvodnike, Profil 1					
	Seriya	Veličina konstrukcije	Maks. broj mesta za ventile	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	1, 2	Izvedbe prema želji kupaca	8207665	ASCF-P1-XA-1000

Informacije za naručivanje – Držač oznaka za VTUX ventilске razvodnike, Profil 3					
	Seriya	Veličina konstrukcije	Maks. broj mesta za ventile	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	1, 2	Izvedbe prema želji kupaca	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Detalji porudžbine – Držač oznaka za VTUX ventilске razvodnike, profil 1 uključujući držač za pričvršćenje					
	Seriya	Veličina konstrukcije	Maks. broj mesta za ventile	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Detalji porudžbine – Držač oznaka za VTUX ventilске razvodnike, profil 3 uključujući držač za pričvršćenje					
	Seriya	Veličina konstrukcije	Maks. broj mesta za ventile	Br. dela	Tip
	Držač natpisa ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

Pribor

Natpisi	Veličina konstrukcije	Veličina posude	Br. dela	Tip
	10 x 6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240