


Nosilec ploščic

**FESTO**



## Razlaga kode

| 001         | Serijska               |  |
|-------------|------------------------|--|
| CPV18-BZ-ST | Nosilec ploščic CPV18  |  |
| VMPAL-ST    | Nosilec ploščic VMPAL  |  |
| ASCF        | Nosilec ploščic ASCF   |  |
| CPX-ST      | Nosilec ploščic CPX    |  |
| CPVSC1-ST   | Nosilec ploščic CPVSC1 |  |
| CPV10-BZ-ST | Nosilec ploščic CPV10  |  |
| VMPA14-ST   | Nosilec ploščic VMPA14 |  |
| VMPA1-ST    | Nosilec ploščic VMPA1  |  |
| CPV14-BZ-ST | Nosilec ploščic CPV14  |  |

| 002 | Označevalni element                |  |
|-----|------------------------------------|--|
| H   | Nosilec ploščic                    |  |
| M   | Nosilec tablice za priključni blok |  |
| P1  | Profil 1                           |  |
| P3  | Profil 3                           |  |
| R   | Držalo                             |  |
| RP1 | Profil 1 vklj. z držalom           |  |
| RP3 | Profil 3 vklj. z držalom           |  |
| T   | Nosilec ploščic, transparenten     |  |

| 003 | Dodelitev   |  |
|-----|-------------|--|
| E2  | Izvedba E2  |  |
| L1  | Izvedba L1  |  |
| L2  | Izvedba L2  |  |
| P11 | Izvedba P11 |  |
| S1  | Izvedba S1  |  |
| S2  | Izvedba S2  |  |
| S6  | Izvedba S6  |  |


| 004 | Velikost          |  |
|-----|-------------------|--|
|     | Standardno        |  |
| 2   | Velikost 2        |  |
| 10  | Velikost 10       |  |
| 14  | Velikost 14       |  |
| 18  | Velikost 18/18 mm |  |
| 1   | Velikost 1        |  |

| 005 | Ventilska mesta    |  |
|-----|--------------------|--|
|     | Brez               |  |
| 2V  | 2 ventilska mesta  |  |
| 3V  | 3 ventilska mesta  |  |
| 4V  | 4 ventilska mesta  |  |
| 5V  | 5 ventilskih mest  |  |
| 6V  | 6 ventilskih mest  |  |
| 7V  | 7 ventilskih mest  |  |
| 8V  | 8 ventilskih mest  |  |
| 9V  | 9 ventilskih mest  |  |
| 10V | 10 ventilskih mest |  |
| 11V | 11 ventilskih mest |  |
| 12V | 12 ventilskih mest |  |
| 13V | 13 ventilskih mest |  |
| 14V | 14 ventilskih mest |  |
| 15V | 15 ventilskih mest |  |
| 16V | 16 ventilskih mest |  |
| 17V | 17 ventilskih mest |  |
| 18V | 18 ventilskih mest |  |
| 19V | 19 ventilskih mest |  |
| 20V | 20 ventilskih mest |  |
| 21V | 21 ventilskih mest |  |
| 22V | 22 ventilskih mest |  |
| 23V | 23 ventilskih mest |  |
| 24V | 24 ventilskih mest |  |

| 006 | Izvedba                          |  |
|-----|----------------------------------|--|
|     | Standardno                       |  |
| Z   | Z dodatnimi polji za označevanje |  |

## Podatkovni list

## Materiali – nosilci ploščic z napisno ploščico IBS-6x10za ventilске otoke CPV




|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Material nosilca ploščic     | –                 |
| Material opazovalnega okenca | –                 |
| Napotek glede materialov     | V skladu z RoHS   |
| Skladnost z LABS             | VDMA24364-B1/B2-L |

## Delovni in okoljski pogoji – nosilec napisnih ploščic z etiketo IBS-6x10 za ventilске otoke CPV

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Razred korozijske odpornosti KBK <sup>1)</sup> | – |
|------------------------------------------------|---|

1) Dodatne informacije [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Materiali – nosilec ploščic z okencem za ventilске otoke CPV



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Material nosilca ploščic     | –                 |
| Material opazovalnega okenca | PVC               |
| Napotek glede materialov     | V skladu z RoHS   |
| Skladnost z LABS             | VDMA24364-B1/B2-L |


## Delovni in okoljski pogoji – nosilec napisnih ploščic z okencem za ventilске otoke CPV

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Razred korozijske odpornosti KBK <sup>1)</sup> | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|

1) Dodatne informacije [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)


## Podatkovni list

### Materiali – nosilci ploščic za ventilske otoke CPV-SC



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Material nosilca ploščic | PVC             |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B2-L  |

### Splošni tehnični podatki – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke MPA-L



|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| Velikost ventila | 10 mm | 14 mm | 20 mm |
| Velikost posode  | 10    |       |       |
| Teža izdelka     | 3 g   |       | 5 g   |


### Materiali – nosilci ploščic za ventilske otoke MPA-L

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Material nosilca ploščic | POM               |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS   |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B1/B2-L |

### Delovni in okoljski pogoji – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke MPA-L

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Razred korozijske odpornosti KBK | 4 – zelo močna korozijska obremenitev |
|----------------------------------|---------------------------------------|

### Splošni tehnični podatki – nosilec napisnih ploščic IBS-6x10 za ventilske otoke MPA-S




|              |                        |                       |
|--------------|------------------------|-----------------------|
| Serijska     | Nosilec ploščic VMFA14 | Nosilec ploščic VMFA1 |
| Teža izdelka | 2,7 g                  | 1 g                   |

## Podatkovni list

## Materiali - Nosilec ploščic z napisno ploščico IBS-6x10 za ventilske otoke MPA-S

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Material nosilca ploščic | POM               |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS   |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B1/B2-L |

## Splošni tehnični podatki – nosilec napisnih ploščic z etiketo iz papirne folije za ventilske otoke MPA-S




|              |                        |                       |
|--------------|------------------------|-----------------------|
| Serijska     | Nosilec ploščic VMPA14 | Nosilec ploščic VMPA1 |
| Teža izdelka | 1,5 g                  | 1 g                   |

## Materiali – nosilec ploščic z etiketo iz papirne folije za ventilske otoke MPA-S

|                          |                        |                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| Serijska                 | Nosilec ploščic VMPA14 | Nosilec ploščic VMPA1 |
| Material nosilca ploščic | PP                     | –                     |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS        |                       |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B1/B2-L      |                       |

## Splošni tehnični podatki – nosilec napisnih ploščic za terminal CPX



|              |       |
|--------------|-------|
| Širina       | 12 mm |
| Višina       | 2 mm  |
| Dolžina      | 48 mm |
| Teža izdelka | 5 g   |


## Materiali – nosilci ploščic za terminal CPX

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Material nosilca ploščic | PP             |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B2-L |

## Delovni in okoljski pogoji – nosilec napisnih ploščic za terminal CPX

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura okolice      | –5 ... 50°C  |
| Temperatura skladiščenja | –20 ... 70°C |

## Splošni tehnični podatki - nosilec napisnih ploščic za Motion Terminal VTEM



|              |       |
|--------------|-------|
| Teža izdelka | 5,4 g |
|--------------|-------|

## Materiali –nosilci ploščic za Motion Terminal VTEM

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Material nosilca ploščic | PP                |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS   |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B1/B2-L |


## Podatkovni list

### Delovni in okoljski pogoji – nosilec napisnih ploščic za Motion Terminal VTEM

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Razred korozijske odpornosti<br>KBK <sup>1)</sup> | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|


1) Dodatne informacije [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

### Materiali – nosilci ploščic za vhodne module CTSL



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Material nosilca ploščic | Ojačan PA      |
| Material ploščice        | PVC            |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B2-L |

### Materiali – napisne ploščice za ventilske otoke VTOC



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Material nosilca ploščic | PVC             |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B2-L  |


## Podatkovni list

## Delovni in okoljski pogoji – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke VTOC

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Razred korozijske odpornosti KBK <sup>1)</sup> | 1 – nizka korozijska obremenitev |
|------------------------------------------------|----------------------------------|

1) Dodatne informacije [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Materiali – nosilci ploščic za ventilske otoke VTUG




|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Material nosilca ploščic | –                 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS   |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B1/B2-L |

## Delovni in okoljski pogoji – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke VTUG

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Razred korozijske odpornosti KBK <sup>1)</sup> | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|

1) Dodatne informacije [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Splošni tehnični podatki – nosilec napisnih ploščic za povezovalne plošče po ISO 5599-1, VABV-S1




|              |       |
|--------------|-------|
| Širina       | 21 mm |
| Višina       | 7 mm  |
| Dolžina      | 42 mm |
| Teža izdelka | 2 g   |

## Materiali – nosilci ploščic za povezovalne plošče po ISO 5599-1, VABV-S1

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Material nosilca ploščic | –                 |
| Material ploščice        | PP                |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS   |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B1/B2-L |

## Podatkovni list

### Materiali – nosilci ploščic za ventilske otoke VTSA/VTSA-F




|                          |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Dodelitev                | Izvedba S2        | Izvedba S6 |
| Material nosilca ploščic | PP                |            |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS   | –          |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B1/B2-L |            |

### Delovni in okoljski pogoji – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke VTSA/VTSA-F

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Razred korozijske odpornosti KBK <sup>1)</sup> | 0 – brez korozijske obremenitve |
|------------------------------------------------|---------------------------------|

1) Dodatne informacije [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

### Materiali – nosilci ploščic za ventile VSVA




|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Material nosilca ploščic | PP                |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B1/B2-L |

### Delovni in okoljski pogoji – nosilec napisnih ploščic za ventile VSVA

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Razred korozijske odpornosti KBK <sup>1)</sup> | 0 – brez korozijske obremenitve |
|------------------------------------------------|---------------------------------|

1) Dodatne informacije [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

### Splošni tehnični podatki – nosilec napisnih ploščic z dodatnimi polji za označevanje za ventile VSVA



|              |     |
|--------------|-----|
| Teža izdelka | 1 g |
|--------------|-----|

## Podatkovni list

## Materiali – nosilec ploščic z dodatnimi polji za označevanje za ventile VSVA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Material nosilca ploščic | PP                |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS   |
| Skladnost z LABS         | VDMA24364-B1/B2-L |

## Splošni tehnični podatki – nosilci ploščic za ventilske otoke VTUX, profil 1 vklj. z držalom



|                                  |                                                  |       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Velikost                         | 1                                                | 2     |
| Največje število ventilskih mest | 4                                                | 8     |
| Združljivo z                     | Ventilski otok VTUX-A-P; Ventilski otok VTUX-A-S |       |
| Največji pritezni moment         | 0,5 Nm                                           |       |
| Širina                           | 26 mm                                            |       |
| Višina                           | 7 mm                                             |       |
| Dolžina                          | 42 mm                                            | 84 mm |
| Velikost posode                  | 1                                                |       |
| Teža izdelka                     | 11 g                                             | 16 g  |

## Splošni tehnični podatki – nosilci ploščic za ventilske otoke VTUX, profil 3 vklj. z držalom

|                                  |                                                  |                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Velikost                         | 1                                                | 2                       |
| Največje število ventilskih mest | 4                                                | 8                       |
| Združljivo z                     | Ventilski otok VTUX-A-P; Ventilski otok VTUX-A-S | Ventilski otok VTUX-A-S |
| Največji pritezni moment         | 0,5 Nm                                           |                         |
| Širina                           | 53 mm                                            |                         |
| Višina                           | 7 mm                                             |                         |
| Dolžina                          | 42 mm                                            | 84 mm                   |
| Velikost posode                  | 1                                                |                         |
| Teža izdelka                     | 13 g                                             | 18 g                    |

## Splošni tehnični podatki – nosilci ploščic za ventilske otoke VTUX, posamezni deli

|                                  |                                                  |          |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|
| Označevalni element              | Profil 1                                         | Profil 3 | Držalo |
| Združljivo z                     | Ventilski otok VTUX-A-P; Ventilski otok VTUX-A-S |          |        |
| Največje število ventilskih mest | možne izvedbe po želji stranke                   |          |        |
| Največji pritezni moment         | 0,5 Nm                                           |          |        |
| Velikost                         | 1; 2                                             |          |        |
| Širina                           | 26 mm                                            | 53 mm    | 26 mm  |
| Višina                           | 7 mm                                             |          |        |
| Dolžina                          | 1.000 mm                                         |          |        |
| Velikost posode                  | 5                                                |          |        |
| Teža izdelka                     | 680 g                                            | 940 g    | 35 g   |

## Podatkovni list

**Materiali – nosilci napisnih ploščic za ventilske otoke VTUX**

|                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Material nosilca ploščic                                      | Ojačan PA                                                                  |
| Material ploščice                                             | PVC                                                                        |
| Material opazovalnega okenca                                  | PVC                                                                        |
| Napotek glede materialov                                      | V skladu z RoHS                                                            |
| Skladnost z LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij               | Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)    |
| Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14 | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča |


**Delovni in okoljski pogoji – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke VTUX**

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura okolice                            | –5 ... 50°C                      |
| Temperatura skladiščenja                       | –20 ... 70°C                     |
| Razred korozijske odpornosti KBK <sup>1)</sup> | 1 – nizka korozijska obremenitev |


1) Dodatne informacije: [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Informacije za naročanje


Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic z etiketo IBS-6x10 za ventilске otoke CPV

|                                                                                   | Seriya                | Ventilska mesta   | Teža izdelka | Št. dela | Tip             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|
|  | Nosilec ploščic CPV14 | 2 ventilski mesti | 8 g          | 162567   | CPV14-VI-BZ-T-2 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 9 g          | 163293   | CPV18-VI-BZ-T-2 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV10 |                   | 32 g         | 162560   | CPV10-VI-BZ-T-2 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV14 | 3 ventilska mesta | 9,5 g        | 162568   | CPV14-VI-BZ-T-3 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 10,5 g       | 163294   | CPV18-VI-BZ-T-3 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV10 |                   | 33 g         | 162561   | CPV10-VI-BZ-T-3 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV14 | 4 ventilska mesta | 11 g         | 162569   | CPV14-VI-BZ-T-4 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 12 g         | 163295   | CPV18-VI-BZ-T-4 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV10 |                   | 34 g         | 162562   | CPV10-VI-BZ-T-4 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV14 | 5 ventilskih mest | 12,5 g       | 162570   | CPV14-VI-BZ-T-5 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 13,5 g       | 163296   | CPV18-VI-BZ-T-5 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV10 |                   | 35 g         | 162563   | CPV10-VI-BZ-T-5 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV14 | 6 ventilskih mest | 14 g         | 162571   | CPV14-VI-BZ-T-6 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 16 g         | 163297   | CPV18-VI-BZ-T-6 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV10 |                   | 36 g         | 162564   | CPV10-VI-BZ-T-6 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV14 | 7 ventilskih mest | 15,5 g       | 162572   | CPV14-VI-BZ-T-7 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 17,5 g       | 163298   | CPV18-VI-BZ-T-7 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV10 |                   | 37 g         | 162565   | CPV10-VI-BZ-T-7 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV14 | 8 ventilskih mest | 17 g         | 162573   | CPV14-VI-BZ-T-8 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 20 g         | 163299   | CPV18-VI-BZ-T-8 |
|                                                                                   | Nosilec ploščic CPV10 |                   | 38 g         | 162566   | CPV10-VI-BZ-T-8 |


Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic z okencem za ventilске otoke CPV


|                                                                                     | Seriya                | Ventilska mesta   | Teža izdelka | Št. dela | Tip             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|
|  | Nosilec ploščic CPV14 | 2 ventilski mesti |              | 194073   | CPV14-VI-ST-T-2 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV10 |                   | 11 g         | 194066   | CPV10-VI-ST-T-2 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 17 g         | 194080   | CPV18-VI-ST-T-2 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV10 | 3 ventilska mesta | 14 g         | 194067   | CPV10-VI-ST-T-3 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV14 |                   | 18 g         | 194074   | CPV14-VI-ST-T-3 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 23 g         | 194081   | CPV18-VI-ST-T-3 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV10 | 4 ventilska mesta | 17 g         | 194068   | CPV10-VI-ST-T-4 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV14 |                   | 22 g         | 194075   | CPV14-VI-ST-T-4 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 29 g         | 194082   | CPV18-VI-ST-T-4 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV10 | 5 ventilskih mest | 20 g         | 194069   | CPV10-VI-ST-T-5 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV14 |                   | 25 g         | 194076   | CPV14-VI-ST-T-5 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 35 g         | 194083   | CPV18-VI-ST-T-5 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV10 | 6 ventilskih mest | 23 g         | 194070   | CPV10-VI-ST-T-6 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 41 g         | 194084   | CPV18-VI-ST-T-6 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV14 |                   | 53 g         | 194077   | CPV14-VI-ST-T-6 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV10 | 7 ventilskih mest | 24 g         | 194071   | CPV10-VI-ST-T-7 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 47 g         | 194085   | CPV18-VI-ST-T-7 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV14 |                   | 59 g         | 194078   | CPV14-VI-ST-T-7 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV10 | 8 ventilskih mest | 29 g         | 194072   | CPV10-VI-ST-T-8 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV18 |                   | 53 g         | 194086   | CPV18-VI-ST-T-8 |
|                                                                                     | Nosilec ploščic CPV14 |                   | 63 g         | 194079   | CPV14-VI-ST-T-8 |


Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilске otoke CPV-SC


|                                                                                     | Seriya                 | Ventilska mesta   | Št. dela | Tip         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|-------------|
|  | Nosilec ploščic CPVSC1 | 2 ventilski mesti | 547395   | CPVSC1-ST-2 |


## Informacije za naročanje

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke CPV-SC        |                        |                    |          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|
|                                                                                  | Serijska               | Ventilska mesta    | Št. dela | Tip          |
|  | Nosilec ploščic CPVSC1 | 3 ventilska mesta  | 547396   | CPVSC1-ST-3  |
|                                                                                  |                        | 4 ventilska mesta  | 527631   | CPVSC1-ST-4  |
|                                                                                  |                        | 5 ventilskih mest  | 547397   | CPVSC1-ST-5  |
|                                                                                  |                        | 6 ventilskih mest  | 547398   | CPVSC1-ST-6  |
|                                                                                  |                        | 7 ventilskih mest  | 547399   | CPVSC1-ST-7  |
|                                                                                  |                        | 8 ventilskih mest  | 527633   | CPVSC1-ST-8  |
|                                                                                  |                        | 9 ventilskih mest  | 547400   | CPVSC1-ST-9  |
|                                                                                  |                        | 10 ventilskih mest | 547401   | CPVSC1-ST-10 |
|                                                                                  |                        | 11 ventilskih mest | 547402   | CPVSC1-ST-11 |
|                                                                                  |                        | 12 ventilskih mest | 527635   | CPVSC1-ST-12 |
|                                                                                  |                        | 13 ventilskih mest | 547403   | CPVSC1-ST-13 |
|                                                                                  |                        | 14 ventilskih mest | 547404   | CPVSC1-ST-14 |
|                                                                                  |                        | 15 ventilskih mest | 547405   | CPVSC1-ST-15 |
|                                                                                  |                        | 16 ventilskih mest | 527637   | CPVSC1-ST-16 |

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke MPA-L         |                       |                  |                 |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|
|                                                                                  | Serijska              | Velikost ventila | Velikost posode | Št. dela | Tip            |
|  | Nosilec ploščic VMPAL | 10 mm            | 10              | 561109   | VMPAL-ST-AP-10 |
|                                                                                  |                       | 14 mm            |                 | 561112   | VMPAL-ST-AP-14 |
|                                                                                  |                       | 20 mm            |                 | 561115   | VMPAL-ST-AP-20 |
|                                                                                  |                       |                  |                 |          |                |


| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic z etiketo IBS-6x10 za ventilske otoke MPA-S |                        |                   |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|---------------|
|                                                                                             | Serijska               | Ventilska mesta   | Št. dela | Tip           |
|           | Nosilec ploščic VMPA14 | 4 ventilska mesta | 8085997  | VMPA14-ST-2-4 |
|                                                                                             | Nosilec ploščic VMPA1  |                   | 544384   | VMPA1-ST-2-4  |

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic z etiketo iz papirne folije za ventilske otoke MPA-S |                        |                   |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|---------------|
|                                                                                                      | Serijska               | Ventilska mesta   | Št. dela | Tip           |
|                    | Nosilec ploščic VMPA14 | 4 ventilska mesta | 8085996  | VMPA14-ST-1-4 |
|                                                                                                      | Nosilec ploščic VMPA1  |                   | 533362   | VMPA1-ST-1-4  |


| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za terminal CPX                    |                     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|
|                                                                                    | Serijska            | Št. dela | Tip      |
|  | Nosilec ploščic CPX | 536593   | CPX-ST-1 |

## Informacije za naročanje


## Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za Motion Terminal VTEM

|                                                                                   | Serijska             | Velikost posode | Št. dela | Tip        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|
|  | Nosilec ploščic ASCF | 4               | 8047501  | ASCF-H-P11 |


## Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za vhodne module CTSL

|                                                                                   | Serijska             | Ventilska mesta | Teža izdelka | Št. dela | Tip       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|
|  | Nosilec ploščic ASCF | Brez            |              | 547473   | ASCF-H-E2 |


## Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke VTOC


|                                                                                    | Serijska             | Ventilska mesta    | Teža izdelka | Št. dela | Tip           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------|---------------|
|  | Nosilec ploščic ASCF | 3 ventilska mesta  | 9,9 g        | 565571   | ASCF-H-L2-3V  |
|                                                                                    |                      | 4 ventilska mesta  | 11,5 g       | 565572   | ASCF-H-L2-4V  |
|                                                                                    |                      | 5 ventilskih mest  | 13,1 g       | 565573   | ASCF-H-L2-5V  |
|                                                                                    |                      | 6 ventilskih mest  | 14,7 g       | 565574   | ASCF-H-L2-6V  |
|                                                                                    |                      | 7 ventilskih mest  | 17,2 g       | 565575   | ASCF-H-L2-7V  |
|                                                                                    |                      | 8 ventilskih mest  | 18,8 g       | 565576   | ASCF-H-L2-8V  |
|                                                                                    |                      | 9 ventilskih mest  | 20,4 g       | 565577   | ASCF-H-L2-9V  |
|                                                                                    |                      | 10 ventilskih mest | 22 g         | 565578   | ASCF-H-L2-10V |
|                                                                                    |                      | 11 ventilskih mest | 23,6 g       | 565579   | ASCF-H-L2-11V |
|                                                                                    |                      | 12 ventilskih mest | 25,2 g       | 565580   | ASCF-H-L2-12V |
|                                                                                    |                      | 13 ventilskih mest | 27,7 g       | 565581   | ASCF-H-L2-13V |
|                                                                                    |                      | 14 ventilskih mest | 29,3 g       | 565582   | ASCF-H-L2-14V |
|                                                                                    |                      | 15 ventilskih mest | 30,9 g       | 565583   | ASCF-H-L2-15V |
|                                                                                    |                      | 16 ventilskih mest | 32,5 g       | 565584   | ASCF-H-L2-16V |
|                                                                                    |                      | 17 ventilskih mest | 34,1 g       | 565585   | ASCF-H-L2-17V |
|                                                                                    |                      | 18 ventilskih mest | 35,7 g       | 565586   | ASCF-H-L2-18V |
|                                                                                    |                      | 19 ventilskih mest | 38,2 g       | 565587   | ASCF-H-L2-19V |
|                                                                                    |                      | 20 ventilskih mest | 39,8 g       | 565588   | ASCF-H-L2-20V |
|                                                                                    |                      | 21 ventilskih mest | 41,4 g       | 565589   | ASCF-H-L2-21V |
|                                                                                    |                      | 22 ventilskih mest | 43 g         | 565590   | ASCF-H-L2-22V |
|                                                                                    |                      | 23 ventilskih mest | 44,6 g       | 565591   | ASCF-H-L2-23V |
|                                                                                    |                      | 24 ventilskih mest | 46,2 g       | 565592   | ASCF-H-L2-24V |

## Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke VTUG


|                                                                                     | Serijska             | Velikost    | Ventilska mesta    | Teža izdelka | Št. dela | Tip              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------------|
|  | Nosilec ploščic ASCF | Velikost 10 | 4 ventilska mesta  | 10 g         | 573453   | ASCF-H-L1-10-4V  |
|                                                                                     |                      |             | 5 ventilskih mest  | 11,25 g      | 573454   | ASCF-H-L1-10-5V  |
|                                                                                     |                      |             | 6 ventilskih mest  | 12,5 g       | 573455   | ASCF-H-L1-10-6V  |
|                                                                                     |                      |             | 7 ventilskih mest  | 13,75 g      | 573456   | ASCF-H-L1-10-7V  |
|                                                                                     |                      |             | 8 ventilskih mest  | 15 g         | 573457   | ASCF-H-L1-10-8V  |
|                                                                                     |                      |             | 9 ventilskih mest  | 16,25 g      | 573458   | ASCF-H-L1-10-9V  |
|                                                                                     |                      |             | 10 ventilskih mest | 17,5 g       | 573459   | ASCF-H-L1-10-10V |
|                                                                                     |                      |             | 12 ventilskih mest | 20 g         | 573460   | ASCF-H-L1-10-12V |

## Informacije za naročanje


| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilске otoke VTUG          |                         |                   |                    |              |          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|------------------|
|                                                                                  | Serijska                | Velikost          | Ventilska mesta    | Teža izdelka | Št. dela | Tip              |
|  | Nosilec ploščic<br>ASCF | Velikost 10       | 16 ventilskih mest | 25 g         | 573461   | ASCF-H-L1-10-16V |
|                                                                                  |                         |                   | 20 ventilskih mest | 30 g         | 573462   | ASCF-H-L1-10-20V |
|                                                                                  |                         |                   | 24 ventilskih mest | 35 g         | 573463   | ASCF-H-L1-10-24V |
|                                                                                  |                         | Velikost 14       | 4 ventilska mesta  | 12,2 g       | 573511   | ASCF-H-L1-14-4V  |
|                                                                                  |                         |                   | 5 ventilskih mest  | 14 g         | 573512   | ASCF-H-L1-14-5V  |
|                                                                                  |                         |                   | 6 ventilskih mest  | 15,8 g       | 573513   | ASCF-H-L1-14-6V  |
|                                                                                  |                         |                   | 7 ventilskih mest  | 17,6 g       | 573514   | ASCF-H-L1-14-7V  |
|                                                                                  |                         |                   | 8 ventilskih mest  | 19,4 g       | 573515   | ASCF-H-L1-14-8V  |
|                                                                                  |                         |                   | 9 ventilskih mest  | 21,2 g       | 573516   | ASCF-H-L1-14-9V  |
|                                                                                  |                         |                   | 10 ventilskih mest | 23 g         | 573518   | ASCF-H-L1-14-10V |
|                                                                                  |                         |                   | 12 ventilskih mest | 26,6 g       | 573519   | ASCF-H-L1-14-12V |
|                                                                                  |                         |                   | 16 ventilskih mest | 33,8 g       | 573520   | ASCF-H-L1-14-16V |
|                                                                                  |                         |                   | 20 ventilskih mest | 41 g         | 573521   | ASCF-H-L1-14-20V |
|                                                                                  |                         |                   | 24 ventilskih mest | 48,2 g       | 573522   | ASCF-H-L1-14-24V |
|                                                                                  |                         | Velikost 18/18 mm | 4 ventilska mesta  | 13,6 g       | 8004928  | ASCF-H-L1-18-4V  |
|                                                                                  |                         |                   | 5 ventilskih mest  | 15,75 g      | 8004929  | ASCF-H-L1-18-5V  |
|                                                                                  |                         |                   | 6 ventilskih mest  | 17,9 g       | 8004930  | ASCF-H-L1-18-6V  |
|                                                                                  |                         |                   | 7 ventilskih mest  | 20,05 g      | 8004931  | ASCF-H-L1-18-7V  |
|                                                                                  |                         |                   | 8 ventilskih mest  | 22,2 g       | 8004932  | ASCF-H-L1-18-8V  |
|                                                                                  |                         |                   | 9 ventilskih mest  | 24,35 g      | 8004933  | ASCF-H-L1-18-9V  |
|                                                                                  |                         |                   | 10 ventilskih mest | 26,5 g       | 8004934  | ASCF-H-L1-18-10V |
|                                                                                  |                         |                   | 12 ventilskih mest | 30,8 g       | 8004935  | ASCF-H-L1-18-12V |
|                                                                                  |                         |                   | 16 ventilskih mest | 39,4 g       | 8004936  | ASCF-H-L1-18-16V |
|                                                                                  |                         |                   | 20 ventilskih mest | 48 g         | 8004937  | ASCF-H-L1-18-20V |
|                                                                                  |                         |                   | 24 ventilskih mest | 56,6 g       | 8004938  | ASCF-H-L1-18-24V |

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za povezovalne plošče po ISO 5599-1, VABV-S1 |                         |                                    |                                    |                 |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
|                                                                                              | Serijska                | Označevalni element                | Dodelitev                          | Velikost posode | Št. dela | Tip       |
|            | Nosilec ploščic<br>ASCF | Nosilec tablice za priključni blok | Izvedba S1 (okrogli valj ISO 6432) | 5               | 8037164  | ASCF-M-S1 |

## Informacije za naročanje

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke VTSA/VTSA-F    |                      |            |            |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|---------------|--------------------|
|                                                                                   | Serijska             | Dodelitev  | Velikost   | Št. dela      | Tip                |
|  | Nosilec ploščic ASCF | Izvedba S6 | Standardno | <b>540889</b> | <b>ASCF-M-S6</b>   |
|                                                                                   |                      | Izvedba S2 | Velikost 2 | <b>562577</b> | <b>ASCF-M-S2-2</b> |

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventile VSVA                   |                      |            |                                |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                   | Serijska             | Dodelitev  | Označevalni element            | Št. dela      | Tip              |
|  | Nosilec ploščic ASCF | Izvedba S6 | Nosilec ploščic, transparenten | <b>540888</b> | <b>ASCF-T-S6</b> |

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic z dodatnimi polji za označevanje za ventile VSVA |                      |            |                                |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                  | Serijska             | Dodelitev  | Označevalni element            | Št. dela       | Tip                |
|                | Nosilec ploščic ASCF | Izvedba S6 | Nosilec ploščic, transparenten | <b>8106532</b> | <b>ASCF-T-S6-Z</b> |

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke VTUX, držalo     |                      |          |                                 |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                     | Serijska             | Velikost | Največje število ventilkov mest | Št. dela       | Tip              |
|  | Nosilec ploščic ASCF | 1, 2     | možne izvedbe po želji stranke  | <b>8207664</b> | <b>ASCF-R-XA</b> |

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilske otoke VTUX, profil 1   |                      |          |                                 |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                     | Serijska             | Velikost | Največje število ventilkov mest | Št. dela       | Tip                    |
|  | Nosilec ploščic ASCF | 1, 2     | možne izvedbe po želji stranke  | <b>8207665</b> | <b>ASCF-P1-XA-1000</b> |


## Informacije za naročanje

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilске otoke VTUX, profil 3 |                      |          |                                  |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                   | Serijska             | Velikost | Največje število ventilskih mest | Št. dela       | Tip                    |
|   | Nosilec ploščic ASCF | 1, 2     | možne izvedbe po želji stranke   | <b>8207666</b> | <b>ASCF-P3-XA-1000</b> |

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilске otoke VTUX, profil 1 vklj. z držalom |                      |          |                                  |                |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                                   | Serijska             | Velikost | Največje število ventilskih mest | Št. dela       | Tip                    |
|                   | Nosilec ploščic ASCF | 1        | 4                                | <b>8207652</b> | <b>ASCF-RP1-XA-42</b>  |
|                                                                                                   |                      |          | 8                                | <b>8207655</b> | <b>ASCF-RP1-XA-84</b>  |
|                                                                                                   |                      | 2        | 4                                | <b>8207658</b> | <b>ASCF-RP1-XA-50</b>  |
|                                                                                                   |                      |          | 8                                | <b>8207661</b> | <b>ASCF-RP1-XA-100</b> |

| Podatki za naročanje – nosilec napisnih ploščic za ventilске otoke VTUX, profil 3 vklj. z držalom |                      |          |                                  |                |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                                   | Serijska             | Velikost | Največje število ventilskih mest | Št. dela       | Tip                    |
|                 | Nosilec ploščic ASCF | 1        | 4                                | <b>8207653</b> | <b>ASCF-RP3-XA-42</b>  |
|                                                                                                   |                      |          | 8                                | <b>8207656</b> | <b>ASCF-RP3-XA-84</b>  |
|                                                                                                   |                      | 2        | 4                                | <b>8207659</b> | <b>ASCF-RP3-XA-50</b>  |
|                                                                                                   |                      |          | 8                                | <b>8207662</b> | <b>ASCF-RP3-XA-100</b> |

## Oprema

| Napisne ploščice                                                                  |           |                 |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                   | Velikost  | Velikost posode | Št. dela | Tip                |
|  | 10x6 mm   |                 | 18576    | IBS-6X10           |
|                                                                                   | 6x12,5 mm | 24              | 8087174  | ASLR-L-X4-612-P240 |