


Etiket tutucu

FESTO



Tip anahtarı

001	Seri
CPV18-BZ_ST	Etiket tutucu CPV18
VMPAL-ST	Etiket tutucu VMPAL
ASCF	Etiket tutucu ASCF
CPX-ST	Etiket tutucu CPX
CPVSC1-ST	Etiket tutucu CPVSC1
CPV10-BZ_ST	Etiket tutucu CPV10
VMPA14-ST	Etiket tutucu VMPA14
VMPA1-ST	Etiket tutucu VMPA1
CPV14-BZ_ST	Etiket tutucu CPV14

002	Tanımlama elemanı
H	Levha tutucusu
M	Manifold bloğu için etiket tutucu
P1	Profil 1
P3	Profil 3
R	Tutma Braketi
RP1	Profil 1 tutucu dahil
RP3	Profil 3 tutucu dahil
T	Etiket tutucu, şeffaf

003	Eşleşme
E2	E2 modeli
L1	L1 modeli
L2	Model L2
P11	P11 modeli
S1	S1 modeli
S2	S2 modeli
S6	Model S6


004	Boyut
	Standart
2	Boyut 2
10	Boyut 10
14	Boyut 14
18	Boyut 18/18 mm
1	Boyut 1

005	Valf yeri
	Yok
2V	2 valf yeri
3V	3 valf yeri
4V	4 valf yeri
5V	5 valf yeri
6V	6 valf yeri
7V	7 valf yeri
8V	8 valf yeri
9V	9 valf yeri
10V	10 valf yeri
11V	11 valf yeri
12V	12 valf yeri
13V	13 valf yeri
14V	14 valf yeri
15V	15 valf yeri
16V	16 valf yeri
17V	17 valf yeri
18V	18 valf yeri
19V	19 valf yeri
20V	20 valf yeri
21V	21 valf yeri
22V	22 valf yeri
23V	23 valf yeri
24V	24 valf yeri

006	Model
	Standart
Z	Ek işaretleme alanları ile

Veri sayfası

Malzemeler - CPV valf terminalleri için IBS-6x10 etiketli etiket tutucular




Etiket tutucu malzemesi	–
Kontrol camı malzemesi	–
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L

Çalışma ve çevre koşulları - CPV valf terminalleri için IBS-6x10 etiket tutucular

Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	–
---	---

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

Malzemeler - CPV valf terminalleri için gözetleme camlı etiket tutucular



Etiket tutucu malzemesi	–
Kontrol camı malzemesi	PVC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L


Çalışma ve çevre koşulları - CPV valf terminalleri için gözetleme camlı etiket tutucular

Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	2 - orta derece korozyona maruziyet
---	-------------------------------------

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk


Veri sayfası

Malzemeler - CPV-SC valf adaları için etiket tutucular



Etiket tutucu malzemesi	PVC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L

Genel teknik veriler - valf adaları için etiket Tutucu MPA-L



Valf boyutu	10 mm	14 mm	20 mm
Hazne boyutu	10		
Ürün ağırlığı	3 g		5 g


Malzemeler - MPA-L valf adaları için etiket tutucular

Etiket tutucu malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L

Çalışma ve çevre koşulları - MPA-L valf terminalleri için etiket tutucular

Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
-----------------------------	---------------------------------------

Genel teknik veriler - MPA-S valf terminalleri için IBS-6x10 etiketli etiket tutucular




Seri	Etiket tutucu VMPA1	Etiket tutucu VMPA14
Ürün ağırlığı	1 g	2,7 g

Malzemeler - MPA-S valf adası için IBS-6x10 etiketli etiket tutucular

Etiket tutucu malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L

Veri sayfası

Genel teknik veriler – MPA-S valf terminalleri için kağıt folyo plakalı etiket tutucular




Seri	Etiket tutucu VMPA1	Etiket tutucu VMPA14
Ürün ağırlığı	1 g	1,5 g

Malzemeler - MPA-S valf terminalleri için kağıt folyo plakalı etiket tutucular

Seri	Etiket tutucu VMPA1	Etiket tutucu VMPA14
Etiket tutucu malzemesi	–	PP
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu	
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L	

Genel teknik veriler - CPX terminali için etiket tutucular



Genişlik	12 mm
Yükseklik	2 mm
Uzunluk	48 mm
Ürün ağırlığı	5 g


Malzemeler - CPX terminali için etiket tutucular

Etiket tutucu malzemesi	PP
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L

Çalışma ve çevre koşulları - CPX terminali için etiket tutucular

Ortam sıcaklığı	-5 ... 50°C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70°C

Genel teknik veriler - Motion Terminal VTEM için etiket tutucular



Ürün ağırlığı	5,4 g
---------------	-------

Malzemeler - Motion Terminal VTEM için etiket tutucular

Etiket tutucu malzemesi	PP
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L


Çalışma ve çevre koşulları - Motion Terminal VTEM için etiket tutucular

Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	2 - orta derece korozyona maruziyet
---	-------------------------------------

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk


Veri sayfası

Malzemeler - CTSL giriş modülleri için etiket tutucular



Etiket tutucu malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
Levha malzemesi	PVC
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L

Malzemeler - VTOC valf terminalleri için etiket tutucular



Etiket tutucu malzemesi	PVC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L


Çalışma ve çevre koşulları - VTOC valf terminalleri için etiket tutucular

Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	1 - korozyona düşük maruziyet
---	-------------------------------

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

Veri sayfası

Malzemeler - VTUG valf terminalleri için etiket tutucular




Etiket tutucu malzemesi	–
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L

Çalışma ve çevre koşulları - VTUG valf terminalleri için etiket tutucular

Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	2 - orta derece korozyona maruziyet
---	-------------------------------------

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

Genel teknik veriler - ISO 5599-1, VABV-S1 uyarınca manifold alt tabanları için etiket tutucular




Genişlik	21 mm
Yükseklik	7 mm
Uzunluk	42 mm
Ürün ağırlığı	2 g

Malzemeler - ISO 5599-1, VABV-S1 uyarınca manifold alt tabanları için etiket tutucular

Etiket tutucu malzemesi	–
Levha malzemesi	PP
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L

Veri sayfası

Malzemeler - VTSA/VTSA-F valf adaları için etiket tutucular




Eşleşme	S2 modeli	Model S6
Etiket tutucu malzemesi	PP	
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu	–
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L	

Çalışma ve çevre koşulları - VTSA/VTSA-F valf terminalleri için etiket tutucular

Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	0 - korozyona maruziyet yok
---	-----------------------------

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

Malzemeler - VSVA valfleri için etiket tutucular




Etiket tutucu malzemesi	PP
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L

Çalışma ve çevre koşulları - VSVA valfleri için etiket tutucular

Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	0 - korozyona maruziyet yok
---	-----------------------------

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

Genel teknik veriler - VSVA valfleri için ilaveişaretleme alanlarına sahip etiket tutucular



Ürün ağırlığı	1 g
---------------	-----

Veri sayfası

Malzemeler - VSVA valfleri için ilaveişaretleme alanlarına sahip etiket tutucular

Etiket tutucu malzemesi	PP
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L

Genel teknik veriler – VTUX valf terminalleri için etiket tutucular, tutucu dahil profil 1



Boyut	1	2
Maks. valf yeri sayısı	4	8
Şunlarla uyumlu	Valf terminali VTUX-A-P; Valf terminali VTUX-A-S	
Maks. sıkma torku	0,5 Nm	
Genişlik	26 mm	
Yükseklik	7 mm	
Uzunluk	42 mm	84 mm
Hazne boyutu	1	
Ürün ağırlığı	11 g	16 g

Genel teknik veriler – VTUX valf terminalleri için etiket tutucular, tutucu dahil profil 3

Boyut	1	2
Maks. valf yeri sayısı	4	8
Şunlarla uyumlu	Valf terminali VTUX-A-P; Valf terminali VTUX-A-S	Valf terminali VTUX-A-S
Maks. sıkma torku	0,5 Nm	
Genişlik	53 mm	
Yükseklik	7 mm	
Uzunluk	42 mm	84 mm
Hazne boyutu	1	
Ürün ağırlığı	13 g	21 g

Genel teknik veriler - valf adaları için etiket tutucu, tekli parçalar

Tanımlama elemanı	Profil 1	Profil 3	Tutma Braketi
Şunlarla uyumlu	Valf terminali VTUX-A-P; Valf terminali VTUX-A-S		
Maks. valf yeri sayısı	Müşteri gereksinimlerine göre uygulamalar mümkündür		
Maks. sıkma torku	0,5 Nm		
Boyut	1; 2		
Genişlik	26 mm	53 mm	26 mm
Yükseklik	7 mm		
Uzunluk	1.000 mm	10,2 mm	
Hazne boyutu	5	1	
Ürün ağırlığı	680 g	940 g	35 g

Veri sayfası


Malzemeler - VTUX valf terminalleri için etiket tutucular	
Etiket tutucu malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
Levha malzemesi	PVC
Kontrol camı malzemesi	PVC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Temiz oda uygunluğu, aşağıdaki kriterlere göre ölçülür ISO 14644-14	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil

Çalışma ve çevre koşulları - VTUX valf terminalleri için etiket tutucular	
Ortam sıcaklığı	-5 ... 50°C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70°C
Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	1 - korozyona düşük maruziyet


1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

Sipariş bilgileri


Sipariş bilgileri - CPV valf terminaleri için IBS-6x10 etiketli etiket tutucular

	Seri	Valf yeri	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu CPV14	2 valf yeri	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Etiket tutucu CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Etiket tutucu CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Etiket tutucu CPV14	3 valf yeri	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Etiket tutucu CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Etiket tutucu CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Etiket tutucu CPV14	4 valf yeri	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Etiket tutucu CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Etiket tutucu CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Etiket tutucu CPV14	5 valf yeri	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Etiket tutucu CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Etiket tutucu CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Etiket tutucu CPV14	6 valf yeri	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Etiket tutucu CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Etiket tutucu CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Etiket tutucu CPV14	7 valf yeri	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Etiket tutucu CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Etiket tutucu CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Etiket tutucu CPV14	8 valf yeri	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Etiket tutucu CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Etiket tutucu CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8

Sipariş verileri - CPV valf adaları için kontrol pencereli etiket tutucu


	Seri	Valf yeri	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu CPV14	2 valf yeri		194073	CPV14-VI-ST-T-2
	Etiket tutucu CPV10		11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Etiket tutucu CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Etiket tutucu CPV10	3 valf yeri	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Etiket tutucu CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Etiket tutucu CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Etiket tutucu CPV10	4 valf yeri	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Etiket tutucu CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Etiket tutucu CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Etiket tutucu CPV10	5 valf yeri	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Etiket tutucu CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Etiket tutucu CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Etiket tutucu CPV10	6 valf yeri	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Etiket tutucu CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Etiket tutucu CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Etiket tutucu CPV10	7 valf yeri	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Etiket tutucu CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Etiket tutucu CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Etiket tutucu CPV10	8 valf yeri	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Etiket tutucu CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Etiket tutucu CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8

Sipariş verileri - Valf terminaleri için etiket Tutucu CPV-SC


	Seri	Valf yeri	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu CPVSC1	2 valf yeri	547395	CPVSC1-ST-2

Sipariş bilgileri


Sipariş verileri - Valf terminalleri için etiket Tutucu CPV-SC

	Seri	Valf yeri	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu CPVSC1	3 valf yeri	547396	CPVSC1-ST-3
		4 valf yeri	527631	CPVSC1-ST-4
		5 valf yeri	547397	CPVSC1-ST-5
		6 valf yeri	547398	CPVSC1-ST-6
		7 valf yeri	547399	CPVSC1-ST-7
		8 valf yeri	527633	CPVSC1-ST-8
		9 valf yeri	547400	CPVSC1-ST-9
		10 valf yeri	547401	CPVSC1-ST-10
		11 valf yeri	547402	CPVSC1-ST-11
		12 valf yeri	527635	CPVSC1-ST-12
		13 valf yeri	547403	CPVSC1-ST-13
		14 valf yeri	547404	CPVSC1-ST-14
		15 valf yeri	547405	CPVSC1-ST-15
		16 valf yeri	527637	CPVSC1-ST-16


Sipariş verileri - Valf terminalleri için etiket Tutucu MPA-L

	Seri	Valf boyutu	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


Sipariş bilgileri - MPA-S valf terminalleri için IBS-6x10 etiketli etiket tutucular

	Seri	Valf yeri	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu VMPA14	4 valf yeri	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Etiket tutucu VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4

Sipariş bilgileri - MPA-S valf terminalleri için kağıt folyo plakalı etiket tutucular


	Seri	Valf yeri	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu VMPA14	4 valf yeri	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Etiket tutucu VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4

Sipariş bilgileri - CPX terminali için etiket tutucular


	Seri	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu CPX	536593	CPX-ST-1

Sipariş bilgileri


Sipariş bilgileri - Motion Terminal VTEM için etiket tutucular

	Seri	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11


Sipariş bilgileri - CTSL giriş modülleri için etiket tutucular

	Seri	Valf yeri	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	Yok		547473	ASCF-H-E2

Sipariş bilgileri - VTOC valf terminalleri için etiket tutucular


	Seri	Valf yeri	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	3 valf yeri	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 valf yeri	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 valf yeri	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 valf yeri	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 valf yeri	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 valf yeri	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 valf yeri	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 valf yeri	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 valf yeri	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 valf yeri	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 valf yeri	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 valf yeri	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 valf yeri	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 valf yeri	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 valf yeri	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 valf yeri	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 valf yeri	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 valf yeri	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 valf yeri	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 valf yeri	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 valf yeri	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 valf yeri	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V

Sipariş bilgileri - VTUG valf terminalleri için etiket tutucular


	Seri	Boyut	Valf yeri	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu AS-CF	Boyut 10	4 valf yeri	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 valf yeri	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 valf yeri	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 valf yeri	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 valf yeri	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 valf yeri	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 valf yeri	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 valf yeri	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 valf yeri	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 valf yeri	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V

Sipariş bilgileri


Sipariş bilgileri - VTUG valf terminalleri için etiket tutucular

	Seri	Boyut	Valf yeri	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu AS-CF	Boyut 10	24 valf yeri	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Boyut 14	4 valf yeri	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 valf yeri	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 valf yeri	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 valf yeri	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 valf yeri	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 valf yeri	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 valf yeri	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 valf yeri	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 valf yeri	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 valf yeri	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 valf yeri	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Boyut 18/18 mm	4 valf yeri	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 valf yeri	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 valf yeri	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 valf yeri	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 valf yeri	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 valf yeri	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 valf yeri	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 valf yeri	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 valf yeri	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 valf yeri	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 valf yeri	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

Sipariş bilgileri - ISO 5599-1, VABV-S1 uyarınca manifold alt tabanları için etiket tutucular

	Seri	Tanımlama elemanı	Eşleşme	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu AS-CF	Manifold bloğu için etiket tutucu	S1 model (yuvarlak silindirik ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Sipariş verileri - Valf terminalleri için etiket Tutucu VTSA/VTSA-F


	Seri	Eşleşme	Boyut	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	Model S6	Standart	540889	ASCF-M-S6
		Model S2	Boyut 2	562577	ASCF-M-S2-2

Sipariş bilgileri - VSVA valfleri için etiket tutucular

	Seri	Eşleşme	Tanımlama elemanı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	Model S6	Etiket tutucu, şeffaf	540888	ASCF-T-S6

Sipariş bilgileri

Sipariş bilgileri - VSVA valfleri için ilave işaretleme alanlarına sahip etiket tutucular

	Seri	Eşleşme	Tanımlama elemanı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	Model S6	Etiket tutucu, şeffaf	8106532	ASCF-T-S6-Z


Sipariş bilgileri – VTUX valf adaları için etiket tutucu, tutma braketi

	Seri	Boyut	Maks. valf yeri sayısı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	1, 2	Müşteri gereksinimlerine göre uygulamalar mümkündür	8207664	ASCF-R-XA

Sipariş bilgileri – VTUX grupları için etiket tutucu, profil 1

	Seri	Boyut	Maks. valf yeri sayısı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	1, 2	Müşteri gereksinimlerine göre uygulamalar mümkündür	8207665	ASCF-P1-XA-1000

Sipariş bilgileri – VTUX grupları için etiket tutucu, profil 3

	Seri	Boyut	Maks. valf yeri sayısı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	1, 2	Müşteri gereksinimlerine göre uygulamalar mümkündür	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Sipariş bilgileri – VTUX valf adaları için etiket tutucu, profil 1, tutma braketi dahil


	Seri	Boyut	Maks. valf yeri sayısı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Sipariş bilgileri

Sipariş bilgileri – VTUX valf adaları için etiket tutucu, profil 3, tutma braketli dahil

	Seri	Boyut	Maks. valf yeri sayısı	Parça no.	Tip
	Etiket tutucu ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

Aksesuar

Etiketler	Boyut	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240