


標籤夾

FESTO



型號代碼

001	系列	
CPV18-BZ_ST	標籤夾 CPV18	
VMPAL-ST	標籤夾 VMPAL	
ASCF	標籤夾 ASCF	
CPX-ST	標籤夾 CPX	
CPVSC1-ST	標籤夾 CPVSC1	
CPV10-BZ_ST	標籤夾 CPV10	
VMPA14-ST	標籤夾 VMPA14	
VMPA1-ST	標籤夾 VMPA1	
CPV14-BZ_ST	標籤夾 CPV14	

002	銘牌元件	
H	標籤夾	
M	氣路模組的標籤支架	
P1	型材 1	
P3	型材 3	
R	支架	
RP1	含支架的型材 1	
RP3	含支架的型材 3	
T	標籤支架，透明	

003	分配	
E2	型號 E2	
L1	型號 L1	
L2	型號 L2	
P11	型號 P11	
S1	型號 S1	
S2	型號 S2	
S6	型號 S6	


004	規格	
	標準	
2	規格 2	
10	規格 10	
14	規格 14	
18	規格 18/18 mm	
1	規格 1	

005	閥位置	
	無	
2V	2 個閥位	
3V	3 個閥位	
4V	4 個閥位	
5V	5 個閥位	
6V	6 個閥位	
7V	7 個閥位	
8V	8 個閥位	
9V	9 個閥位	
10V	10 個閥位	
11V	11 個閥位	
12V	12 個閥位	
13V	13 個閥位	
14V	14 個閥位	
15V	15 個閥位	
16V	16 個閥位	
17V	17 個閥位	
18V	18 個閥位	
19V	19 個閥位	
20V	20 個閥位	
21V	21 個閥位	
22V	22 個閥位	
23V	23 個閥位	
24V	24 個閥位	

006	版本	
	標準	
Z	具有附加 checkbox	

資料表

材料 – 適用 CPV 閥島，帶標籤夾 IBS-6x10 的標籤支架




標籤架材料	—
螢幕材料	—
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

工作與環境條件 – 適用 CPV 閥島，帶帶標籤夾 IBS-6x10 的標籤支架

耐腐蝕等級 CRC ¹⁾	—
-------------------------	---

1) 更多資訊請瀏覽 www.festo.com/x/topic/kbk

材料 – 適用 CPV 閥島，帶檢視窗的標籤支架



標籤架材料	—
螢幕材料	PVC
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L


工作和環境條件 – 適用 CPV 閥島，帶檢視窗的標籤支架

耐腐蝕等級 CRC ¹⁾	2 - 中等耐腐蝕能力
-------------------------	-------------

1) 更多資訊請瀏覽 www.festo.com/x/topic/kbk


資料表

材料 – CPV-SC 閥島標籤支架



標籤架材料	PVC
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

主要技術參數 – 閥島 MPA-L 標籤支架



閥尺寸	10 mm	14 mm	20 mm
包裝規格	10		
產品重量	3 g		5 g


材料 – MPA-L 閥島標籤支架

標籤架材料	POM
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

工作和環境條件 – MPA-L 閥島標籤支架

耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
-----------	--------------

主要技術參數 – 適用 MPA-S 閥島，帶標籤夾 IBS-6x10 的標籤支架




系列	標籤夾 VMPA1	標籤夾 VMPA14
產品重量	1 g	2.7 g

資料表

材料 – 標示 IBS-6x10 的閥島 MPA-S 標籤支架

標籤架材料	POM
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

主要技術參數 – 適用 MPA-S 閥島，帶紙膜標籤的標籤支架




系列	標籤夾 VMPA1	標籤夾 VMPA14
產品重量	1 g	1.5 g

材料 – 適用 MPA-S 閥島，帶紙膜標籤的標籤支架

系列	標籤夾 VMPA1	標籤夾 VMPA14
標籤架材料	–	PP
材料說明	RoHS 合規	
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L	

主要技術參數 – CPX 電終端標籤支架



寬度	12 mm
高度	2 mm
長度	48 mm
產品重量	5 g


材料 – CPX 電終端標籤支架

標籤架材料	PP
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

工作和環境條件 – CPX 電氣終端標籤支架

環境溫度	-5 ... 50°C
儲存溫度	-20 ... 70°C

主要技術參數 – Motion Terminal (數字控制終端) VTEM 標籤支架



產品重量	5.4 g
------	-------

材料 – Motion Terminal (數字控制終端) VTEM 標籤支架


標籤架材料	PP
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

資料表

工作和環境條件 – Motion Terminal（數字控制終端）VTEM 標籤支架	
耐腐蝕等級 CRC ¹⁾	2 - 中等耐腐蝕能力


1) 更多資訊請瀏覽 www.festo.com/x/topic/kbk

材料 – 輸入模組 CTSL 標籤支架



標籤架材料	增強型 PA
標籤材料	PVC
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

材料 – VTOC 閥島標籤支架




標籤架材料	PVC
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

資料表

工作和環境條件 – VTOC 閥島標籤支架	
耐腐蝕等級 CRC ¹⁾	1 - 低耐腐蝕能力

1) 更多資訊請瀏覽 www.festo.com/x/topic/kbk

材料 – VTUG 閥島標籤支架




標籤架材料	—
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

工作與環境條件 – VTUG 閥島標籤支架	
耐腐蝕等級 CRC ¹⁾	2 - 中等耐腐蝕能力

1) 更多資訊請瀏覽 www.festo.com/x/topic/kbk

主要技術參數 – 符合 ISO 5599-1 標準的氣路板底座 VABV-S1 的標籤支架




寬度	21 mm
高度	7 mm
長度	42 mm
產品重量	2 g

材料 – 符合 ISO 5599-1 標準的氣路板底座 VABV-S1 的標籤支架	
標籤架材料	—
標籤材料	PP
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

標籤夾

資料表

材料 – VTSA/VTSA-F 閥島標籤支架




分配	型號 S2	型號 S6
標籤架材料	PP	
材料說明	RoHS 合規	–
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L	

工作和環境條件 – VTSA/VTSA-F 閥島標籤支架

耐腐蝕等級 CRC ¹⁾	0 - 無耐腐蝕能力
-------------------------	------------

1) 更多資訊請瀏覽 www.festo.com/x/topic/kbk

材料 – VSVA 閥門標籤支架




標籤架材料	PP
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

工作和環境條件 – VSVA 閥門標籤支架

耐腐蝕等級 CRC ¹⁾	0 - 無耐腐蝕能力
-------------------------	------------

1) 更多資訊請瀏覽 www.festo.com/x/topic/kbk

主要技術參數 – 適用 VSVA 閥門，具有額外標記區域的標籤支架




產品重量	1 g
------	-----

資料表

材料 – 適用 VSVA 閥門，具有額外標記區域的標籤支架

標籤架材料	PP
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

一般技術資料 – VTUX 閥島標籤支架，型材 1，含固定架



尺寸	1	2
最大閥位數量	4	8
相容	閥島 VTUX-A-P; 閥島 VTUX-A-S	
最大緊固扭矩	0.5 Nm	
寬度	26 mm	
高度	7 mm	
長度	42 mm	84 mm
包裝規格	1	
產品重量	11 g	14 g

一般技術資料 – VTUX 閥島標籤支架，型材 3，含固定架

尺寸	1	2
最大閥位數量	4	8
相容	閥島 VTUX-A-P; 閥島 VTUX-A-S	閥島 VTUX-A-S
最大緊固扭矩	0.5 Nm	
寬度	53 mm	
高度	7 mm	
長度	42 mm	84 mm
包裝規格	1	
產品重量	13 g	18 g

一般技術資料 – 閥島 VTUX 標籤支架，單件

銘牌元件	型材 1	型材 3	支架
相容	閥島 VTUX-A-P; 閥島 VTUX-A-S		
最大閥位數量	可提供按照用戶要求定制的版本		
最大緊固扭矩	0.5 Nm		
尺寸	1; 2		
寬度	26 mm	53 mm	26 mm
高度	7 mm		
長度	1,000 mm		10.2 mm
包裝規格	5		1
產品重量	680 g	940 g	35 g

資料表


材料 – VTUX 閥島標籤支架	
標籤架材料	增強型 PA
標籤材料	PVC
螢幕材料	PVC
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估

工作和環境條件 – VTUX 閥島標籤支架	
環境溫度	-5 ... 50°C
儲存溫度	-20 ... 70°C
耐腐蝕等級 CRC ¹⁾	1 - 低耐腐蝕能力


1) 更多資訊請瀏覽 www.festo.com/x/topic/kbk

訂貨資料


訂購資訊 – 標籤 IBS-6x10 的標籤支架，用於閥島 CPV

	系列	閥位置	產品重量	訂貨編號	型號
	標籤夾 CPV14	2 個閥位	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	標籤夾 CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	標籤夾 CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	標籤夾 CPV14	3 個閥位	9.5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	標籤夾 CPV18		10.5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	標籤夾 CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	標籤夾 CPV14	4 個閥位	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	標籤夾 CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	標籤夾 CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	標籤夾 CPV14	5 個閥位	12.5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	標籤夾 CPV18		13.5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	標籤夾 CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	標籤夾 CPV14	6 個閥位	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	標籤夾 CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	標籤夾 CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	標籤夾 CPV14	7 個閥位	15.5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	標籤夾 CPV18		17.5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	標籤夾 CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	標籤夾 CPV14	8 個閥位	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	標籤夾 CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	標籤夾 CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


訂貨資訊 – 帶檢視窗的閥島 CPV 標籤支架


	系列	閥位置	產品重量	訂貨編號	型號
	標籤夾 CPV14	2 個閥位		194073	CPV14-VI-ST-T-2
	標籤夾 CPV10		11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	標籤夾 CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	標籤夾 CPV10	3 個閥位	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	標籤夾 CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	標籤夾 CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	標籤夾 CPV10	4 個閥位	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	標籤夾 CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	標籤夾 CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	標籤夾 CPV10	5 個閥位	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	標籤夾 CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	標籤夾 CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	標籤夾 CPV10	6 個閥位	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	標籤夾 CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	標籤夾 CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	標籤夾 CPV10	7 個閥位	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	標籤夾 CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	標籤夾 CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	標籤夾 CPV10	8 個閥位	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	標籤夾 CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	標籤夾 CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


訂貨數據 – CPV-SC 閥島標籤支架


	系列	閥位置	訂貨編號	型號
	標籤夾 CPVSC1	2 個閥位	547395	CPVSC1-ST-2


訂貨資料

訂貨數據 – CPV-SC 閥島標籤支架				
	系列	閥位置	訂貨編號	型號
	標籤夾 CPVSC1	3 個閥位	547396	CPVSC1-ST-3
		4 個閥位	527631	CPVSC1-ST-4
		5 個閥位	547397	CPVSC1-ST-5
		6 個閥位	547398	CPVSC1-ST-6
		7 個閥位	547399	CPVSC1-ST-7
		8 個閥位	527633	CPVSC1-ST-8
		9 個閥位	547400	CPVSC1-ST-9
		10 個閥位	547401	CPVSC1-ST-10
		11 個閥位	547402	CPVSC1-ST-11
		12 個閥位	527635	CPVSC1-ST-12
		13 個閥位	547403	CPVSC1-ST-13
		14 個閥位	547404	CPVSC1-ST-14
		15 個閥位	547405	CPVSC1-ST-15
		16 個閥位	527637	CPVSC1-ST-16

訂貨數據 – MPA-L 閥島標籤支架					
	系列	閥尺寸	包裝規格	訂貨編號	型號
	標籤夾 VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


訂貨數據 – 適用 MPA-S 閥島，帶標籤夾 IBS-6x10 的標籤支架				
	系列	閥位置	訂貨編號	型號
	標籤夾 VMPA14	4 個閥位	8085997	VMPA14-ST-2-4
	標籤夾 VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4

訂貨數據 – 適用 MPA-S 閥島，帶紙膜標籤的標籤支架				
	系列	閥位置	訂貨編號	型號
	標籤夾 VMPA14	4 個閥位	8085996	VMPA14-ST-1-4
	標籤夾 VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4


訂購資訊 – CPX 終端標籤支架			
	系列	訂貨編號	型號
	標籤夾 CPX	536593	CPX-ST-1

訂貨資料


訂貨數據 – Motion Terminal (數字控制終端) VTEM 標籤支架

	系列	包裝規格	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11


訂貨數據 – 輸入模塊 CTSL 標籤支架

	系列	閥位置	產品重量	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	無		547473	ASCF-H-E2

訂貨數據 – VTOC 閥島標籤支架


	系列	閥位置	產品重量	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	3 個閥位	9.9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 個閥位	11.5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 個閥位	13.1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 個閥位	14.7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 個閥位	17.2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 個閥位	18.8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 個閥位	20.4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 個閥位	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 個閥位	23.6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 個閥位	25.2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 個閥位	27.7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 個閥位	29.3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 個閥位	30.9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 個閥位	32.5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 個閥位	34.1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 個閥位	35.7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 個閥位	38.2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 個閥位	39.8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 個閥位	41.4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 個閥位	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 個閥位	44.6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 個閥位	46.2 g	565592	ASCF-H-L2-24V

訂購資訊 – 閥島 VTUG 標籤支架


	系列	規格	閥位置	產品重量	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	規格 10	4 個閥位	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 個閥位	11.25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 個閥位	12.5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 個閥位	13.75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 個閥位	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 個閥位	16.25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 個閥位	17.5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 個閥位	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 個閥位	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 個閥位	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 個閥位	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V

訂貨資料


訂購資訊 – 閥島 VTUG 標籤支架

	系列	規格	閥位置	產品重量	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	規格 14	4 個閥位	12.2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 個閥位	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 個閥位	15.8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 個閥位	17.6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 個閥位	19.4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 個閥位	21.2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 個閥位	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 個閥位	26.6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 個閥位	33.8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 個閥位	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 個閥位	48.2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		規格 18/18 mm	4 個閥位	13.6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 個閥位	15.75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 個閥位	17.9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 個閥位	20.05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 個閥位	22.2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 個閥位	24.35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 個閥位	26.5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 個閥位	30.8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 個閥位	39.4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 個閥位	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 個閥位	56.6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

訂貨數據 – 符合 ISO 5599-1 標準的氣路板底座 VABV-S1 的標籤支架

	系列	銘牌元件	分配	包裝規格	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	氣路模組的標籤支架	類型 S1 (圓形氣缸 ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

訂貨數據 – VTSA/VTSA-F 閥島標籤支架


	系列	分配	規格	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	版本 S6	標準	540889	ASCF-M-S6
		版本 S2	規格 2	562577	ASCF-M-S2-2

訂貨資料 – VSVA 閥門標籤支架

	系列	分配	銘牌元件	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	版本 S6	標籤支架，透明	540888	ASCF-T-S6

訂貨資料

訂貨數據 – 適用 VSVA 閥門，具有額外標記區域的標籤支架

	系列	分配	銘牌元件	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	版本 S6	標籤支架，透明	8106532	ASCF-T-S6-Z

訂購資訊 – VTUX 閥組標籤支架，支架

	系列	尺寸	最大閥位數量	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	1, 2	可提供按照用戶要求定制的版本	8207664	ASCF-R-XA

訂購資訊 – VTUX 閥組標籤支架，型材 1

	系列	尺寸	最大閥位數量	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	1, 2	可提供按照用戶要求定制的版本	8207665	ASCF-P1-XA-1000

訂購資訊 – VTUX 閥組標籤支架，型材 3

	系列	尺寸	最大閥位數量	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	1, 2	可提供按照用戶要求定制的版本	8207666	ASCF-P3-XA-1000


訂購資訊 – VTUX 閥島標籤支架，型材 1，含固定架

	系列	尺寸	最大閥位數量	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

訂貨資料

訂購資訊 – VTUX 閥島標籤支架，型材 3，含固定架					
	系列	尺寸	最大閥位數量	訂貨編號	型號
	標籤夾 ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

附件

標籤夾				
	尺寸	包裝規格	訂貨編號	型號
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240