
Шумозаглушител AMTX



Код на типа

001	Серия	
AMTX	Шумозаглушител	

002	Тип	
	Къс	
L	Дълъг	

003	Допълнителни характеристики	
P	Патрон	

004	Пневматична връзка	
PC12	Патрон 12 mm	
PC15	Патрон 15 mm	

Техническа информация

Общи технически характеристики	
Пневматична връзка	Патрон 12 mm Патрон 15 mm
Начин на закрепване	с фиксираща скоба

Условия на експлоатация и на околната среда	
Работно налягане	-0,1 ... 0,7 MPa
Работно налягане	-1 ... 7 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 ... 50°C
Клас на устойчивост на корозия KBK[1)]	2 - умерена опасност от корозия


1) Клас на устойчивост на корозия KBK 2 съгласно стандарт Festo FN 940070. Умерена опасност от корозия. Употреба на закрито, където може да се образува конденз. Външни видими части с предимно декоративно изискване към повърхността, които са в директен контакт с обичайната промишлена атмосфера.

Материали	
Материал на шумозаглушителя	PE
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Размери

Размери – Изпълнение късо


Изтегляне на CAD данни www.festo.com



	D1 ø ± 0,2	D2 ø ± 0,1	D3 ø ± 0,15	D4 ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

Размери

Размери – AMTX (удължено изпълнение) Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] О-пръстен

	D1 ø	D2 ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

Данни за поръчка

Изпълнение късо



Пневматична връзка	Размер на опаковката	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
Патрон 12 mm	1	0,7 g	**8191740**	**AMTX-P-PC12**

Изпълнение дълго



Пневматична връзка	Размер на опаковката	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
Патрон 15 mm	2	6,7 g	**8242223**	**AMTX-LP-PC15**