


Silenciador AMTX

FESTO



Código de tipo

001	Série	
AMTX	Silenciador	

002	Tipo de construção	
	Curto	
L	Longo	

003	Propriedades adicionais	
P	Cartucho	

004	Conexão pneumática	
PC12	Cartucho de 12 mm	
PC15	Cartucho 15 mm	

Especificações técnicas

Dados técnicos gerais

Conexão pneumática	Cartucho de 12 mm Cartucho de 15 mm
Tipo de fixação	Com grampo de fixação

Condições operacionais e do ambiente

Pressão operacional	-0,1 ... 0,7 MPa
Pressão operacional	-1 ... 7 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Classe de resistência à corrosão KBK ¹⁾	2 - resistência moderada à corrosão


1) Classe de resistência à corrosão KBK 2, de acordo com a norma Festo FN 940070. Tensão moderada de corrosão. Aplicação em ambientes internos onde pode ocorrer condensação. Peças externamente visíveis, com superfície de caráter essencialmente decorativo, em contato com a atmosfera industrial.

Materiais

Material do silenciador	PE
Indicação sobre os materiais	Em conformidade com RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensões

Dimensões – Versão curta Download de dados CAD www.festo.com




	D1 ø ± 0,2	D2 ø ± 0,1	D3 ø ± 0,15	D4 ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

Dimensões

Dimensões – AMTX (versão longa)

Download de dados CAD www.festo.com



[1] Junta tórica

	D1 Ø	D2 Ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

Informações para pedido

Versão curta



Conexão pneumática	Tamanho do recipiente	Peso do produto	Nº de referência	Tipo
Cartucho de 12 mm	1	0,7 g	8191740	AMTX-P-PC12

Versão longa



Conexão pneumática	Tamanho do recipiente	Peso do produto	Nº de referência	Tipo
Cartucho de 15 mm	2	6,7 g	8242223	AMTX-LP-PC15