


消声器 AMTX

FESTO



型号代码

001	系列	
AMTX	消声器	
002	设计	
	短	
L	长	

003	其他特性	
P	密封阀芯	
004	气接口	
PC12	插座式接头 12 mm	
PC15	插装式接头 15 mm	

数据表

主要技术参数

气动接口	插装式接头 12 mm 插装式接头 15 mm
安装方式	带固定夹

工作和环境条件

工作压力	-0.1 ... 0.7 Mpa
工作压力	-1 ... 7 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 50°C
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	2 - 中等耐腐蚀能力


1) 耐腐蚀等级 CRC 2, 符合 Festo FN 940070 标准。中度耐腐蚀能力。有可能产生冷凝水的应用场合。用于表面装饰要求的外部可视件, 与典型的工业应用场合环境气候直接接触。

材料

消声器材料	保护接地
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

尺寸

尺寸 - 短型 CAD 相关数据下载 www.festo.com




	D1 Ø ± 0,2	D2 Ø ± 0,1	D3 Ø ± 0,15	D4 Ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

尺寸

尺寸-AMTX（长款）

CAD 相关数据下载 www.festo.com



[1] O 形圈

	D1 ∅	D2 ∅ ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

订货数据

短款



气动接口	包规格	产品重量	订货号	型号
插装式接头 12 mm	1	0.7 g	8191740	AMTX-P-PC12

长款



气动接口	包规格	产品重量	订货号	型号
插装式接头 15 mm	2	6.7 g	8242223	AMTX-LP-PC15