Silencieux AMTX



Codes de type

001	Série	
AMTX	Silencieux	

002	Modèle	
	Court	
L	Long	

003	Propriétés supplémentaires	
P	Cartouche	

004	Raccord pneumatique	
PC12	Cartouche 12 mm	
PC15	Cartridge 15 mm	

Fiche technique

Caractéristiques techniques générales	
Raccord pneumatique	Cartouche 12 mm Cartouche 15 mm
Mode de fixation	avec pince de maintien

Conditions de service et ambiantes	
Pression de service	-0,1 ... 0,7 MPa
Pression de service	-1 ... 7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-5 ... 50°C
Classe de protection anticorrosion CRC[1)]	2 - Effets de corrosion moyens

1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Matériaux	
Matériau du silencieux	Terre de protection
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensions

Dimensions – Version courte Téléchargement de données de CAO www.festo.com



	D1 ø ± 0,2	D2 ø ± 0,1	D3 ø ± 0,15	D4 ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

Dimensions

Dimensions – AMTX (version longue) Téléchargement de données de CAO www.festo.com



[1] Joint torique

	D1 ø	D2 ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

Indications de commande

Version courte

Raccord pneumatique	Taille de fût	Poids du produit	No. de pièce	Type
Cartouche 12 mm	1	0,7 g	**8191740**	**AMTX-P-PC12**

Version longue

Raccord pneumatique	Taille de fût	Poids du produit	No. de pièce	Type
Cartouche 15 mm	2	6,7 g	**8242223**	**AMTX-LP-PC15**