


Silenziatore AMTX

FESTO



Codice tipo

001	Serie	
AMTX	Silenziatore	
002	Progettazione	
	Corto	
L	Lungo	

003	Funzioni aggiuntive	
P	Cartuccia	
004	Connessione pneumatica	
PC12	Cartuccia 12°mm	
PC15	Cartuccia 15 mm	

Foglio dati

Dati tecnici generali

Attacco pneumatico	Cartuccia 12 mm Cartuccia 15 mm
Tipo di montaggio	Con graffa di fissaggio

Condizioni di esercizio e ambientali

Pressione d'esercizio	-0,1 ... 0,7 MPa
Pressione di lavoro	-1 ... 7 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-5 ... 50°C
Classe di resistenza alla corrosione CRC ¹⁾	2 - Moderata sollecitazione da corrosione


1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/crc

Materiali

Materiale silenziatore	Terra di protezione
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensioni

Dimensioni – Versione corta Download dati CAD www.festo.com




	D1 ø ± 0,2	D2 ø ± 0,1	D3 ø ± 0,15	D4 ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

Dimensioni

Dimensioni – AMTX (versione lunga)

Download dati CAD www.festo.com



[1] O-ring

	D1 Ø	D2 Ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9


Data ordine

Versione corta



Attacco pneumatico	Dimensioni del pacchetto	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Cartuccia 12 mm	1	0,7 g	8191740	AMTX-P-PC12

Versione lunga



Attacco pneumatico	Dimensioni del pacchetto	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Cartuccia 15 mm	2	6,7 g	8242223	AMTX-LP-PC15