


소음기 AMTX

FESTO



타입 코드

001	시리즈	
AMTX	소음기	
002	디자인	
	단형	
L	장형	

003	추가 속성	
P	카트리지	
004	공압 연결 포트	
PC12	원터치 피팅 12mm	
PC15	원터치 피팅15mm	

데이터 시트

일반 기술 데이터

공압 연결부	카트리지 12mm 카트리지 15mm
고정 방식	고정 클램프 포함

작동 및 환경 조건

작동 압력	-0.1 ... 0.7 MPa
작동 압력	-1 ... 7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-5 ... 50°C
내식성 등급 CRC ¹⁾	2 - 보통의 부식 부하


1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/kbk

소재

소음기 소재	PE
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L

치수


치수 - 짧은 버전 CAD 데이터 다운로드 www.festo.com



	D1 Ø ± 0,2	D2 Ø ± 0,1	D3 Ø ± 0,15	D4 Ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

치수

치수 - AMTX (긴 형식)

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com

[1] O링

	D1 Ø	D2 Ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

주문 정보

짧은 버전



공압 연결부	팩 크기	제품 무게	부품 번호	타입
카트리지 12mm	1	0.7 g	8191740	AMTX-P-PC12

롱 버전



공압 연결부	팩 크기	제품 무게	부품 번호	타입
카트리지 15mm	2	6.7 g	8242223	AMTX-LP-PC15