


Geluiddempers AMTX

FESTO



Typecode

001	Serie	
AMTX	Geluiddemper	
002	Bouwtype	
	Kort	
L	Lang	

003	Extra eigenschappen	
P	Patroon	
004	Pneumatische aansluiting	
PC12	Cartridge 12 mm	
PC15	Cartridge 15 mm	

Gegevensblad

Algemene technische gegevens

Pneumatische aansluiting	Cartridge 12 mm Cartridge 15 mm
Bevestigingstype	Met bevestigingsklem

Bedrijfs- en omgevingscondities

Bedrijfsdruk	-0,1 ... 0,7 MPa
Bedrijfsdruk	-1 ... 7 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK ¹⁾	2 - matige corrosiebelasting


1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

Materialen

Materiaal geluiddemper	Beschermende aarding
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L

Afmetingen


Afmetingen – Uitvoering kort Download CAD-gegevens www.festo.com



	D1 ø ± 0,2	D2 ø ± 0,1	D3 ø ± 0,15	D4 ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

Afmetingen

Afmetingen – AMTX (uitvoering lang)

Download CAD-gegevens www.festo.com

[1] O-ring

	D1 Ø	D2 Ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

Bestelgegevens

Uitvoering kort



Pneumatische aansluiting	Verpakkingsgrootte	Productgewicht	Artikelnr.	Type
Cartridge 12 mm	1	0,7 g	8191740	AMTX-P-PC12

Uitvoering lang



Pneumatische aansluiting	Verpakkingsgrootte	Productgewicht	Artikelnr.	Type
Cartridge 15 mm	2	6,7 g	8242223	AMTX-LP-PC15