


## Prigušnik buke AMTX

**FESTO**



## Ključ tipa

|      |                |  |
|------|----------------|--|
| 001  | Serijska       |  |
| AMTX | Prigušnik buke |  |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 002 | Konstrukcija |  |
|     | Kratak       |  |
| L   | Dugačko      |  |

|     |                        |  |
|-----|------------------------|--|
| 003 | Dodatne karakteristike |  |
| P   | Uložak                 |  |

|      |                       |  |
|------|-----------------------|--|
| 004  | Pneumatski priključak |  |
| PC12 | Uložak 12 mm          |  |
| PC15 | Uložak 15 mm          |  |

## List sa podacima

## Opšti tehnički podaci

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Pneumatski priključak | Uložak 12 mm<br>Uložak 15 mm |
| Vrsta pričvršćenja    | sa stezaljkom                |

## Radni uslovi i uslovi u okruženju

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Radni pritisak                                          | -0,1 ... 0,7 MPa                                        |
| Radni pritisak                                          | -1 ... 7 bar                                            |
| Radni medij                                             | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okruženja                                   | -5 ... 50°C                                             |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK <sup>1)</sup> | 2 - umerena izloženost koroziji                         |


1) Klasa postojanosti na koroziju KBK 2 u skladu sa Festo standardom FN 940070. Umerena izloženost koroziji. Upotreba u unutrašnjem prostoru u kome sme da dođe do kondenzovanja. Spoljašnji vidljivi delovi sa prvenstveno dekorativnim zahtevima za površinu, koji su u direktnom kontaktu sa atmosferskim uslovima uobičajenim za industriju.

## Materijali

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Materijal prigušnika buke | PE                |
| Napomena o materijalu     | U skladu sa RoHS  |
| LABS usklađenost          | VDMA24364-B1/B2-L |

## Dimenzije


### Dimenzije – Izvedba kratka

Preuzimanje CAD podataka [www.festo.com](http://www.festo.com)


|             | D1<br>∅<br>± 0,2 | D2<br>∅<br>± 0,1 | D3<br>∅<br>± 0,15 | D4<br>∅<br>± 0,2 | L1<br>± 0,2 | L2<br>± 0,2 | L3<br>± 0,1 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| AMTX-P-PC10 | 8,9              | 3                | 9,7               | 7,7              | 15,4        | 8,2         | 3,5         |
| AMTX-P-PC12 | 11,1             | 4,4              | 12,1              | 9,9              | 16,2        | 8,2         | 3,5         |
| AMTX-P-PC15 | 14,1             | 7,4              | 15,5              | 12,9             | 16,2        | 8,2         | 3,5         |

Dimenzije

Dimenzije – AMTX (duga verzija) Preuzimanje CAD podataka [www.festo.com](http://www.festo.com)



|              | D1<br>Ø | D2<br>Ø<br>± 0,1 | L1<br>± 0,5 |
|--------------|---------|------------------|-------------|
| AMTX-LP-PC15 | 18,7    | 9,5              | 60,9        |


## Podaci za narudžbu

### Kratka verzija



| Pneumatski priključak | Veličina posude | Težina proizvoda | Br. dela | Tip         |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|
| Uložak 12 mm          | 1               | 0,7 g            | 8191740  | AMTX-P-PC12 |

### Duga verzija



| Pneumatski priključak | Veličina posude | Težina proizvoda | Br. dela | Tip          |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------------|
| Uložak 15 mm          | 2               | 6,7 g            | 8242223  | AMTX-LP-PC15 |