
Glušniki AMTX



Razlaga kode

001	Serija	
AMTX	Glušnik	

002	Zasnova	
	Kratka dolžina	
L	Dolga dolžina	

003	Dodatne značilnosti	
P	Vložek	

004	Pnevmatični priključek	
PC12	Vložek, 12 mm	
PC15	Vložek 15 mm	

Podatkovni list

Splošni tehnični podatki	
Pnevmatični priključek	Vložek 12 mm Vložek 15 mm
Način pritrditve	z držalno spono

Obratovalni in okoljski pogoji	
Delovni tlak	–0,1 ... 0,7 MPa
Delovni tlak	–1 ... 7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	–5 ... 50°C
Razred korozijske odpornosti KBK[1)]	2 – zmerna korozijska obremenitev


1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk

Materiali	
Material glušnika	PE
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimenzije

Dimenzije – Izvedba kratka


Prenos podatkov CAD www.festo.com



	D1 ø ± 0,2	D2 ø ± 0,1	D3 ø ± 0,15	D4 ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

Dimenzije

Dimenzije – AMTX (dolga izvedba) Prenos podatkov CAD www.festo.com



[1] O-obroč

	D1 ø	D2 ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

Informacije za naročanje

Kratka izvedba



Pnevmatični priključek	Velikost posode	Teža izdelka	Št. dela	Tip
Vložek 12 mm	1	0,7 g	**8191740**	**AMTX-P-PC12**

Dolga izvedba



Pnevmatični priključek	Velikost posode	Teža izdelka	Št. dela	Tip
Vložek 15 mm	2	6,7 g	**8242223**	**AMTX-LP-PC15**