


Susturucu AMTX

FESTO



Tip anahtarı

001	Seri	
AMTX	Susturucu	

002	Yapı türü	
	Kısa	
L	Uzun	

003	Ek özellikler	
P	Kartuş	

004	Pnömatik bağlantı	
PC12	Kartuş 12 mm	
PC15	Kartuş 15 mm	

Veri sayfası

Genel teknik veriler

Pnömatik bağlantı	Kartuş 12 mm Kartuş 15 mm
Montaj türü	tutma klipsi ile

Çalışma ve çevre koşulları

Çalışma basıncı	-0,1 ... 0,7 MPa
Çalışma basıncı	-1 ... 7 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-5 ... 50°C
Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	2 - orta derece korozyona maruziyet


1) Festo Standardı FN 940070 uyarınca korozyon direnci sınıfı KBK 2. Orta derece korozyona maruziyet. Yoğuşmanın meydana gelebileceği iç mekan kullanımı. Çevredeki endüstriyel atmosferle doğrudan temas halinde olan, öncelikle dekoratif yüzey gereksinimleri olan dışarıdan görülebilen parçalar.

Malzemeler

Susturucu malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L

Ölçüler


Ölçüler – Kısa model

CAD verilerini indir www.festo.com

	D1 Ø ± 0,2	D2 Ø ± 0,1	D3 Ø ± 0,15	D4 Ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

Ölçüler

Ölçüler – AMTX (uzun versiyon)

CAD verilerini indir www.festo.com

[1] Sızdırmazlık contası

	D1 Ø	D2 Ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

Sipariş bilgileri

Kısa model



Pnömatik bağlantı	Hazne boyutu	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
Kartuş 12 mm	1	0,7 g	8191740	AMTX-P-PC12

Uzun model



Pnömatik bağlantı	Hazne boyutu	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
Kartuş 15 mm	2	6,7 g	8242223	AMTX-LP-PC15