
消音器 AMTX



型號代碼

001	系列	
AMTX	消音器	

002	設計	
	短	
L	長	

003	其他特性	
P	內芯	

004	氣動連接	
PC12	閥芯 12 mm	
PC15	插裝式接頭 15 mm	

資料表

主要技術參數	
氣動介面	閥芯 12 mm 閥芯 15 mm
安裝方式	透過保持夾緊裝置

工作和環境條件	
工作壓力	-0.1 ... 0.7 Mpa
工作壓力	-1 ... 7 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50°C
耐腐蝕等級 CRC[1)]	2 - 中等耐腐蝕能力


1) 耐腐蝕等級 CRC 2，符合 Festo FN 940070 標準。中度耐腐蝕能力。有可能會產生冷凝水的應用場合。用於表面裝飾要求的外部可視件，與典型的工業應用場合環境氣候直接接觸。

材料	
消音器材料	PE
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L

尺寸

尺寸 – 短型


CAD 相關資料下載 www.festo.com



	D1 Ø ± 0,2	D2 Ø ± 0,1	D3 Ø ± 0,15	D4 Ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

尺寸

尺寸 – AMTX（加長型） CAD 相關資料下載 www.festo.com



[1] O 形環

	D1 ø	D2 ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

訂貨資料

短型設計



氣動介面	包裝規格	產品重量	訂貨編號	型號
閥芯 12 mm	1	0.7 g	**8191740**	**AMTX-P-PC12**

長型設計



氣動介面	包裝規格	產品重量	訂貨編號	型號
閥芯 15 mm	2	6.7 g	**8242223**	**AMTX-LP-PC15**