
Blok ventila VTIX




Karakteristike

Na jedan pogled

Ventili VUVX i pripadajući blok ventila VTIX nude širok spektar performansi i univerzalnu primenu u oblasti fabrike i procesne industrije:

- Napojne ploče u fiksnom rasteru sa 2 do 16 mesta za ventile
- Širina ventila 10 mm, 14 mm, 18 mm i 24 mm
- Protok 260 ... 1975 l / min, u zavisnosti od varijante ventila
- Ventili sa navojem, polunavojni ventili i ventili sa priključnim pločama
- Radni napon 12 V DC i 24 V DC
- Jednostavna zamena tehnike priključivanja preko električne priključne baze
- Sa internim ili spoljnim upravljačkim vazduhom
- Fleksibilno dovodjenje pritiska i promenljive zone pritiska pomoću vertikalnih ploča za napajanje
- Robusne, lagane i dugotrajne komponente od aluminijuma
- Moguć pogon vakuma
- Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija
- Stabilno zidno pričvršćenje ili montaža na gornjoj šini


Podaci za porudžbinu - modularni set



Konfigurabilni proizvod
Ovaj proizvod i sve njegove opcije mogu da se poruče preko konfiguratora.

List sa podacima

Opšti tehnički podaci – ventili



Veličina ventila	10 mm	14 mm	18 mm
Dizajn	Klipni zasun sa zaptivnim prstenom		
Princip zaptivanja	meko		
Vrsta aktiviranja	električni		
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem		
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja		
Ručna pomoćna aktivacija	sa opremom, zadržavanje		
Ugradni položaj	proizvoljno		
Maks. obrtni momenat priteza-nja za pričvršćenje ventila	0,36 Nm	0,96 Nm	1,2 Nm
Širina	10,25 mm	14,4 mm	18,55 mm

Pneumatski priključci – ventili

Vrsta preklopnog ventila	Ventil na priključnoj ploči			Ventil sa rukavcem				Ventil sa polurukavcem	
Veličina ventila	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm		14 mm	18 mm	10 mm	14 mm
Pneumatski priključak	Prirubnica/priključna baza			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Pneumatski priključak 1	Napojna ploča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Pneumatski priključak: 2	Napojna ploča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Pneumatski priključak 3	Napojna ploča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Pneumatski priključak: 4	Napojna ploča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Pneumatski priključak: 5	Napojna ploča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Priključak za upravljački vazduh 12/14	Napojna ploča			M3		M5		M3	M5
Priključak upravljačkog izduv-nog vazduha 82/84	Napojna ploča			nije registrovano					

Električni podaci – ventili

Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10%
Trajanje uključivanja	100%

List sa podacima

Tehnički podaci – 3/2-smerni ventili, veličina ventila 10 mm, pneumatski priključak M5								
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoreni monostabilni				2x3/2 otvoreno monostabilno		2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno	
Način vraćanja u prethodni položaj	mehanička opruga		pneumatska opruga		mehanička opruga			
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	interno	eksterni	interno	eksterni	interno	eksterni	interno
Prekrivanje	negativno preklapanje							
Smer strujanja	reverzibilno	nije reverzibilno			reverzibilno	nije reverzibilno	reverzibilno	nije reverzibilno
Pogodnost za vakuum	da	–	ne	–	da	–	da	–
Nominalna širina	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min
b-vrednost	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49
C-vrednost	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar
Radni pritisak	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Radni pritisak	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar		0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar
Upravljački pritisak	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Upravljački pritisak	2 ... 8 bar	–	1,5 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–
Maks. uključna frekvencija	3 Hz		5 Hz		3 Hz			
Uklopno vreme uklj	10 ms		8 ms		10 ms			
Uklopno vreme isklj.	11 ms		13 ms		11 ms			
Težina proizvoda	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g

Tehnički podaci – 3/2-smerni ventili, veličina ventila 10 mm, pneumatski priključak M7				
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoreni monostabilni		2x3/2 otvoreno monostabilno	2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Način vraćanja u prethodni položaj	mehanička opruga	pneumatska opruga	mehanička opruga	
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno			
Prekrivanje	negativno preklapanje			
Smer strujanja	nije reverzibilno			
Pogodnost za vakuum	–			
Nominalna širina	2,5 mm		2,7 mm	2,6 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	260 l/min		320 l/min	295 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	410 l/min		375 l/min	390 l/min
b-vrednost	0,38		0,45	0,46
C-vrednost	0,97 l/sbar		1,13 l/sbar	1,04 l/sbar
Radni pritisak	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Radni pritisak	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	4 ... 8 bar	
Upravljački pritisak	–			
Upravljački pritisak	–			
Maks. uključna frekvencija	3	5	3	
Uklopno vreme uklj	10	8	10	
Uklopno vreme isklj.	11	13	11	
Težina proizvoda	46 g			

List sa podacima

Tehnički podaci – 3/2-smerni ventili, veličina ventila 14 mm				
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoreni monostabilni		2x3/2 otvoreno monostabilno	2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Način vraćanja u prethodni položaj	mehanička opruga	pneumatska opruga	mehanička opruga	
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno			
Prekrivanje	negativno preklapanje			
Smer strujanja	nije reverzibilno			
Pogodnost za vakuum	–	ne	–	
Nominalna širina	3,9 mm		3,5 mm	3,8 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	655 l/min		560 l/min	630 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	670 l/min		600 l/min	635 l/min
b-vrednost	0,4		0,45	0,46
C-vrednost	2,36 l/sbar		1,96 l/sbar	2,21 l/sbar
Radni pritisak	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Radni pritisak	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	4 ... 8 bar	
Upravljački pritisak	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Upravljački pritisak	–	1,5 ... 8 bar	–	
Maks. uključna frekvencija	3	5	3	
Uklopno vreme uklj	12	10	12	
Uklopno vreme isklj.	11	15	11	
Težina proizvoda	74 g			

Tehnički podaci – 3/2-smerni ventili, veličina ventila 18 mm								
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoreni monostabilni				2x3/2 otvoreno monostabilno		2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno	
Način vraćanja u prethodni položaj	mehanička opruga		pneumatska opruga		mehanička opruga			
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	interno	eksterni	interno	eksterni	interno	eksterni	interno
Prekrivanje	negativno preklapanje							
Smer strujanja	reverzibilno	nije reverzibilno			reverzibilno	nije reverzibilno	reverzibilno	nije reverzibilno
Pogodnost za vakuum	da	–	ne		da	–	da	–
Nominalna širina	5,3 mm	5,7 mm	5,3 mm	5,7 mm	5,4 mm	6,1 mm	5,4 mm	6 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	1.080 l/min	1.415 l/min	1.080 l/min	1.415 l/min	1.100 l/min	1.640 l/min	1.100 l/min	1.565 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	1.135 l/min	1.490 l/min	1.135 l/min	1.490 l/min	1.080 l/min	1.655 l/min	1.110 l/min	1.575 l/min
b-vrednost	0,3	0,42	0,3	0,42	0,29	0,44	0,29	0,44
C-vrednost	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,63 l/sbar	5,86 l/sbar	4,63 l/sbar	5,61 l/sbar
Radni pritisak	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Radni pritisak	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar		0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar
Upravljački pritisak	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa		0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Upravljački pritisak	2 ... 8 bar	–	1,5 ... 8 bar		2 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–
Maks. uključna frekvencija	3		5		3			
Uklopno vreme uklj	20		16		20			
Uklopno vreme isklj.	23		30		23			
Težina proizvoda	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g

List sa podacima

Tehnički podaci – 5/2-smerni ventili, monostabilni, veličina ventila 10 mm						
Način vraćanja u prethodni položaj	mehanička opruga			pneumatska opruga		
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	interno		eksterni	interno	
Pneumatski priključak	Prirubnica/priključna baza	M5	M7	Prirubnica/priključna baza	M5	M7
Prekrivanje	negativno preklapanje					
Smer strujanja	reverzibilno	nije reverzibilno				
Pogodnost za vakuum	da	–		da	–	
Nominalna širina	2,4 mm		3,1 mm	2,4 mm		3,1 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	255 l/min	290 l/min	425 l/min	255 l/min	290 l/min	425 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	230 l/min	240 l/min	430 l/min	230 l/min	240 l/min	430 l/min
b-vrednost	0,46	0,55	0,49	0,46	0,55	0,49
C-vrednost	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,47 l/sbar	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,46 l/sbar
Radni pritisak	-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Radni pritisak	-0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar	2 ... 8 bar	
Upravljački pritisak	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Upravljački pritisak	2,5 ... 8 bar	–		2 ... 8 bar	–	
Maks. uključna frekvencija	3 Hz			5 Hz		
Uklopno vreme uklj	7 ms			8 ms		
Uklopno vreme isklj.	20 ms			14 ms		
Težina proizvoda	41 g	35 g		41 g	35 g	

Tehnički podaci – 5/2-smerni ventili, monostabilni, veličina ventila 14 mm		
Način vraćanja u prethodni položaj	mehanička opruga	pneumatska opruga
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno	
Prekrivanje	negativno preklapanje	
Smer strujanja	nije reverzibilno	nije reverzibilno, reverzibilno
Pogodnost za vakuum	–	
Nominalna širina	4,3 mm	
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	850 l/min	
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	770 l/min	
b-vrednost	0,5	
C-vrednost	2,88 l/sbar	2,89 l/sbar
Radni pritisak	0,25 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Radni pritisak	2,5 ... 8 bar	2 ... 8 bar
Upravljački pritisak	–	
Upravljački pritisak	–	
Maks. uključna frekvencija	3 Hz	5 Hz
Uklopno vreme uklj	7 ms	11 ms
Uklopno vreme isklj.	26 ms	18 ms
Težina proizvoda	62 g	

List sa podacima

Tehnički podaci – 5/2-smerni ventili, monostabilni, veličina ventila 18 mm						
Način vraćanja u prethodni položaj	mehanička opruga			pneumatska opruga		
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	interno		eksterni	interno	
Pneumatski priključak	Prirubnica/priključna baza	G1/8	G1/4	Prirubnica/priključna baza	G1/8	G1/4
Prekrivanje	negativno preklapanje					
Smer strujanja	reverzibilno	nije reverzibilno			nije reverzibilno, reverzibilno	nije reverzibilno
Pogodnost za vakuum	da	–		da	–	
Nominalna širina	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	1.260 l/min	850 l/min	1.975 l/min	1.260 l/min	850 l/min	1.975 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	1.200 l/min	770 l/min	2.010 l/min	1.200 l/min	770 l/min	2.010 l/min
b-vrednost	0,34	0,5		0,34	0,5	
C-vrednost	5,02 l/sbar	2,88 l/sbar	6,73 l/sbar	5,02 l/sbar	2,89 l/sbar	6,73 l/sbar
Radni pritisak	-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Radni pritisak	-0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar	2 ... 8 bar	
Upravljački pritisak	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Upravljački pritisak	2,5 ... 8 bar	–		2 ... 8 bar	–	
Maks. uključna frekvencija	3 Hz			5 Hz		
Uklopno vreme uklj	11 ms	7 ms	11 ms	18 ms	11 ms	18 ms
Uklopno vreme isklj.	54 ms	26 ms	54 ms	38 ms	18 ms	38 ms
Težina proizvoda	122 g	62 g	105 g	122 g	62 g	105 g

Tehnički podaci – 5/2-smerni ventili, bistabilni, veličina ventila 10 mm			
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	interno	
Pneumatski priključak	Prirubnica/priključna baza	M5	M7
Prekrivanje	negativno preklapanje		
Smer strujanja	revezibilno sa ograničenjima		
Pogodnost za vakuum	da	–	
Nominalna širina	2,4 mm		3,1 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	255 l/min	290 l/min	430 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	230 l/min	235 l/min	435 l/min
b-vrednost	0,46	0,55	0,49
C-vrednost	0,89 l/sbar	0,94 l/sbar	1,47 l/sbar
Radni pritisak	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	
Radni pritisak	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	
Upravljački pritisak	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Upravljački pritisak	1,5 ... 8 bar	–	
Maks. uključna frekvencija	5 Hz		
Uklopno vreme oko	6 ms		
Težina proizvoda	53 g	47 g	

List sa podacima

Tehnički podaci – 5/2-smerni ventili, bistabilni, veličina ventila 14 mm		
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	interno
Prekrivanje	negativno preklapanje	
Smer strujanja	revezibilno sa ograničenjima	
Pogodnost za vakuum	da	–
Nominalna širina	3,9 mm	4,3 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	595 l/min	855 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	570 l/min	780 l/min
b-vrednost	0,36	0,5
C-vrednost	2,35 l/sbar	2,9 l/sbar
Radni pritisak	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Radni pritisak	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar
Upravljački pritisak	0,15 ... 0,8 MPa	–
Upravljački pritisak	1,5 ... 8 bar	–
Maks. uključna frekvencija	5 Hz	
Uklopno vreme oko	7 ms	
Težina proizvoda	84 g	75 g

Tehnički podaci – 5/2-smerni ventili, bistabilni, veličina ventila 18 mm		
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	interno
Prekrivanje	negativno preklapanje	
Smer strujanja	revezibilno sa ograničenjima	
Pogodnost za vakuum	da	–
Nominalna širina	5,7 mm	6,6 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	1.260 l/min	1.975 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	1.200 l/min	2.010 l/min
b-vrednost	0,34	0,5
C-vrednost	5,02 l/sbar	6,73 l/sbar
Radni pritisak	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Radni pritisak	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar
Upravljački pritisak	0,15 ... 0,8 MPa	–
Upravljački pritisak	1,5 ... 8 bar	–
Maks. uključna frekvencija	5 Hz	
Uklopno vreme oko	8 ms	
Težina proizvoda	136 g	119 g

List sa podacima

Tehnički podaci – 5/3-smerni ventili, veličina ventila 10 mm							
Funkcija ventila	5/3 sa ventilacijom			5/3 zatvoreno			
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	interno		eksterni		interno	
Pneumatski priključak	Prirubnica/priključna baza	M5	M7	Prirubnica/priključna baza	M5		M7
Prekrivanje	negativno preklapanje			pozitivno preklapanje			
Smer strujanja	reverzibilno	nije reverzibilno		reverzibilno		nije reverzibilno	
Pogodnost za vakuum	da	–		da		–	
Nominalna širina	2,3 mm	2,2 mm	2,5 mm	2,1 mm			2,4 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	230 l/min	225 l/min	260 l/min	190 l/min	205 l/min		265 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	235 l/min	225 l/min	410 l/min	185 l/min	200 l/min		275 l/min
b-vrednost	0,46	0,49	0,38	0,37	0,48		0,51
C-vrednost	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,97 l/sbar	0,71 l/sbar			0,89 l/sbar
Radni pritisak	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa	
Radni pritisak	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar	
Upravljački pritisak	0,2 ... 0,8 MPa	–		0,25 ... 0,8 MPa		–	
Upravljački pritisak	2 ... 8 bar	–		2,5 ... 8 bar		–	
Maks. uključna frekvencija	3 Hz						
Uklopno vreme uklj	10 ms			9 ms			
Uklopno vreme isklj.	11 ms			26 ms			
Uklopno vreme oko	10 ms			13 ms			
Težina proizvoda	53 g	47 g		53 g		47 g	

Tehnički podaci – 5/3-smerni ventili, veličina ventila 14 mm					
Funkcija ventila	5/3 sa ventilacijom		5/3 zatvoreno		
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	interno	eksterni		interno
Pneumatski priključak	Prirubnica/priključna baza	G1/8	Prirubnica/priključna baza	G1/8	
Prekrivanje	negativno preklapanje		pozitivno preklapanje		
Smer strujanja	reverzibilno	nije reverzibilno	reverzibilno		nije reverzibilno
Pogodnost za vakuum	da	–	da		–
Nominalna širina	3,6 mm	3,9 mm	–	3,5 mm	
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	510 l/min	655 l/min	–	555 l/min	
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	540 l/min	670 l/min	–	515 l/min	
b-vrednost	0,33	0,4	–	0,47	
C-vrednost	2,05 l/sbar	2,34 l/sbar	–	1,94 l/sbar	
Radni pritisak	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Radni pritisak	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar
Upravljački pritisak	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,25 ... 0,8 MPa		–
Upravljački pritisak	2 ... 8 bar	–	2,5 ... 8 bar		–
Maks. uključna frekvencija	3 Hz				
Uklopno vreme uklj	13 ms		10 ms		
Uklopno vreme isklj.	12 ms		36 ms		
Uklopno vreme oko	12 ms		18 ms		
Težina proizvoda	84 g	75 g	84 g	75 g	

List sa podacima

Tehnički podaci – 5/3-smerni ventili, veličina ventila 18 mm					
Funkcija ventila	5/3 sa ventilacijom		5/3 zatvoreno		
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	interno	eksterni		interno
Pneumatski priključak	Prirubnica/priključna baza	G1/4	Prirubnica/priključna baza	G1/4	
Prekrivanje	negativno preklapanje		pozitivno preklapanje		
Smer strujanja	reverzibilno	nije reverzibilno	reverzibilno		nije reverzibilno
Pogodnost za vakuum	da	–	da		–
Nominalna širina	5,3 mm	5,7 mm	–	5,4 mm	
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	1.080 l/min	1.415 l/min	–	1.265 l/min	
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	1.135 l/min	1.490 l/min	–	1.200 l/min	
b-vrednost	0,3	0,42	–	0,44	
C-vrednost	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	–	4,52 l/sbar	
Radni pritisak	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Radni pritisak	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar
Upravljački pritisak	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,25 ... 0,8 MPa		–
Upravljački pritisak	2 ... 8 bar	–	2,5 ... 8 bar		–
Maks. uključna frekvencija	3 Hz				
Uklopno vreme uklj	20 ms		15 ms		
Uklopno vreme isklj.	23 ms		84 ms		
Uklopno vreme oko	20 ms		37 ms		
Težina proizvoda	136 g	119 g	136 g	119 g	

Radni i ekološki uslovi – ventili	
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inertni gasovi
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Ulje estra < 0,1mg/m³, prema ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura okruženja	-10 ... 60°C
Temperatura medija	-10 ... 60°C
Temperatura skladištenja	-20 ... 60°C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95%
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK[1)]	2 - umerena izloženost koroziji

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Radni i ekološki uslovi – 5/3-putna ventila						
Funkcija ventila	5/3 sa ventilacijom			5/3 zatvoreno		
Veličina ventila	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm	14 mm	18 mm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inertni gasovi					
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inertni gasovi					
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Ulje estra < 0,1mg/m³, prema ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)					
Temperatura okruženja	-10 ... 60°C			-10 ... 50°C	-10 ... 60°C	-5 ... 60°C
Temperatura medija	-10 ... 60°C			-10 ... 50°C	-10 ... 60°C	-5 ... 60°C
Temperatura skladištenja	-20 ... 60°C					
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95%					
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK[1)]	2 - umerena izloženost koroziji					

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

List sa podacima


Materijali – ventili	
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal opruge	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal zasuna klipa	POM
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Radni materijal zaptivki	HNBR; NBR
Materijal dinamičkih zaptivki	HNBR; TPE-U(PU)
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364 zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	NSF H1


Materijali – 5/3-putni ventili			
Veličina ventila	10 mm	14 mm	18 mm
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana		
Materijal opruge	visokolegirani čelik, nerđajući		
Materijal zasuna klipa	Aluminijumska legura za obrada	POM	
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući		
Radni materijal zaptivki	HNBR; NBR		
Materijal dinamičkih zaptivki	HNBR; TPE-U(PU)		
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS		
LABS usklađenost	VDMA24364 zona III		
Pogodnost za prehrambene proizvode	NSF H1		

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 10 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, interno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com






[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82


	B1	D2 ø	D3 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-T32	10,3	3,2	2,2	22,4	81,4	22	29,7	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,3	17,2
VUVX-L10-B52																
VUVX-L10-P53																

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 10 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, eksterno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84
[8] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L10-T32...Z	10,3	3,2	2,2	22,4
VUVX-L10-B52...Z				
VUVX-L10-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-T32...Z	81,4	22	30,1	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5
VUVX-L10-B52...Z													
VUVX-L10-P53...Z													


Dimenzije


Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 10 mm sa elektromagnetnom zavojnicom, interno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com









[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L10-M52	10,3	3,2	2,2	22,4

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-M52	67,2	22	29,7	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,3	17,2

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 10 mm sa magnetnom zavojnicom, spoljno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L10-M52...Z	10,3	3,2	2,2	22,4

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-M52...Z	67,2	22	30,1	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5

Dimenzije

Dimenzije – Priključni ventil ploče u veličini ventila 10 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak 12/14 za kontrolno vazdušno snabdevanje
[7] Povezivanje 82/84 za upravljački odvod vazduha


	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-T32	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2
VUVX-B10-B52						
VUVX-B10-P53						

	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-T32	81,4	11,3	11,3	12,2	67	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8
VUVX-B10-B52											
VUVX-B10-P53											

Dimenzije

Dimenzije – Priključno pločasto ventil u veličini ventila 10 mm sa elektromagnetnom zavojnicom, spoljno napajanje upravljačkog vazduha

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com




[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak 12/14 za kontrolno vazdušno snabdevanje
[7] Povezivanje 82/84 za upravljački odvod vazduha


	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-M52	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-M52	67,2	11,3	11,3	12,2	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8

Dimenzije

Dimenzije – Blok ventila u veličini ventila 10 mm sa čaurom ventila Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Vertikalna ploča za dovod/odvod
[8] pokrivna ploča za prazno mesto
[9] Pričvršćivanje na H-šinu

Dimenzije

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-10	52,1	70,7	66,7	54,5	32,5	16,5	6,3	0,6	2,5	41	24,5	8

	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VTIX-10	4,5	69,8	64,8	60,9	49,1	45,7	45,2	16,8	9,8	6


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-10	5	10	10,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-10S-...-2	40,5	40,5	44,5
VABM-L1-10S-...-3	51	51	55
VABM-L1-10S-...-4	61,5	61,5	65,5
VABM-L1-10S-...-5	72	72	76
VABM-L1-10S-...-6	82,5	82,5	86,5
VABM-L1-10S-...-7	93	93	97
VABM-L1-10S-...-8	103,5	103,5	107,5
VABM-L1-10S-...-9	114	114	118
VABM-L1-10S-...-10	124,5	124,5	128,5
VABM-L1-10S-...-12	145,5	145,5	149,5
VABM-L1-10S-...-14	166,5	166,5	170,5
VABM-L1-10S-...-16	187,5	187,5	191,5
VABM-L1-10S-...-22	250,5	250,5	254,5

Dimenzije

Dimenzije – Blok ventila u veličini ventila 10 mm sa ventilima na priključnoj ploči

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Povezivanje 82/84 za upravljački odvod vazduha
[8] Prebacivanje dovoda kontrolisanog vazduha
[9] pokrivna ploča za prazno mesto
[10] Pričvršćivanje na H-šinu

Dimenzije

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-10	56,6	67,1	34,4	18,4	0,2	2,9	42,2	26,4	10,6	52	44,9

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-10	4,5	61,3	56,3	52,9	52,4	24	16,6	6,8	11,2	7,9	20	15	19,3	17,2	5,3


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-10	4,6	10,9	10,5	2,4	0,6	13,9	10,5	9,5	10,6	10,5


	L1	L2	L4
VABM-L3-10W-...-2	41,5	30,5	44,5
VABM-L3-10W-...-3	52	41	55
VABM-L3-10W-...-4	62,5	51,5	65,5
VABM-L3-10W-...-5	73	62	76
VABM-L3-10W-...-6	83,5	72,5	86,5
VABM-L3-10W-...-7	94	83	97
VABM-L3-10W-...-8	104,5	93,5	107,5
VABM-L3-10W-...-9	115	104	118
VABM-L3-10W-...-10	125,5	114,5	128,5
VABM-L3-10W-...-12	146,5	135,5	149,5
VABM-L3-10W-...-14	167,5	156,5	170,5
VABM-L3-10W-...-16	188,5	177,5	191,5

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 14 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, interno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com






[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82


	B1	D2 ø	D3 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-T32	14,4	4,2	2,8	23,8	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6
VUVX-L14-B52																
VUVX-L14-P53																

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 14 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, eksterno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84
[8] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L14-T32...Z	10,3	4,2	2,8	23,8
VUVX-L14-B52...Z				
VUVX-L14-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-T32...Z	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14
VUVX-L14-B52...Z													
VUVX-L14-P53...Z													

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 14 mm sa elektromagnetnom zavojnicom, interno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L14-M52	14,4	4,2	2,8	23,8

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-M52	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 14 mm sa magnetnom zavojnicom, spoljno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L14-M52...Z	14,4	4,2	2,8	23,8

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-M52...Z	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14

Dimenzije

Dimenzije – Priključni ventil ploče u veličini ventila 14 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak 12/14 za kontrolno vazdušno snabdevanje
[7] Povezivanje 82/84 za upravljački odvod vazduha


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-T32	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8
VUVX-B14-B52							
VUVX-B14-P53							


	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-T32	101,6	14,4	14,4	18,9	87,2	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3
VUVX-B14-B52												
VUVX-B14-P53												

Dimenzije

Dimenzije – Priključno pločasto ventil u veličini ventila 14 mm sa elektromagnetnom zavojnicom, spoljno napajanje upravljačkog vazduha

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com






[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak 12/14 za kontrolno vazdušno snabdevanje
[7] Povezivanje 82/84 za upravljački odvod vazduha

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-M52	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-M52	87,8	14,4	14,4	18,9	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3

Dimenzije

Dimenzije – Blok ventila u veličini ventila 14 mm sa čaurom ventila Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Vertikalna ploča za dovod/odvod
[8] pokrivna ploča za prazno mesto
[9] Pričvršćivanje na H-šinu

Dimenzije

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-14	72,9	92,1	87,3	74,6	46,5	26,5	9,2	0,9	3,2	56,6	36,5	16,4

	D2 ø	H1	H2	H3	H4	H7	H8	H9
VTIX-14	4,5	79,5	74,6	70,6	54,1	20	10,6	6,5


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-14	5	12	16	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-14S-...-2	50	40	54
VABM-L1-14S-...-3	66	56	70
VABM-L1-14S-...-4	82	72	86
VABM-L1-14S-...-5	98	88	102
VABM-L1-14S-...-6	114	104	118
VABM-L1-14S-...-7	130	120	134
VABM-L1-14S-...-8	146	136	150
VABM-L1-14S-...-9	162	152	166
VABM-L1-14S-...-10	178	168	182
VABM-L1-14S-...-12	210	200	214
VABM-L1-14S-...-14	242	232	246
VABM-L1-14S-...-16	274	264	278

Dimenzije

Dimenzije – Blok ventila u veličini ventila 14 mm sa ventilima na priključnoj ploči

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak 12/14 za kontrolno vazdušno snabdevanje
[7] Povezivanje 82/84 za upravljački odvod vazduha
[8] Prebacivanje dovoda kontrolisanog vazduha
[9] pokrivna ploča za prazno mesto
[10] Pričvršćivanje na H-šinu

Dimenzije

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-14	74	87,7	45,5	25,5	0,4	3,7	55,2	35,8	15,7	69,2	62,4

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-14	4,5	68,9	63,9	52,9	60	29,8	17	6,8	14,6	10	24,7	13,5	23,7	22,8	7,5


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-14	7,5	12,6	16	0,5	1,3	22,5	16	12,4	14,3	16


	L1	L2	L4
VABM-L3-14W-...-2	55,8	40	54
VABM-L3-14W-...-3	71,8	56	70
VABM-L3-14W-...-4	87,8	72	86
VABM-L3-14W-...-5	103,8	88	102
VABM-L3-14W-...-6	119,8	104	118
VABM-L3-14W-...-7	135,8	120	134
VABM-L3-14W-...-8	151,8	136	150
VABM-L3-14W-...-9	167,8	152	166
VABM-L3-14W-...-10	183,8	168	182
VABM-L3-14W-...-12	215,8	200	214
VABM-L3-14W-...-14	247,8	232	246
VABM-L3-14W-...-16	279,8	264	278

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 18 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, interno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82


	B1	B7	B8	D2 Ø	D2 Ø	H1
VUVX-L18-T32	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52						
VUVX-L18-P53						


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-T32	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2
VUVX-L18-B52												
VUVX-L18-P53												

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 18 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, eksterno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84
[8] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-T32...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52...Z							
VUVX-L18-P53...Z							


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-T32...Z	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17
VUVX-L18-B52...Z													
VUVX-L18-P53...Z													

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 18 mm sa elektromagnetnom zavojnicom, interno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84


	B1	B7	B8	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-M52	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 18 mm sa magnetnom zavojnicom, spoljno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-M52...Z	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17


Dimenzije


Dimenzije – Priključni ventil ploče u veličini ventila 18 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com









[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak 12/14 za kontrolno vazdušno snabdevanje
[7] Povezivanje 82/84 za upravljački odvod vazduha


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-T32	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	3,2
VUVX-B18-B52									
VUVX-B18-P53									


	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-T32	122,8	20,8	20,8	22,4	108,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4
VUVX-B18-B52												
VUVX-B18-P53												

Dimenzije

Dimenzije – Priključno pločasto ventil u veličini ventila 18 mm sa elektromagnetnom zavojnicom, spoljno napajanje upravljačkog vazduha

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com






[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak 12/14 za kontrolno vazdušno snabdevanje
[7] Povezivanje 82/84 za upravljački odvod vazduha

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-M52	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	5,5

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-M52	109,2	20,8	20,8	22,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4

Dimenzije

Dimenzije – Blok ventila u veličini ventila 18 mm sa čaurom ventila Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] pokrivna ploča za prazno mesto
[8] Pričvršćivanje na H-šinu

Dimenzije

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-18	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8

	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-18	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,6


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-18	6	15,5	19	1	1

	L1	L2	L4
VABM-L1-18S-...-2	65	53	67
VABM-L1-18S-...-3	84	72	86
VABM-L1-18S-...-4	103	91	105
VABM-L1-18S-...-5	122	110	124
VABM-L1-18S-...-6	141	129	143
VABM-L1-18S-...-7	160	148	162
VABM-L1-18S-...-8	179	167	181
VABM-L1-18S-...-9	198	186	200
VABM-L1-18S-...-10	217	205	219
VABM-L1-18S-...-12	255	243	257
VABM-L1-18S-...-14	293	281	295
VABM-L1-18S-...-16	331	319	333

Dimenzije

Dimenzije – Blok ventila u veličini ventila 18 mm sa ventilima na priključnoj ploči

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak 12/14 za kontrolno vazdušno snabdevanje
[7] Povezivanje 82/84 za upravljački odvod vazduha
[8] Prebacivanje dovoda kontrolisanog vazduha
[9] pokrivna ploča za prazno mesto
[10] Pričvršćivanje na H-šinu

Dimenzije

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-18	96,5	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	73,1	47,8	22,5	89,6	77,8

	D2 ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-18	4,5	83,8	78,7	75,3	38,5	22,5	6,8	18,7	13	32	23,5	30,7	29,3	10


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-18	6	16,4	19	1	2	21,4	19	12,4	18,6	19


	L1	L2	L4
VABM-L3-18W-...-2	61	49	60
VABM-L3-18W-...-3	80	68	79
VABM-L3-18W-...-4	99	87	98
VABM-L3-18W-...-5	118	106	117
VABM-L3-18W-...-6	137	125	136
VABM-L3-18W-...-7	156	144	155
VABM-L3-18W-...-8	175	163	174
VABM-L3-18W-...-9	194	182	193
VABM-L3-18W-...-10	213	201	212
VABM-L3-18W-...-12	251	239	250
VABM-L3-18W-...-14	289	277	288
VABM-L3-18W-...-16	327	315	326

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 24 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, interno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L24-T32	23,7	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52				
VUVX-L24-P53				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-T32	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2
VUVX-L24-B52												
VUVX-L24-P53												

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 24 mm sa dve elektromagnetne zavojnice, eksterno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84
[8] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82


	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-T32...Z	18,6	3,5	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52...Z					
VUVX-L24-P53...Z					


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-T32...Z	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1
VUVX-L24-B52...Z													
VUVX-L24-P53...Z													

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 24 mm sa elektromagnetnom zavojnicom, interno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com





[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L24-M52	23,7	5,5	3,2	30,3


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-M52	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil u veličini ventila 24 mm sa magnetnom zavojnicom, spoljno napajanje upravljačkim vazduhom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com






[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84

	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-M52...Z	23,7	3,5	5,5	3,2	30,3

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-M52...Z	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1

Dimenzije

Dimenzije – Blok ventila u veličini ventila 24 mm sa čaurom ventila Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Priključak 1
[2] Priključak 2
[3] Priključak 3
[4] Priključak 4
[5] Priključak 5
[6] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
[7] pokrivna ploča za prazno mesto
[8] Pričvršćivanje na H-šinu

Dimenzije

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-24	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8

	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-24	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,5


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-24	5	18	24,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L3-24S-...-2	70,5	60,5	74,5
VABM-L3-24S-...-3	95	85	99
VABM-L3-24S-...-4	119,5	109,5	123,5
VABM-L3-24S-...-5	144	134	148
VABM-L3-24S-...-6	168,5	158,5	172,5
VABM-L3-24S-...-7	193	183	197
VABM-L3-24S-...-8	217,5	207,5	221,5
VABM-L3-24S-...-9	242	232	246
VABM-L3-24S-...-10	266,5	256,5	270,5
VABM-L3-24S-...-12	315,5	305,5	319,5
VABM-L3-24S-...-14	364,5	354,5	368,5
VABM-L3-24S-...-16	413,5	403,5	417,5

Dimenzije

Dimenzije – Ručna pomoćna aktivacija

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



	H1			
	–	VAMC-L3-CD	VAMC-L3-CH	VAMC-L3-CS
VUVX-L10	32,3	33,6	33,6	37,6
VUVX-B10				
VUVX-L14	34,1	35,4	35,4	39,6
VUVX-B14				
VUVX-L18	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B18				
VUVX-L24	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B24				


Podaci za narudžbu

Podaci za poručivanje – modularni sistem za ventile VUVX

Veličina ventila	Funkcija ventila	Način vraćanja u prethodni položaj	Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	Radni pritisak	Br. dela	Tip
10 mm 14 mm 18 mm 24 mm	2x3/2 zatvoreni monostabilni 2x3/2 otvoreno monostabilno 2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno 5/2 bistabilni 5/2 monostabilni 5/3 pod pritiskom 5/3 sa ventilacijom 5/3 zatvoreno	mehanička opruga pneumatska opruga	190 ... 2200 l/min	-0,09 ... 0.8 MPa	**8000855**	**VUVX-**

Pregled periferije


Ventil sa rukavcem



Pribor			→ Strana/Internet
	Tip/kod porudžbine	Opis	
[1]	Elektromagnetni ventil	sa zaptivkom kao polu-mufni ventil na napojnoj ploči	63
[2]	Električna priključna baza	Priključak prikaz spoja H ugaoni	72
[3]	Električna priključna baza	Priključak M8x1, ugaoni	72
[4]	Poklopac za ručnu pomoćnu aktivaciju	Funkcija sakrivena	66
[5]	Poklopac za ručnu pomoćnu aktivaciju	Funkcija sa pritiskom	66
[6]	Poklopac za ručnu pomoćnu aktivaciju	Funkcija sa zaključavanjem	
[7]	Utični priključci	za priključivanje spolja kalibrisanih pneumatskih creva	68
[8]	Zaptivka	za upotrebu ventila kao polumufni ventil na napojnoj ploči	71
[9]	Prigušnik buke	za priključke za odvod vazduha	67

Pregled periferije

Blok ventila sa polu-mufnim ventilima




Pribor			→ Strana/Internet
	Tip/kod porudžbine	Opis	
[1]	Elektromagnetni ventil	sa zaptivkom kao polu-mufni ventil na napojnoj ploči	63
[2]	Električna priključna baza	Priključak prikaz povezivanja izbira	72
[3]	Poklopac za ručnu pomoćnu aktivaciju	Funkcija sakrivena	66
[4]	Poklopac za ručnu pomoćnu aktivaciju	Funkcija sa pritiskom	66
[5]	Poklopac za ručnu pomoćnu aktivaciju	Funkcija sa zaključavanjem	
[6]	Držač oznake	Dimenzije 10x20 mm	66
[7]	Utični priključci	za priključivanje spolja kalibrisanih pneumatskih creva	68
[8]	Zaptivka	za upotrebu ventila kao polumufni ventil na napojnoj ploči	71
[9]	Ploča za napajanje pritiskom vertikalna	Dovod pritiska na kanal 1	71

Pregled periferije

Pribor			→ Strana/Internet
	Tip/kod porudžbine	Opis	
[10]	Blok ventila	sa ventilima sa polumuftom	
[11]	Separator	za odvajanje zona pritiska	70
[12]	Prigušnik buke	za priključke za odvod vazduha	67
[13]	Čep	Za zatvaranje nepotrebnih veza	66
[14]	H-šina montaža	za montažu na H-šine prema EN 60715	71
[15]	Elektromagnetni ventil	Ventil sa priključkom za utikač pozadi	71

Pregled periferije

Blok ventila sa ventilima na priključnoj ploči




Pribor			→ Strana/Internet
	Tip/kod porudžbine	Opis	
[1]	Blok ventila	sa ventilima na priključnoj ploči	
[2]	Elektromagnetni ventil	Ventil na priključnoj bazi	57
[3]	Električna priključna baza	Priključak prikaz povezivanja izbira	72
[4]	Poklopac za ručnu pomoćnu aktivaciju	Funkcija sakrivena	66
[5]	Poklopac za ručnu pomoćnu aktivaciju	Funkcija sa pritiskom	66
[6]	Poklopac za ručnu pomoćnu aktivaciju	Funkcija sa zaključavanjem	
[7]	Držač oznake	Dimenzije 10x20 mm	66
[8]	Čep	Za zatvaranje nepotrebnih veza	66
[9]	Utični priključci	za priključivanje spolja kalibrisanih pneumatskih creva	68

Pregled periferije

Pribor			→ Strana/Internet
	Tip/kod porudžbine	Opis	
[10]	Prigušnik buke	za priključke za odvod vazduha	67
[11]	Separator	za odvajanje zona pritiska	70
[12]	H-šina montaža	za montažu na H-šine prema EN 60715	71


Pribor

2x3/2 smerni ventil, početni položaj zatvoren, monostabilno, mehaničko opružno vraćanje, interna kontrola dovoda vazduha Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil sa rukavcem	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243092**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1H2L**
				8243103	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243060**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1P3**
				8243071	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243124**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1R8L**
				8243135	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243244**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243231**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243257**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243311**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243300**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243322**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1R8L**


2x3/2 smerni ventil, osnovni položaj zatvoren, monostabilan, način vraćanja mehanička opruga, eksterno snabdevanje upravljanjem vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243114**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243082**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243146**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243280**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243270**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243290**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243343**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243333**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243353**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1R8L**


Pribor

2x3/2 smerni ventil, normalno zatvoren, monostabilan, način povratka pneumatska opruga, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom Link vuvx




Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil sa rukavcem	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8255990**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L-W1**
				8243091	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L**
				8243102	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243059**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1P3**
				8243070	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243123**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1R8L**
				8243134	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243243**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L**
				8255999	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L-W1**
			Bez električne priključne baze	**8243230**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243256**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243310**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243299**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243321**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1R8L**

2x3/2 smerni ventil, osnovni položaj zatvoren, monostabilno, način povrata pomoću pneumatske opruge, spoljašnje napajanje kontrolnim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	10 mm	negativno preklapanje	Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243145**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1R8L**


2x3/2 smerni ventil, osnovni položaj zatvoren, monostabilno, način povrata pomoću pneumatske opruge, spoljašnje napajanje kontrolnim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243113**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243081**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1P3**


Pribor

2x3/2 smerni ventil, osnovni položaj zatvoren, monostabilno, način povrata pomoću pneumatske opruge, spoljašnje napajanje kontrolnim vazduhom Link vuvx




Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	14 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243279**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243269**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243289**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243342**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243332**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243352**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1R8L**

2x3/2 direkcioni ventil, osnovni položaj otvoren, monostabilan, povratni mehanizam mehanička opruga, unutrašnje komandno vazdušno napajanje Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil sa rukavcem	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243105**	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1H2L**
				8243094	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243062**	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1P3**
				8243073	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243126**	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1R8L**
				8243137	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243246**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243233**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243259**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243313**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243302**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243324**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1R8L**


2x3/2 smerni ventil, osnovni položaj otvoren, monostabilan, metoda vraćanja mehanička opruga, spoljno napajanje upravljačkim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243115**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243083**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243147**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243281**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1H2L**


Pribor

2x3/2 smerni ventil, osnovni položaj otvoren, monostabilan, metoda vraćanja mehanička opruga, spoljno napajanje upravljačkim vazduhom Link vuvx




Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	14 mm	negativno preklapanje	Bez električne priključne baze	8243271	VUVX-B14-T32U-MZT-F-1P3
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	8243291	VUVX-B14-T32U-MZT-F-1R8L
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	8243344	VUVX-B18-T32U-MZT-F-1H2L
			Bez električne priključne baze	8243334	VUVX-B18-T32U-MZT-F-1P3
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	8243354	VUVX-B18-T32U-MZT-F-1R8L

2x3/2 smerni ventil, početni položaj otvoren/zatvoren, monostabilan, vrsta povratka mehanička opruga, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil sa rukavcem	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	8243106	VUVX-L10-T32H-MT-M7-1H2L
				8243095	VUVX-L10-T32H-MT-M5-1H2L
			Bez električne priključne baze	8243074	VUVX-L10-T32H-MT-M7-1P3
				8243063	VUVX-L10-T32H-MT-M5-1P3
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	8243127	VUVX-L10-T32H-MT-M5-1R8L
				8243138	VUVX-L10-T32H-MT-M7-1R8L
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	8243247	VUVX-L14-T32H-MT-G18-1H2L
			Bez električne priključne baze	8243234	VUVX-L14-T32H-MT-G18-1P3
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	8243260	VUVX-L14-T32H-MT-G18-1R8L
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	8243314	VUVX-L18-T32H-MT-G14-1H2L
			Bez električne priključne baze	8243303	VUVX-L18-T32H-MT-G14-1P3
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	8243325	VUVX-L18-T32H-MT-G14-1R8L


2x3/2 smerni ventil, početni položaj otvoren/zatvoren, monostabilan, način povratka mehanička opruga, spoljašnje snabdevanje kontrolnim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	8243116	VUVX-B10-T32H-MZT-F-1H2L
			Bez električne priključne baze	8243084	VUVX-B10-T32H-MZT-F-1P3
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	8243148	VUVX-B10-T32H-MZT-F-1R8L
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	8243282	VUVX-B14-T32H-MZT-F-1H2L
			Bez električne priključne baze	8243272	VUVX-B14-T32H-MZT-F-1P3


Pribor

2x3/2 smerni ventil, početni položaj otvoren/zatvoren, monostabilan, način povratka mehanička opruga, spoljašnje snabdevanje kontrolnim vazduhom Link vuvx




Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	14 mm	negativno preklapanje	Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243292**	**VUVX-B14-T32H-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243345**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243335**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243355**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1R8L**

5/2 smerni ventil, monostabilan, tip povratka mehanička opruga, interno snabdevanje upravljačkog vazduha Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil sa rukavcem	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8256005**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1**
				8243097	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L**
				8255991	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1**
				8243108	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243076**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1P3**
				8243065	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243140**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1R8L**
				8243129	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8256001**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1**
				8243251	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243238**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243264**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8256010**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1**
				8243316	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243305**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243327**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1R8L**


5/2 smerni ventil, monostabilni, povratna opcija mehanička opruga, spoljašnje upravljanje vazdušnim napajanjem Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243118**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243086**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243150**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243284**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243274**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243294**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1R8L**


Pribor

5/2 smerni ventil, monostabilni, povratna opcija mehanička opruga, spoljašnje upravljanje vazdušnim napajanjem Link vuvx




Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	18 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243347**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243337**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243357**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1R8L**

5/2 smerni ventil, monostabilan, tip povratka pneumatska opruga, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil sa rukavcem	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8255992**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L-W1**
				8255993	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L-W1**
				8243107	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L**
				8243096	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243064**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1P3**
				8243075	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243128**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1R8L**
				8243139	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8256000**	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1**
				8243250	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243237**	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1P3**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8256009**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L-W1**
				8243315	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243304**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243326**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1R8L**
Ventil sa polurukavcem	10 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8255994**	**VUVX-S10-M52-AT-M5-1H2L-W1**
	14 mm			**8256002**	**VUVX-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1**


5/2 smerni ventil, monostabilan, način vraćanja pneumatska opruga, eksterno napajanje upravljačkim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243117**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243085**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243149**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243283**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243273**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243293**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243346**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243336**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1P3**


Pribor

5/2 smerni ventil, monostabilan, način vraćanja pneumatska opruga, eksterno napajanje upravljačkim vazduhom Link vuvx




Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	18 mm	negativno preklapanje	Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243356**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1R8L**

5/2 smerni ventil, bistabilan, interna snabdevanja kontrolnog vazduha Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil sa rukavcem	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243098**	**VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L**
				8255995	**VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L-W1**
				8256006	**VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L-W1**
				8243109	**VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243077**	**VUVX-L10-B52-T-M7-1P3**
				8243066	**VUVX-L10-B52-T-M5-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243141**	**VUVX-L10-B52-T-M7-1R8L**
				8243130	**VUVX-L10-B52-T-M5-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243252**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L**
				8256003	**VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L-W1**
			Bez električne priključne baze	**8243239**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243265**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8256011**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L-W1**
				8243317	**VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243306**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243328**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1R8L**


5/2 smerni ventil, bistabilan, spoljno napajanje upravljačkim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243119**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243087**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243151**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243285**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243275**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243295**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243348**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243338**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243358**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1R8L**


Pribor

5/3 direkcioni ventil, neutralni položaj odzračen, način povratka mehanička opruga, interno napajanje upravljačkim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil sa rukavcem	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243111**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1H2L**
				8243100	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243079**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1P3**
				8243068	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243143**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1R8L**
				8243132	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243254**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243241**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243267**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243319**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243308**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243330**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1R8L**


5/3 smerni ventil, osnovni položaj ventilisan, način povratka mehanička opruga, eksterno napajanje kontrolnog vazduha Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	10 mm	negativno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	**8243121**	**VUVX-B10-P53E-ZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243089**	**VUVX-B10-P53E-ZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243153**	**VUVX-B10-P53E-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243287**	**VUVX-B14-P53E-ZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243277**	**VUVX-B14-P53E-ZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243297**	**VUVX-B14-P53E-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243350**	**VUVX-B18-P53E-ZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243340**	**VUVX-B18-P53E-ZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243360**	**VUVX-B18-P53E-ZT-F-1R8L**


Pribor

5/3 smerni ventil, početni položaj zatvoren, način povratka mehanička opruga, unutrašnje napajanje kontrolnim vazduhom Link vuvx




Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil sa rukavcem	10 mm	pozitivno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	8255996	VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L-W1
				8243099	VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L
				8243110	VUVX-L10-P53C-T-M7-1H2L
			Bez električne priključne baze	8243067	VUVX-L10-P53C-T-M5-1P3
				8243078	VUVX-L10-P53C-T-M7-1P3
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	8243142	VUVX-L10-P53C-T-M7-1R8L
				8243131	VUVX-L10-P53C-T-M5-1R8L
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	8243253	VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L
				8256004	VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L-W1
			Bez električne priključne baze	8243240	VUVX-L14-P53C-T-G18-1P3
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	8243266	VUVX-L14-P53C-T-G18-1R8L
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	8243318	VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L
				8256012	VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L-W1
			Bez električne priključne baze	8243307	VUVX-L18-P53C-T-G14-1P3
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	8243329	VUVX-L18-P53C-T-G14-1R8L

5/3 smerni ventil, stanje mirovanja zatvoreno, način povratka mehanička opruga, spoljašnje napajanje kontrolnim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil sa rukavcem	10 mm	pozitivno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	8255989	VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1H2L
			Bez električne priključne baze	8255988	VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1P3
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	8255998	VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1H2L
			Bez električne priključne baze	8255997	VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1P3
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	8256008	VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1H2L
			Bez električne priključne baze	8256007	VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1P3


5/3 smerni ventil, stanje mirovanja zatvoreno, način povratka mehanička opruga, spoljašnje napajanje kontrolnim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	10 mm	pozitivno preklapanje	Slika priključka H horizontalni priključak	8243120	VUVX-B10-P53C-ZT-F-1H2L
			Bez električne priključne baze	8243088	VUVX-B10-P53C-ZT-F-1P3
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	8243152	VUVX-B10-P53C-ZT-F-1R8L
	14 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	8243286	VUVX-B14-P53C-ZT-F-1H2L
			Bez električne priključne baze	8243276	VUVX-B14-P53C-ZT-F-1P3

Pribor

5/3 smerni ventil, stanje mirovanja zatvoreno, način povratka mehanička opruga, spoljašnje napajanje kontrolnim vazduhom Link vuvx



Vrsta preklopnog ventila	Veličina ventila	Prekrivanje	Električni priključak	Br. dela	Tip
Ventil na priključnoj ploči	14 mm	pozitivno preklapanje	Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243296**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Slika priključka H horizontalni priključak	**8243349**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1H2L**
			Bez električne priključne baze	**8243339**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1P3**
			Pojedinačni utikač M8, 3-polni	**8243359**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1R8L**

Priključne letve za povezivanje ventila na priključnoj ploči Link vabm-l3



Vrsta priključka	Veličina konstrukcije	Mesta za ventile	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
Dovodni vazduh/izduvni vazduh/dovodni upravljački vazduh/izduvni upravljački vazduh	Veličina 10	2 mesta za ventile	107 g	**8251679**	**VABM-L3-10W-G18-M7-2**
			113 g	**8251667**	**VABM-L3-10W-G18-M5-2**
		3 mesta za ventile	135 g	**8251680**	**VABM-L3-10W-G18-M7-3**
			141 g	**8251668**	**VABM-L3-10W-G18-M5-3**
		4 mesta za ventile	163 g	**8251681**	**VABM-L3-10W-G18-M7-4**
			170 g	**8251669**	**VABM-L3-10W-G18-M5-4**
		5 mesta za ventile	191 g	**8251682**	**VABM-L3-10W-G18-M7-5**
			199 g	**8251670**	**VABM-L3-10W-G18-M5-5**
		6 mesta za ventile	219 g	**8251683**	**VABM-L3-10W-G18-M7-6**
			228 g	**8251671**	**VABM-L3-10W-G18-M5-6**
		7 mesta za ventile	247 g	**8251684**	**VABM-L3-10W-G18-M7-7**
			257 g	**8251672**	**VABM-L3-10W-G18-M5-7**
		8 mesta za ventile	275 g	**8251685**	**VABM-L3-10W-G18-M7-8**
			286 g	**8251673**	**VABM-L3-10W-G18-M5-8**
		9 mesta za ventile	303 g	**8251686**	**VABM-L3-10W-G18-M7-9**
			315 g	**8251674**	**VABM-L3-10W-G18-M5-9**
		10 mesta za ventile	331 g	**8251687**	**VABM-L3-10W-G18-M7-10**
			344 g	**8251675**	**VABM-L3-10W-G18-M5-10**
		12 mesta za ventile	387 g	**8251688**	**VABM-L3-10W-G18-M7-12**
			402 g	**8251676**	**VABM-L3-10W-G18-M5-12**
		14 mesta za ventile	443 g	**8251689**	**VABM-L3-10W-G18-M7-14**
			550 g	**8251677**	**VABM-L3-10W-G18-M5-14**
		16 mesta za ventile	499 g	**8251690**	**VABM-L3-10W-G18-M7-16**
				8251678	**VABM-L3-10W-G18-M5-16**
	Veličina 14	2 mesta za ventile	242 g	**8251691**	**VABM-L3-14W-G14-2**
		3 mesta za ventile	310 g	**8251692**	**VABM-L3-14W-G14-3**
		4 mesta za ventile	377 g	**8251693**	**VABM-L3-14W-G14-4**
		5 mesta za ventile	445 g	**8251694**	**VABM-L3-14W-G14-5**
		6 mesta za ventile	513 g	**8251695**	**VABM-L3-14W-G14-6**
		7 mesta za ventile	581 g	**8251696**	**VABM-L3-14W-G14-7**
		8 mesta za ventile	649 g	**8251697**	**VABM-L3-14W-G14-8**
		9 mesta za ventile	717 g	**8251698**	**VABM-L3-14W-G14-9**
		10 mesta za ventile	785 g	**8251699**	**VABM-L3-14W-G14-10**
		12 mesta za ventile	921 g	**8251700**	**VABM-L3-14W-G14-12**
		14 mesta za ventile	1.060 g	**8251701**	**VABM-L3-14W-G14-14**


Pribor

Priključne letve za povezivanje ventila na priključnoj ploči Link vabm-l3



Vrsta priključka	Veličina konstrukcije	Mesta za ventile	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
Dovodni vazduh/izduvni vazduh/dovodni upravljački vazduh/izduvni upravljački vazduh	Veličina 14	16 mesta za ventile	1.193 g	**8251702**	**VABM-L3-14W-G14-16**
	Veličina 18	2 mesta za ventile	452 g	**8251703**	**VABM-L3-18W-G38-2**
		3 mesta za ventile	580 g	**8251704**	**VABM-L3-18W-G38-3**
		4 mesta za ventile	708 g	**8251705**	**VABM-L3-18W-G38-4**
		5 mesta za ventile	836 g	**8251706**	**VABM-L3-18W-G38-5**
		6 mesta za ventile	964 g	**8251707**	**VABM-L3-18W-G38-6**
		7 mesta za ventile	1.092 g	**8251708**	**VABM-L3-18W-G38-7**
		8 mesta za ventile	1.220 g	**8251709**	**VABM-L3-18W-G38-8**
		9 mesta za ventile	1.348 g	**8251710**	**VABM-L3-18W-G38-9**
		10 mesta za ventile	1.476 g	**8251711**	**VABM-L3-18W-G38-10**
		12 mesta za ventile	1.732 g	**8251712**	**VABM-L3-18W-G38-12**
		14 mesta za ventile	1.988 g	**8251713**	**VABM-L3-18W-G38-14**
		16 mesta za ventile	2.244 g	**8251714**	**VABM-L3-18W-G38-16**


Priključne letve za linijske ventile sa unutrašnjim navojem Link vabm-l3



Vrsta priključka	Veličina konstrukcije	Mesta za ventile	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
Dovodni vazduh/izduvni vazduh	Veličina 10	2 mesta za ventile	66 g	**566558**	**VABM-L1-10S-G18-2**
		3 mesta za ventile	81 g	**566559**	**VABM-L1-10S-G18-3**
		4 mesta za ventile	96 g	**566560**	**VABM-L1-10S-G18-4**
		5 mesta za ventile	111 g	**566561**	**VABM-L1-10S-G18-5**
		6 mesta za ventile	126 g	**566562**	**VABM-L1-10S-G18-6**
		7 mesta za ventile	141 g	**566563**	**VABM-L1-10S-G18-7**
		8 mesta za ventile	156 g	**566564**	**VABM-L1-10S-G18-8**
		9 mesta za ventile	171 g	**566565**	**VABM-L1-10S-G18-9**
		10 mesta za ventile	186 g	**566566**	**VABM-L1-10S-G18-10**
		12 mesta za ventile	216 g	**566567**	**VABM-L1-10S-G18-12**
		14 mesta za ventile	246 g	**566568**	**VABM-L1-10S-G18-14**
		16 mesta za ventile	276 g	**566569**	**VABM-L1-10S-G18-16**
	Veličina 14	2 mesta za ventile	118 g	**566618**	**VABM-L1-14S-G14-2**
		3 mesta za ventile	159 g	**566619**	**VABM-L1-14S-G14-3**
		4 mesta za ventile	200 g	**566620**	**VABM-L1-14S-G14-4**
		5 mesta za ventile	241 g	**566621**	**VABM-L1-14S-G14-5**
		6 mesta za ventile	282 g	**566622**	**VABM-L1-14S-G14-6**
		7 mesta za ventile	323 g	**566623**	**VABM-L1-14S-G14-7**
		8 mesta za ventile	364 g	**566624**	**VABM-L1-14S-G14-8**
		9 mesta za ventile	405 g	**566625**	**VABM-L1-14S-G14-9**
		10 mesta za ventile	446 g	**566626**	**VABM-L1-14S-G14-10**
		12 mesta za ventile	528 g	**566627**	**VABM-L1-14S-G14-12**
		14 mesta za ventile	610 g	**566628**	**VABM-L1-14S-G14-14**
		16 mesta za ventile	692 g	**566629**	**VABM-L1-14S-G14-16**
	Veličina 18	2 mesta za ventile	226 g	**574455**	**VABM-L1-18S-G38-2**
		3 mesta za ventile	297 g	**574456**	**VABM-L1-18S-G38-3**
		4 mesta za ventile	368 g	**574457**	**VABM-L1-18S-G38-4**
		5 mesta za ventile	439 g	**574458**	**VABM-L1-18S-G38-5**
		6 mesta za ventile	510 g	**574459**	**VABM-L1-18S-G38-6**

Pribor

Priključne letve za linijske ventile sa unutrašnjim navojem Link vabm-l3



Vrsta priključka	Veličina konstrukcije	Mesta za ventile	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
Dovodni vazduh/izduvni vazduh	Veličina 18	7 mesta za ventile	581 g	574460	VABM-L1-18S-G38-7
		8 mesta za ventile	652 g	574461	VABM-L1-18S-G38-8
		9 mesta za ventile	723 g	574462	VABM-L1-18S-G38-9
		10 mesta za ventile	794 g	574463	VABM-L1-18S-G38-10
		12 mesta za ventile	936 g	574464	VABM-L1-18S-G38-12
		14 mesta za ventile	1.078 g	574465	VABM-L1-18S-G38-14
		16 mesta za ventile	1.220 g	574466	VABM-L1-18S-G38-16
	Veličina 24	2 mesta za ventile	261 g	8251715	VABM-L3-24S-G38-2
		3 mesta za ventile	353 g	8251716	VABM-L3-24S-G38-3
		4 mesta za ventile	445 g	8251717	VABM-L3-24S-G38-4
		5 mesta za ventile	537 g	8251718	VABM-L3-24S-G38-5
		6 mesta za ventile	629 g	8251719	VABM-L3-24S-G38-6
		7 mesta za ventile	721 g	8251720	VABM-L3-24S-G38-7
		8 mesta za ventile	813 g	8251721	VABM-L3-24S-G38-8
		9 mesta za ventile	905 g	8251722	VABM-L3-24S-G38-9
		10 mesta za ventile	997 g	8251723	VABM-L3-24S-G38-10
		12 mesta za ventile	1.181 g	8251724	VABM-L3-24S-G38-12
		14 mesta za ventile	1.365 g	8251725	VABM-L3-24S-G38-14
		16 mesta za ventile	1.549 g	8251726	VABM-L3-24S-G38-16

Poklopac za ručnu pomoćnu aktivaciju Link vamc



Vrsta pričvršćenja	Ručna pomoćna aktivacija	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
Isečak	Na dodir	0,15 g	8253129	VAMC-L3-CH
	Pokriveno		8253130	VAMC-L3-CS

Držač oznake Link aslr



Veličina konstrukcije	Veličina posude	Br. dela	Tip
10 x 20 mm		570818	ASLR-D-L1

Čep Link b



Pneumatski priključak 1	Vrsta pričvršćenja	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj M5	Imbus ključ SW2,5	10	174308	B-M5-B
Spoljašnji navoj M7	Unutrašnji šestougao SW3		174309	B-M7
Spoljašnji navoj G1/8	Unutrašnji šestougao SW5	100	534213	B-1/8-100
Spoljašnji navoj G1/4	Unutrašnji šestougao SW6	50	534214	B-1/4-50
Spoljašnji navoj G3/8	Unutrašnji šestougao SW8	20	534215	B-3/8-20

Pribor

Čep, pogodno za proizvodnju baterija sa smanjenim vrednostima Cu/Zn/Ni (F1a) Link b



Pneumatski priključak 1	Vrsta pričvršćenja	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj M5	Imbus ključ SW2,5	10	**8142288**	**B-M5-F1A**
Spoljašnji navoj M7	Unutrašnji šestougao SW3		**8144525**	**B-M7-F1A**
Spoljašnji navoj G1/8	Unutrašnji šestougao SW5		**8142289**	**B-1/8-F1A**
Spoljašnji navoj G1/4	Unutrašnji šestougao SW6		**8142290**	**B-1/4-F1A**
Spoljašnji navoj G3/8	Unutrašnji šestougao SW8	1	**8085675**	**NPQR-BK-G38**

Prigušnik buke Link amte



Pneumatski priključak	Protok u odnosu na atmosferu	Materijal umetka amortizera	Materijal navojnog rukavca	Veličina posude	Br. dela	Tip
M5	255 l/min	Bronza	Mesing	20	**1205858**	**AMTE-M-LH-M5**

Prigušnik buke, pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim sadržajem Cu/Zn/Ni (F1a) Link uc



Pneumatski priključak	Protok u odnosu na atmosferu	Materijal umetka amortizera	Materijal navojnog rukavca	Veličina posude	Br. dela	Tip
M5	350 l/min	PE	PE	50	**534217**	**UC-M5-50**
M7	800 l/min		PA-ojačan, PE	1	**161418**	**UC-M7**
			PE	50	**534218**	**UC-M7-50**
G1/8	1.700 l/min				**534219**	**UC-1/8-50**
G1/4	3.200 l/min			20	**534220**	**UC-1/4-20**
G3/8	5.000 l/min				**576759**	**UC-3/8-20**

priključak utični prav Link qsm



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Vrsta pričvršćenja	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj M5	za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm	Unutrašnji šestougao SW2	100	**132916**	**QSM-M5-3-I-R-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	Imbus ključ SW2,5	1	**130593**	**QSM-M5-5/32-I-U-M**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	Unutrašnji šestougao SW2	10	**183749**	**QSM-M5-1/8-I-U-M**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 3/16“	Imbus ključ SW2,5	1	**183750**	**QSM-M5-3/16-I-U-M**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“			**130591**	**QSM-M5-1/4-I-U-M**
Spoljašnji navoj M7	za crevo sa spoljašnjim Ø 3/16“	Unutrašnji šestougao SW3		**183739**	**QSM-M7-3/16-I-U-M**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	Unutrašnji šestougao SW4		**183740**	**QSM-M7-1/4-I-U-M**
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	Unutrašnji šestougao SW3	10	**8112971**	**NPQE-DK-G18-Q4-P10**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	Unutrašnji šestougao SW4		**8112975**	**NPQE-DK-G14-Q6-P10**
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“		1	**183741**	**QS-1/8-1/4-I-U-M**

Pribor

priključak utični prav Link qsm



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Vrsta pričvršćenja	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16“	Unutrašnji šestougao SW5	1	**183742**	**QS-1/8-5/16-I-U-M**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	Spoljašnji šestougao SW14, Unutrašnji šestougao SW5	10	**533219**	**QB-1/4-1/4-U-M**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16“	Unutrašnji šestougao SW6	1	**183743**	**QS-1/4-5/16-I-U-M**
	za crevo-spoljašnji Ø 3/8“	Unutrašnji šestougao SW7		**183744**	**QS-1/4-3/8-I-U-M**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	Unutrašnji šestougao SW6	10	**153019**	**QS-3/8-10-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	Unutrašnji šestougao SW8		**153020**	**QS-3/8-12-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	Spoljašnji šestougao SW22	1	**164957**	**QS-3/8-16**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16“	Spoljašnji šestougao SW17, Unutrašnji šestougao SW6	10	**533223**	**QB-3/8-5/16-U-M**
	za crevo-spoljašnji Ø 3/8“	Spoljašnji šestougao SW17, Unutrašnji šestougao SW8	5	**533224**	**QB-3/8-3/8-U-M**
	za crevo-spoljašnji Ø 1/2“	Spoljašnji šestougao SW21, Imbus ključ SW10		**533225**	**QB-3/8-1/2-U-M**

Priključci utični ugaoni Link qsm



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Vrsta pričvršćenja	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj M5	za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm	Spoljašnji šesterougaoni SW8	100	**130770**	**QSML-M5-3-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm			**130771**	**QSML-M5-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm			**130772**	**QSML-M5-6-100**
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	Spoljašnji šestougao SW13		**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm		50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	Spoljašnji šestougao SW10	100	**130765**	**QSML-1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	Spoljašnji šestougao SW12	10	**190658**	**QSL-1/8-10**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“			**533235**	**QBL-1/8-1/4-U-M**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16“	Spoljašnji šestougao SW14		**533236**	**QBL-1/8-5/16-U-M**
	za crevo-spoljašnji Ø 3/8“	Spoljašnji šestougao SW17	5	**562578**	**QBL-1/8-3/8-U-M**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	Spoljašnji šestougao SW14	100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm		10	**153049**	**QSL-1/4-8**
			50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm		10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16“		10	**533239**	**QBL-1/4-5/16-U-M**
	za crevo-spoljašnji Ø 3/8“	Spoljašnji šestougao SW17	5	**533240**	**QBL-1/4-3/8-U-M**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm		10	**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm		10	**153052**	**QSL-3/8-10**

Pribor

Priključci utični ugaoni Link qsm



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Vrsta pričvršćenja	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	Spoljašnji šestougao SW17	20	130736	QSL-3/8-10-20
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm		10	153053	QSL-3/8-12
			20	130737	QSL-3/8-12-20
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	Spoljašnji šestougao SW22	1	164958	QSL-3/8-16
	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16“	Spoljašnji šestougao SW17	5	533242	QBL-3/8-5/16-U-M
	za crevo-spoljašnji Ø 3/8“			533243	QBL-3/8-3/8-U-M
	za crevo-spoljašnji Ø 1/2“	Spoljašnji šestougao SW19		533244	QBL-3/8-1/2-U-M

Priključci utični pod uglom, duga izvedba Link qsm



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Vrsta pričvršćenja	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj M5	za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm	Spoljašnji šesterougaoni SW8	100	133012	QSMLL-M5-3-100
	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm			133013	QSMLL-M5-4-100
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm		10	153341	QSMLL-M5-6
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	Spoljašnji šestougao SW13		186127	QSLL-G1/8-4
			100	133015	QSLL-G1/8-4-100
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm		10	186128	QSLL-G1/8-6
			100	133016	QSLL-G1/8-6-100
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm			133017	QSLL-G1/8-8-100
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	Spoljašnji šestougao SW17	10	186129	QSLL-G1/4-6
Spoljašnji navoj R1/4		Spoljašnji šestougao SW14		153078	QSLL-1/4-6
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm			153080	QSLL-1/4-8
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm			153082	QSLL-1/4-10
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	Spoljašnji šestougao SW17		153081	QSLL-3/8-8
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm			153083	QSLL-3/8-10
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm			153084	QSLL-3/8-12

Priključci utični, pogodni za proizvodnju baterija sa smanjenim vrednostima Cu/Zn/Ni (F1a) Link npqe



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Vrsta pričvršćenja	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj M3	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	Imbus ključ SW1,5	10	8158773	NPQE-DK-M3-Q4-F1A-P10
Spoljašnji navoj M5		Imbus ključ SW2,5		8144595	NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm			8144596	NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10
Spoljašnji navoj M7	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	Unutrašnji šestougao SW3		8144597	NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	Unutrašnji šestougao SW4		8144598	NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10
Spoljašnji navoj G1/8				8144600	NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	Unutrašnji šestougao SW5		8144601	NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10

Pribor

Priključci utični, pogodni za proizvodnju baterija sa smanjenim vrednostima Cu/Zn/Ni (F1a) Link npqe



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Vrsta pričvršćenja	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	Unutrašnji šestougao SW5	10	8144602	NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	Unutrašnji šestougao SW4		8144603	NPQE-DK-G14-Q6-F1A-P10
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	Unutrašnji šestougao SW6		8144604	NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	Unutrašnji šestougao SW7		8144605	NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm			8144606	NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	Unutrašnji šestougao SW6	1	8086953	NPQR-DK-G38-Q8
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	Unutrašnji šestougao SW7		8085667	NPQR-DK-G38-Q10
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	Unutrašnji šestougao SW8		8085668	NPQR-DK-G38-Q12

Separator Link vabd



Veličina konstrukcije	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
Veličina 14		10 g	8168590	VABD-14-B-F1A

Separator, pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim vrednostima Cu/Zn/Ni (F1a) Link vabd



Veličina konstrukcije	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
Veličina 6		7 g	8145478	VABD-6-B-F1A
Veličina 8		8 g	8145479	VABD-8-B-F1A
Veličina 10		10 g	8145480	VABD-10-B-F1A
Veličina 12		13 g	8145481	VABD-12-B-F1A

Pokrivna ploča Link vabb



Veličina ventila	Vrsta pričvršćenja	Veličina posude	Br. dela	Tip
10 mm	sa prolaznim otvorom za vijak M2	1	8251747	VABB-L3-10
14 mm	sa prolaznim otvorom za vijak M2,5		8251748	VABB-L3-14
18 mm	sa prolaznim otvorom za vijak M3		8251749	VABB-L3-18-P14
24 mm			8251750	VABB-L3-24

Pribor

Ploča za napajanje pritiskom vertikalna Link vabf



Veličina ventila	Dimenzija mrežice	Pneumatski priključak 1	Br. dela	Tip
	10,5 mm	M7	**574592**	**VABF-L1-P3A3-M7**
	16 mm	G1/8	**574593**	**VABF-L1-P3A3-G18**

Vertikalna ploča za odušak Link vabf



Veličina ventila	Dimenzija mrežice	Pneumatski priključak: 5	Pneumatski priključak 3	Br. dela	Tip
	10,5 mm	M7	M7	**574594**	**VABF-L1-P7A13-M7**
	16 mm	G1/8	G1/8	**574595**	**VABF-L1-P7A13-G18**

Zaptivka Link vabd



Izvedba	Veličina ventila	Pneumatski priključak	Veličina posude	Br. dela	Tip
Za ventil na priključnoj ploči	10 mm	M7	1	**8254221**	**VABD-L3-10B-S-M7**
	14 mm	G1/8		**8254222**	**VABD-L3-14B-S-G18**
	18 mm	G1/4		**8254223**	**VABD-L3-18B-S-G14**
Zamena ventil pod pritiskom	10 mm	M5		**8251804**	**VABD-L3-10X-S-M5**
		M7		**8251805**	**VABD-L3-10X-S-M7**
	14 mm	G1/8		**8251806**	**VABD-L3-14X-S-G18**
	18 mm	G1/4		**8251807**	**VABD-L3-18X-S-G14**
	24 mm	G3/8		**8251808**	**VABD-L3-24X-S-G38**

H-šina montaža Link vame



Montažni element	Mehanički priključak	Br. dela	Tip
Stega H-šine	4M	**569998**	**VAME-T-M4**
	M5	**2636436**	**VAME-T-M5**

Stezaljka za DIN šinu, pogodna za proizvodnju baterija sa smanjenim vrednostima Cu/Zn/Ni (F1a) Link vame



Montažni element	Mehanički priključak	Br. dela	Tip
Stega H-šine	4M	**8142649**	**VAME-T-M4-F1A**

Pribor

Električna priključna baza, priključak prikaz spoja H pod uglom Link vave-l1



Električni priključak	Nominalni radni napon DC	Br. dela	Tip
2-pin, Utičnica	12 V; 24 V	**566718**	**VAVE-L1-1VS2-LP**
		566714	**VAVE-L1-1VH2-LP**
	24 V	**566720**	**VAVE-L1-1S2-LR**
		566716	**VAVE-L1-1H2-LR**

Električna priključna baza, priključak slika priključka H prav Link vave-l1



Električni priključak	Nominalni radni napon DC	Br. dela	Tip
2-pin, Utičnica	12 V; 24 V	**566715**	**VAVE-L1-1VH3-LP**
		566719	**VAVE-L1-1VS3-LP**
	24 V	**566721**	**VAVE-L1-1S3-LR**
		566717	**VAVE-L1-1H3-LR**

Električna priključna baza, priključak prikaz spoja S ugaoni Link vave-l1



Električni priključak	Nominalni radni napon DC	Br. dela	Tip
2-pin, Utičnica	12 V; 24 V	**566718**	**VAVE-L1-1VS2-LP**
	24 V	**566720**	**VAVE-L1-1S2-LR**

Pločica za priključak elektrike, priključna slika utičnice S ravna Link vave-l1



Električni priključak	Nominalni radni napon DC	Br. dela	Tip
2-pin, Utičnica	12 V; 24 V	**566719**	**VAVE-L1-1VS3-LP**
	24 V	**566721**	**VAVE-L1-1S3-LR**

Električna priključna baza, priključak M8x1 pod uglom Link vave-l1



Električni priključak	Nominalni radni napon DC	Br. dela	Tip
3-polni / 2-polni, M8 / -, Utikač/utičnica	12 V; 24 V	**573919**	**VAVE-L1-1VR8-LP**
	24 V	**573920**	**VAVE-L1-1R8-LR**
4-polno / 2-polno, M8 / -, Utikač/utičnica	12 V; 24 V	**573921**	**VAVE-L1-1VR1-LP**
	24 V	**573922**	**VAVE-L1-1R1-LR**

Pribor

Električna priključna ploča, 2x žica s otvorenim krajem Link vave-l1



Električni priključak	Dužina kabla	Nominalni radni napon DC	Br. dela	Tip
Pletenica	0,5 m	12 V; 24 V	**566722**	**VAVE-L1-1VL1-LP**
		24 V	**566726**	**VAVE-L1-1L1-LR**
	1 m	12 V; 24 V	**566723**	**VAVE-L1-1VL2-LP**
		24 V	**566727**	**VAVE-L1-1L2-LR**
	2,5 m		**566728**	**VAVE-L1-1L3-LR**
		12 V; 24 V	**566724**	**VAVE-L1-1VL3-LP**
	5 m	24 V	**566729**	**VAVE-L1-1L4-LR**
		12 V; 24 V	**566725**	**VAVE-L1-1VL4-LP**

Električna priključna ploča, kabl sa otvorenim krajem Link vave-l1



Električni priključak	Dužina kabla	Nominalni radni napon DC	Br. dela	Tip
2-polni/2-žilni, Utičnica, pod uglom, četvorougaona konstrukcija / otvoreni kraj	0,5 m	24 V	**573945**	**VAVE-L1-1K6-LR**
		12 V; 24 V	**573941**	**VAVE-L1-1VK6-LP**
	1 m		**573942**	**VAVE-L1-1VK7-LP**
		24 V	**573946**	**VAVE-L1-1K7-LR**
	2,5 m		**573947**	**VAVE-L1-1K8-LR**
		12 V; 24 V	**573943**	**VAVE-L1-1VK8-LP**
	5 m	24 V	**573948**	**VAVE-L1-1K9-LR**
		12 V; 24 V	**573944**	**VAVE-L1-1VK9-LP**