

Tubo de plástico espiral PUN-4X0,75-S-1,5-SW

Número de artículo: 197604

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	1.5 m
Diámetro exterior	4 mm
Longitud de bloque	0.384 m
Diámetro interior	2.6 mm
Diámetro de la bobina	25 mm
Cantidad de espiras	70
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 10 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13.775 psi ... 145 psi
Certificación	TÜV (reglamentaciones técnicas)
Organismo que expide el certificado	B 013277 0527 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C ... 60 °C
Peso del producto	42 g
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 4 mm Para boquilla enchufable diámetro interior 3 mm con tuerca de unión Para boquilla enchufable de diámetro interior 3 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)