

Kogelkraan QH-QS-6-1/8

Artikelnummer: 153487

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	R1/8
Pneumatische aansluiting 2	QS-6
Bedieningswijze	manueel
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	560 l/min
Nominale doorlaat	2,5 mm
Bedrijfsdruk	-0,1 MPa ... 1 MPa
Bedrijfsdruk	-1 bar ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 °C ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBTP
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Afdichtingsprincipe	Zacht
Constructieve opbouw	Kogelkraan
Symbool	00991458
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	14 g
Materiaal schroefplug	Messing, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform