


Разпределител с лост

V/O-3-1/8

Номер на част: 4938

FESTO



General operating condition

Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 отворен/затворен моностабилен
Начин на задействане	механично
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	140 l/min
Пневматична работна връзка	G1/8
Работно налягане	-0.95 бар ... 8 бар
Конструктивна структура	Седло бутало
Номинален диаметър	3.5 mm
Вид управление	директно
Символ	00991832
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C ... 60 °C
Сила на задействане	28 Б
Сила на задействане при основно положение затворен	37.53 Б
Тегло на продукта	90 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминий, анодиран