


Захранване CACN-11A-7-20-G2

Номер на част: 8149585

FESTO



 General operating condition

Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	96 mm
Височина	130 mm
Дължина	179 mm
Монтажно положение	свободна конвекция
Първичен източник на захранване	3-фазово
Входен ток	1,7 - 2,1 A
Номинално изходно напрежение DC	48 V
Номинален изходен ток	20 A
Диапазон на входното напрежение AC	400 V ... 500 V
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	25 msec
Мрежова честота	45 Hz ... 65 Hz
Одобрение	с UL us - Listed (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-40 °C ... 85 °C
Относителна влажност на въздуха	95 %
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	-25 °C ... 70 °C
Тегло на продукта	2500 g
Начин на закрепване	с монтажна шина
Указание за материала	Съответствие с RoHS