

Врџ на пипета за еднократна употреба DHAP-1000-TA1-P960R

Номер на част: 8160284

FESTO



 General operating condition

Техническа информация

Характеристика	Стойност
Обем	1 cm ³
Размер на опаковката	960
Конструктивна структура	Държач за връх на пипета за 20...1000 µl, върхове за пипети за еднократна употреба на Festo
Вид опаковка	Зъбна рейка
Бионатоварване	АТР: < 2·10 ⁻¹² mg/µl BSE/TSE: не съдържа ДНК: < 32 pg човешка ДНК Дезоксирибонуклеаза: = 5 x 10 ⁻⁷ Kunitz единици/µl Ендотоксин: ≤ 0,001 EU/ml Рибонуклеаза: = 5 x 10 ⁻⁹ Kunitz единици/µl
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	5 °C ... 40 °C
Указание за температура на съхранение	кратковременно за транспортиране в опаковка -25 ... 55 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 90 % без кондензация
Условия на околната среда	Атмосферно налягане 80 ... 106 kPa
Температура на околната среда	5 °C ... 40 °C
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал накрайник за пипета	PP