

Silenciador UOS-1

Cód. do item: 552252

FESTO



[PDF](#) [General operating condition](#)

Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Sem vedação
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Silenciador aberto
Símbolo	00992064
Pressão operacional	0 MPa ... 1 MPa
Pressão operacional	0 bar ... 10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	75 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 oC ... 50 oC
Tipo de fixação	com rosca macho
Peso do produto	200 g
Conexão pneumática	G1
Material do inserido do amortecedor	PE
Indicação sobre os materiais	Em conformidade com RoHS
Material corpo	POM
Material casquilho	Liga de alumínio