

# Zásuvka rychlospojky KD4-1/4-A

Číslo dílu: 2143

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	8 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa ... 1.2 MPa
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar ... 12 bar
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-13.775 psi ... 174 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	261 l/min ... 1287 l/min
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	282.9 l/min ... 1395.1 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Jmenovitý utahovací moment	9.5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 15 %
Hmotnost výrobku	57 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál pružiny	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Materiál těsnění závitu	PA66-GF30 / TPE-U
Materiál závitového dílu	mosaz, poniklováno
Materiál vnitřního kroužku	mosaz
Materiál pojistného kroužku	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál kolíků	silně legovaná ocel, nerezová
materiál tělesa ventilu	mosaz
materiál uvolňovací objímky	PP