

Konektor spojky NPHS-S6-M-G12F

Číslo dílu: 8059264

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	7.85 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa ... 1.2 MPa
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar ... 12 bar
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-13.775 psi ... 174 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1038 l/min ... 2050 l/min
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	1125.2 l/min ... 2222.2 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	49 g
Připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Informace o materiálu	ocel, pozinkováno