

# Manómetro MA-23-6-R1/8

Número de artículo: 183896

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Régimen de indicación	0 bar ... 6 bar
Margen visualizado	1 psi ... 87 psi
Símbolo	00991463
Magnitud nominal manómetro	23
Forma constructiva	Manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Medio de funcionamiento	Gases inertes Líquidos neutros
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Sin acetileno Sin oxígeno
Presión de funcionamiento	0 MPa ... 0.6 MPa
Presión de funcionamiento	0 bar ... 6 bar
Presión de funcionamiento	0 psi ... 87 psi
Factor de esfuerzo alternante	0.6
Clase de precisión de medición	4
Grado de protección	IP44
Temperatura del medio	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Posición de la conexión	Parte trasera, centrada
Conexión neumática	R1/8
materiales en contacto con el medio	Latón
Material del pivote atornillado	Latón
Material del cuerpo	Latón
Material pantalla visual	PC
Color del cuerpo	Negro
Peso del producto	27 g
Escala	Escala doble bar (exterior) psi (interior)