

# 密封圈 OK-M5

订货号：130850

FESTO



 General operating condition

## 数据表

特性	值
基于标准	ISO 16030
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa ... 1 Mpa
工作压力完整温度范围	-0.95 bar ... 10 bar
工作压力时完整温度范围	-13.775 psi ... 145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C ... 60 °C
室温下手动拧紧	是
标称扭矩	1.33 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20 %
产品重量	0.1 g
气动接口	M5
材料说明	符合 RoHS 标准
挡块材料	高合金不锈钢
密封件材料	NBR