

# 双螺旋形气管

## PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

订货号：197617

FESTO



 General operating condition

## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 工作长度                | 0.5 m   |
| 外径                  | 4 mm  |
| 模块长度                | 0.268 m   |
| 内径                  | 2.6 mm  |
| 线圈直径                | 25 mm   |
| 转数                  | 20  |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa ... 1 Mpa                                  |
| 取决于温度的工作压力          | -0.95 bar ... 10 bar                                  |
| 取决于温度的工作压力          | -13.775 psi ... 145 psi                               |
| 认证                  | TÜV   |
| 证书签发机构              | B 013277 0527 00                                      |
| 工作介质                | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 环境温度                | -35 °C ... 60 °C                                      |
| 产品重量                | 25 g  |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 4 mm<br>用于倒钩接头内径 3 mm，带管接螺母<br>用于倒钩接头内径 3 mm |
| 颜色                  | 蓝色/黑色   |
| 肖氏硬度                | A 52 +/-3   |
| 气管材料                | TPE-U(PU)   |