

L 型快插式螺纹接头

QBL-3/8-3/8-U

订货号：533300

FESTO



 General operating condition

数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	8.001 mm
旋入螺钉上的密封件类型	防护层
安装位置	任意
设计	L 型
包规格	5
结构特点	推拉式 (Push-Pull) 原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa ... 1 Mpa
工作压力完整温度范围	-0.95 bar ... 10 bar
工作压力时完整温度范围	-13.775 psi ... 145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可以采用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-Zone III
环境温度	0 °C ... 60 °C
产品重量	33.198 g
安装方式	外六角 11/16
气接口, 气口 1	外螺纹 3/8 NPT
气接口, 气口 2	适用于气管外径 3/8"
环境温度	32 °F ... 140 °F
释放环颜色	灰色
材料说明	符合 RoHS 标准
外壳材料	PBT
螺纹密封件材料	Teflon®
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢