


消声器  
U-3/8-20  
订货号：534224

FESTO



 [General operating condition](#)

## 数据表

特性	值
安装位置	任意
包规格	20
符号	00991473
工作压力	0 Mpa ... 1 Mpa
工作压力	0 bar ... 10 bar
到大气的流量	6000 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可以采用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	82 dB(A)
环境温度	-10 °C ... 70 °C
产品重量	29.6 g
气动接口	G3/8
液压缓冲器插件的材料	保护接地
材料说明	符合 RoHS 标准