

塑料气管  
PEN-12X1,75-BL-200  
订货号：551448

FESTO



 General operating condition

数据表

特性	值
外径	12 mm
流量相关弯曲半径	58 mm
内径	8.4 mm
最小弯曲半径	33 mm
气管特征	适用于拖链
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa ... 1 Mpa
取决于温度的工作压力	-0.95 bar ... 10 bar
取决于温度的工作压力	-13.775 psi ... 145 psi
气源压力注意事项	水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时
认证	TÜV
证书签发机构	B 013277 0527 00
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液体，无冰）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室适用性，根据 ISO 14644-14	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
环境温度	-30 °C ... 60 °C
产品重量（取决于长度）	0.05423 kg/m
气动接口	用于快插接头，外径 12 mm
颜色	蓝色
肖氏硬度	A 52 +/-3
材料说明	符合 RoHS 标准
气管材料	保护接地