



减压阀板

VABF-S2-2-R6C2-C-6

订货号：555781

FESTO



General operating condition

数据表

特性	值
宽度	54 mm
基于标准	ISO 5599-2
安装位置	任意
垂直气动互联	减压阀，用于气口 2，可逆
控制器功能	输出压力常数 带二级排气
符号	00991546
压力表的选择	模块
压力调节范围 MPa	0.05 Mpa ... 6 Mpa
压力调节范围	0.5 bar ... 60 bar
压力调节范围 psi	7.25 psi ... 870 psi
入口压力 1	0.5 bar ... 10 bar
气源压力 1 MPa	0.05 Mpa ... 1 Mpa
气源压力 1 psi	7.25 psi ... 145 psi
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 °C ... 50 °C
产品重量	1230 g
采用垂直叠加安装	安装在气路板底座上 位于单个底座上
压力表接口	带固定夹
材料说明	符合 RoHS 标准
控制面板材料	过程自动化系统
减压阀外壳材料	压铸铝