


垂直气源板 VABF-S1-2-P1A3-G12

订货号：555785

FESTO



 General operating condition

数据表

特性	值
宽度	54 mm
基于标准	ISO 5599-1
安装位置	可选
垂直气动互联	替代压缩空气供应 1
符号	00991883
工作压力	-0.09 Mpa ... 1 Mpa
工作压力	-0.9 bar ... 10 bar
入口压力 1	0.5 bar ... 10 bar
气源压力 1 MPa	0.05 Mpa ... 1 Mpa
气源压力 1 psi	7.25 psi ... 145 psi
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	2800 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 °C ... 50 °C
产品重量	605 g
采用垂直叠加安装	安装在气路板上 位于单个底座上
气接口, 气口 1	G1/2
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝