

堵头  
QSPC10  
订货号：562243



 General operating condition

数据表

特性	值
规格	标准
设计	直列式设计
包规格	10
工作压力时完整温度范围	0 Mpa ... 0.8 Mpa
工作压力完整温度范围	0 bar ... 8 bar
工作压力时完整温度范围	0 psi ... 116 psi
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C ... 60 °C
产品重量	0.4 g
安装方式	固定针
气接口，气口 1	插装式接头 10 mm
材料说明	符合 RoHS 标准
堵头材料	POM
O 型圈材料	NBR