

塑料气管  
**PUN-H-10X1,5-TBL-300**  
 订货号：8048702



General operating condition

数据表

特性	值
外径	10 mm
流量相关弯曲半径	52 mm
内径	7 mm
最小弯曲半径	28 mm
使用说明	基于 TPE-U 酯
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa ... 0.6 Mpa
工作压力完整温度范围	-0.95 bar ... 6 bar
工作压力时完整温度范围	-13.775 psi ... 87 psi
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa ... 1 Mpa
取决于温度的工作压力	-0.95 bar ... 10 bar
取决于温度的工作压力	-13.775 psi ... 145 psi
气源压力注意事项	水：与温度有关的工作压力，见图表，在 0 - 60 °C 时最大 0.3 MPa
认证	TÜV
证书签发机构	B 013277 0527 00
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] 水（液体，无冰）
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
洁净室适用性，根据 ISO 14644-14	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-35 °C ... 60 °C
产品重量（取决于长度）	0.0465 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 10 mm
颜色	透明蓝
肖氏硬度	A 52 +/-3
材料说明	符合 RoHS 标准
气管材料	TPE-U(PU)