

塑料气管 PUN-H-SF-10X2-SW

订货号：8167905

FESTO



 General operating condition

数据表

特性	值
外径	10 mm
流量相关弯曲半径	38 mm
内径	6 mm
最小弯曲半径	15 mm
使用说明	TPE-U 基于以太网
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa ... 0.6 Mpa
工作压力完整温度范围	-0.95 bar ... 6 bar
工作压力时完整温度范围	-13.775 psi ... 87 psi
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa ... 1.3 Mpa
取决于温度的工作压力	-0.95 bar ... 13 bar
取决于温度的工作压力	-13.775 psi ... 188.5 psi
气源压力注意事项	水：与温度有关的工作压力，见图表，在 0 - 60 °C 时最大 0.7 MPa
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水（液态，无冰）
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室适用性，根据 ISO 14644-14	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-35 °C ... 80 °C
产品重量（取决于长度）	0.061 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 10 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 54 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)