

# Vákuumkorong-tartó ESH-HCL-4-PK

Cikkszám: 189230

FESTO



 General operating condition

## Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	20 mm
Névleges szélesség	3 mm
Tartály	1.535 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül magasságkiegyenlítéssel
Szívókorong tartó hozzárendelése	Méret: 4
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Terméksúly	45 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	M6
Vákuumcsatlakozás	PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Edzett acél erősen ötvözött acél