


Tweehandenbedieningsblok ZSB-1/8-B

Artikelnummer: 576656

FESTO



General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	4 mm
Bedieningswijze	Pneumatisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Symbol	00991790
Overlapping	positieve overlapping
Veiligheidsfunctie	Tweehandenbediening
Performance Level (PL)	Tweehandenbediening / categorie 1, prestatieniveau c
Bedrijfsdruk	0.4 MPa ... 0.8 MPa
Bedrijfsdruk	4 bar ... 8 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	50 l/min
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-machinerichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor machines
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Certificaat instantie van afgifte	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Schokbestendigheid	Schoktest met scherptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C ... 60 °C
Productgewicht	420 g
Bevestigingstype	naar keuze: Met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Persgegoten aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd