

Eindplaat VABE-C13-100-F90-DU

Artikelnummer: 8141663

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	zonder smoring Omschakelbare debietrichting
Bedrijfsdruk	0 MPa ... 0.8 MPa
Bedrijfsdruk	0 bar ... 8 bar
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-40 °C ... 80 °C
Productgewicht	645 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	Ontwerp aansluitplaat, Airing
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)
Materiaal afdichtingen	EPDM NBR
Materiaal behuizing	Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal