

Placa final VMPAC-EPL-MP-SD44-O

Número de artículo: 576560

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	-0.9 bar ... 8 bar
Presión de mando	3 bar ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Peso del producto	246 g
Conexión neumática 3	G3/8
Conexión neumática 5	G3/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA