



Manometr MA-23-16-R1/8

Numer produktu: 183898

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 bar ... 16 bar
Zakres wskazania	0 psi ... 232 psi
Symbol	00991463
Wielkość nominalna, manometr	23
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne płyny neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 1.6 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar ... 16 bar
Ciśnienie robocze	0 psi ... 232 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.6
Klasa dokładności pomiaru	4
Stopień ochrony	IP44
Temperatura medium	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	R1/8
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał wtyczka gwintowna	Mosiądz
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał wziernika	Makrolon®
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	27 g
Skala	Skala podwójna bar (na zewnątrz) psi (wewnątrz)