

Conjunto de montagem SMBR-8-32

Número de referência: 175097

FESTO



 [General operating condition](#)

Ficha de dados

Característica	Valor
Tamanho	32
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas.
Temperatura ambiente	-20 °C ... 70 °C
Material do perfil	Liga de alumínio forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de retenção	POM